

Griffes de serrage · version basse

1702.750




Description produit

- Pour le serrage des pièces brutes
- Bord de serrage très faible
- Hauteur de serrage réglable de 3,0 à 4,5 mm


Matières

- acier trempé

Plan



Informations détaillées

| Dimensions | | Référence article |
|------------|---|-------------------|
| h |  | |
| [mm] | [g] | |
| 5 | 20 | 1702.750 |

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.