

## Butées latérales de pièces

1705.110




### Description produit

- Montage possible sur les 2 cotés de l'étau
- Fixation dans le taraudage M 8 prévu
- Pré-montage avec différentes longueurs fixes
- Butée pré-réglable (longueurs pré-définies)

### Matières

- acier trempé

### Plan



### Informations détaillées

		Dimensions					Référence article
b min.	b max.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		
		[mm]				[g]	
27	59	34	31	27	19	417	1705.110

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.