

Broches à billes de liaison · autobloquantes, avec manille, version compacte

22330.0402



Description produit

Les pièces peuvent être connectées rapidement et facilement grâce aux douilles de fixation. Les douilles sont réalisées en acier inoxydable. Deux versions sont disponibles pour un montage dans le bois (croquis 2 et 4) et une version pour un montage dans le plastique (croquis 3). Les deux douilles du croquis 2 et 3 permettent un verrouillage à 4x90°. La douille du croquis 4 permet une rotation de 360° dans l'état verrouillé. Il existe une variante non revêtue disponible en plus de la version standard noire.

Puisque cet élément doit être robuste, il est fabriqué dans un acier inoxydable. L'attache à bandoulière est sans maintenance, silencieuse et sécurisée contre la perte.

Matières

Axe

- inox 1.4542

Manille

- inox

Bille

- inox

Ressort

- inox

Assemblage

Montage dans le bois (croquis 2 et croquis 4)

1. Montage dans l'alésage correspondant et pré-perçage suivant spécifications
2. L'utilisation de colle pour garantir le montage est recommandée
3. Enfoncer la douille
4. Fixer la douille avec une vis

Notes : Le diamètre (D₂) pour le pré-perçage dépend de la vis utilisée.

Montage dans le plastique (croquis 3)

1. Montage dans l'alésage correspondant suivant spécifications
2. L'utilisation de colle pour garantir le montage est recommandée
3. Visser la douille

Notes : Le diamètre à réaliser pour l'alésage correspondant dépend de la dureté du plastique.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Plus d'informations


Notes

Réalisations spéciales sur demande.


Autres produits

- Broches à billes de liaison, autobloquantes, avec anneaux
- Broches à billes de liaison, autobloquantes, avec manille

Plan




croquis 1




croquis 2

croquis 3

croquis 4



croquis 5



croquis 6

Informations détaillées

Diamètre nominal d_1 [mm]	Dimensions										Charge admissible			Référence article	
	l_1	l_2	d_2	d_3	d_4	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	max. [kN]	min. [°C]	max. [°C]		[g]
Broches à billes de liaison – croquis 1															
6	23	1	3,5	14	6,9	25,1	16,5	6,2	8,8	8,1	1,5	-50	150	9,8	22330.0402

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.