

## Patins articulés • avec système anti-dérage

22590.1495



### Description produit

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d'appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °. La capuchon en plastique du patin articulé empêche le dérapage.

### Matières

#### Rotule avec axe

- acier traité, bruni

#### Embout

- caoutchouc, noir

#### Contre-écrou

- acier, bruni, ISO 4032

#### Patin

- acier traité, bruni

### Plus d'informations

#### Notes

Pour les versions  $d_1 = M10$  et  $M12$  le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

### Plan



### Informations détaillées

$d_1$	$l_1$	Dimensions				$h_1$	$h_2$	SW	Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]	[g]	Référence article
		$d_2$	$l_2$	[mm]							
patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité											
M24	100	69	91	55	24	36	65	1020	22590.1495		

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.