

## Rondelles • exécution de précision

23060.0160



### Description produit

Les rondelles de précision ont une tolérance de parallélisme de 0,05 mm.

### Matières

- inox 1.4305

### Plan



### Informations détaillées

	Dimensions			Pour vis	Référence article
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
inox	10,5	30	4	M10	19
					23060.0160

### Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.