


Écrous rallonge • (hauteur 3 d)

23090.0030



Description produit

À la différence d'un écrou hexagonal DIN 6330, les écrous rallonge sont rallongés et conviennent particulièrement comme raccord pour les goujons filetés.

Matières


- acier traité, qualité 10, phosphaté

Plus d'informations

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Plan



Informations détaillées

d	Dimensions			[g]	Référence article
	e	m	s		
M30	53,1	90	46	819	23090.0030

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.