

Brides • DIN 6316 coudées
23160.0014




Description produit

Cette bride (tête de bridage) DIN 6316 coudée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Matières

- acier traité, verni


Plan



Informations détaillées

Cote nominale b ₁ [mm]	Dimensions								Pour vis		Référence article	
	l	a	b ₂	b ₃	c	e ₁	e ₂	h	[mm]	[in]		
14	125	20	40	20	16	40	40	40	M12, M14	1/2	680	23160.0014

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.