

## Leviers filetés

24350.0640



### Description produit

#### Matières

##### Tige à bouton

- inox 1.4305, mat


##### Boule

- thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

##### Poignée cylindrique

- thermoplastique PF 31, noir


### Plan



### Informations détaillées

Dimensions						max. [°C]	[g]	Référence article
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
poignée cylindrique – croquis 2, inox								
12	100	M10	23	14	65	110	81	24350.0640

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.