

Manettes indexables • avec vis de pression

24410.0363



Description produit

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Matières

Levier

- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures

- acier, bruni, qualité 5.8

Vis

- acier, bruni, qualité 5.8

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plus d'informations

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Références

Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)

Autres produits

- Patins, plastique

Plan



Informations détaillées

Dimensions												Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	l ₃	[g]	
avec embout de pression en plastique – croquis 1, argent												
18	M8	32	13,5	6	31	6,5	3	45	62	1	86	24410.0363

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.