

## Leviers de serrage réglables

24440.0714



### Description produit

#### Matières

##### Levier

- inox 1.4305, mat

##### Vis

- inox 1.4305

##### Boule

- thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

#### Fonctionnement


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

#### Plus d'informations

#### Notes

La partie taraudée est interchangeable.

### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Dimensions		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l	[g]	Référence article
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>						
avec filetage – croquis 2, inox											
21	M8	63	13,5	8	20	33,5	4	1	70	114	24440.0714

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.