

## Poignées fixes • DIN 39

24450.0120




### Description produit


#### Matières

- acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé


### Plan



croquis 1



croquis 2




croquis 3

### Informations détaillées

Dimensions						SW		Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[g]	
fileté, forme E – croquis 2, acier								
20	M8	13	64	13	8	4	88	24450.0120

### Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.