

## Poignées fixes · DIN 39

24450.0125




### Description produit


#### Matières

- acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé


### Plan



croquis 1



croquis 2




croquis 3

### Informations détaillées

Dimensions						SW		Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[g]	
fileté, forme E – croquis 2, acier								
25	M10	16	80	14	10	5	175	24450.0125

### Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.