



HANDWERK FÜRS HANDWERK CRAFTED TOOLS FOR CRAFTSMEN

PRODUKTKATALOG | PRODUCT CATALOGUE



DER HAMMER. SEIT 1857

_DE **PICARD IM WEB**

Aktuelle Neuigkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website, auf Facebook und bei Instagram.

_EN **PICARD ONLINE**

Get the latest news and information on our website, on Facebook and on Instagram.




Website:
picard-hammer.de



Facebook:
Picard GmbH



Instagram:
[picardgmbh_offical](https://www.instagram.com/picardgmbh_offical)



_DE **BEDEUTUNG DER ICONS**

Die Erklärung der im Katalog verwendeten Icons finden Sie auf der Ausklapp-Seite am Ende des Katalogs.

_EN **MEANING OF ICONS**

Please find the explanations for all icons used in this catalogue on the fold-out page at the end of the catalogue.



_DE **WEITERE PUBLIKATIONEN**

Über unser Sortiment für Dachdecker informieren wir Sie in unserem Katalog „Praktische Helfer“ (PicProDD20EnDe). Das Sortiment unserer Marke Ruthe finden Sie im aktuellen Katalog (RutKat20DeEn).

_EN **FURTHER PUBLICATIONS**

We inform you about our assortment for roofers in our catalogue „Practical tools“ (PicProD-D20EnDe). You will find the range of our Ruthe brand in the current catalogue (RutKat20DeEn).






WO FINDE ICH „MEINEN“ HAMMER?

WHERE DO I FIND „MY“ HAMMER?

HIER! RIGHT HERE!

A	Latthämmer, Gipserbeile, Maurerhämmer und Klauenhämmer	Carpenters' Roofing Hammers, Tilers' Hatchets, Masons' Hammers, Claw Hammers
B	Schlosser-, Vorschlaghammer und Fäustel	Riveting and Sledge Hammers, Mining Sledges
C	Werkzeuge für Schmiede und Hufschmiede	Blacksmiths' and Farriers' Tools
D	Brechstangen	Crow Bars
E	Werkzeuge für Pflasterer und Steinbearbeitung, Garten- und Landschaftsbau	Pavers', Bricklayers', Stone Working and Landscape gardener Tools
F	Werkzeuge für Polsterer, Dekorateure und Bodenleger	Upholsterers', Decorators' and Carpet Layers' Tools
G	Sonderwerkzeuge	Special Tools
H	Schönhämmer	Soft Face Hammers
I	Werkzeuge für Klempner, Spengler, Gold- / Silberschmiede und Uhrmacher	Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers
J	Spezialwerkzeuge für Dachdecker	Special Roofmakers' Tools
K	Ausbeulwerkzeug	Bumping Tools
L	Lederartikel	Leather Articles
M	Stiele und Keilhülsen	Handles and Wedges
N	Verkaufshilfen, Geschenkverpackungen, Thekendisplays	Sales aids, Gift packaging, Counter displays
O	Werbeartikel	Promotion articles

	29
	53
	73
	81
	87
	93
	99
	109
	119
	143
	151
	175
	179
	185
	199



_DE

Der endgültige Durchbruch zur Marktführerschaft kam für PICARD 1956 mit Einführung des Stahlrohrstiels in Europa. Damit begann auch der Höhenflug des Latthammers, der heute unser meistverkauftes Produkt ist und der für viele Handwerker für die Marke PICARD steht. Doch die Geschichte des Unternehmens begann schon viel früher: 1857 gründete Johann Hermann Picard einen kleinen Schmiedebetrieb in Wuppertal – bis heute Sitz des Unternehmens. Auch wenn bei der Fertigung unserer Hämmer längst modernste Technik Einzug gehalten hat, steht hinter jedem einzelnen unserer rund 700 unterschiedlichen Produkte der Ehrgeiz, die beste handwerkliche Qualität für unsere anspruchsvollen Kunden zu liefern – Handwerk fürs Handwerk eben.

**GUTES HANDWERK BRAUCHT
VOR ALLEM EINS: ERFAHRUNG
ONE THING IS ESSENTIAL
FOR GOOD CRAFTSMANSHIP:
EXPERIENCE**



**UND GUTES WERKZEUG
AND GOOD TOOLS, ALSO**

_EN

PICARD's definitive breakthrough and market leadership conquest came in 1956 with the introduction of the tubular steel shaft in Europe. This was also the beginning of the era of the carpenters' roofing hammer, which is today our bestselling product and for many craftsmen is synonymous with the PICARD brand. But the company's history began much earlier than this: In 1857, Johann Hermann Picard founded a small blacksmith's shop in Wuppertal, Germany – still the company's headquarters today. Even though the very latest technology has long since found its way into the production of our hammers, the driving ambition behind each and every one of our 700 or so different products is to deliver the best crafted quality we possibly can for our demanding customers – put simply, to make crafted tools for craftsmen.



_DE

Der Hammer ist nach wie vor das meistgenutzte Werkzeug des Menschen. Und die Evolution wäre ohne ihn sicher anders verlaufen. PICARD hat die moderne Weiterentwicklung dieses faszinierenden Tools in den letzten 160 Jahren entscheidend geprägt. Heute produzieren und vertreiben wir rund 700 verschiedene Hämmer und Ergänzungsprodukte für die unterschiedlichsten Gewerke. In allen wichtigen Weltmärkten verlassen sich Zimmerleute, Dachdecker und Schreiner genauso auf die hochwertige Qualität und Robustheit unserer Produkte wie Maurer, Schmiede, Schlosser, Fliesenleger oder Karosseriebauer. So haben die enge Verbundenheit mit Handwerk und Handel sowie unser absoluter Qualitätsanspruch uns zum Weltmarktführer bei Stahlhämmern gemacht.

In diesem Katalog finden Sie das gesamte aktuelle PICARD-Produktprogramm und viele nützliche Zusatzinformationen rund um ein nach wie vor faszinierendes Werkzeug. Viel Spaß beim Blättern, Lesen und Finden Ihres PICARD-Hammers!

_EN

The hammer is still the tool most widely used by man, and evolution would most certainly have taken a different course without it. PICARD has played a crucial role in the development of this fascinating tool over the past 160 years. Today, we manufacture and sell around 700 different hammers and matching accessories for a wide variety of trades. In all important global markets, carpenters, roofers and joiners rely on the high quality and robustness of our products, as do bricklayers, blacksmiths, locksmiths, tilers and panel beaters. Our close ties with the trades and trade retailers, as well as our commitment to absolute quality, have led to us becoming global market leader in steel hammers.

In this catalogue you will find the entire current range of products available from PICARD, plus lots of useful extra information about what is still a fascinating tool. Have fun browsing, reading up on and finding your PICARD hammer!

Frank Simon
Geschäftsführer | Managing Director

GERMAN HAMMER COMPETENCE



PICARD



HALDER

_DE

**PICARD UND HALDER – ZWEI STARKE MARKEN,
EINE SCHLAGKRÄFTIGE STRATEGIE**

Die beiden führenden Hammerhersteller PICARD und HALDER agieren mit einer gemeinsamen Strategie und einem Inhaber am Markt. Gründungsprodukt und damit Grundstein war bei beiden Firmen der Hammer. Heute ist HALDER Marktführer für Schonhämmer und PICARD für Latthämmer. Beide sind Familienunternehmen mit großer Tradition. Dabei ergänzen sich die Produktportfolios beider Premium-Marken in idealer Weise. Zusammen bieten PICARD und HALDER das weltweit umfassendste und hochwertigste Schlagwerkzeug-Sortiment.

_EN

**PICARD AND HALDER – TWO STRONG BRANDS,
ONE POWERFUL STRATEGY**

The two leading hammer manufacturers PICARD and HALDER are now operating under a joint strategy and a common owner. The original “founding” product, and therefore the cornerstone of both companies, was the hammer. Today, HALDER is market leader in soft-face hammers and mallets, while PICARD is global leader in roofing hammers. Both are family-run businesses with a long tradition. The product portfolios of these two premium brands complement one another perfectly. Together, PICARD and HALDER offer the world’s most complete and highest-quality range of impact tools.

SCHMIEDET PICARD EIGENTLICH NUR HÄMMER? DOES PICARD FORGE ONLY HAMMERS?



NEIN, AUCH WERTE!

NO – VALUES, TOO!

_DE

Wer sein Werkzeug jeden Tag im Einsatz hat, weiß, worauf es ankommt: kompromisslose Qualität durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung für absolute Robustheit und sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten. PICARD-Hämmer stehen genau dafür. Die zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen unserer Produkte erfordern eine spezifische Formgebung und exakt abgestimmte Werkstoffeigenschaften. Dies erreichen wir mit innovativen Fertigungs- und Prüfmethoden, gepaart mit Arbeitsschritten, die auch heute noch Manufakturcharakter haben. Mindestens genauso wichtig ist aber das umfassende und langjährige Know-how unserer Mitarbeiter, die genau wissen, wie unsere Kunden ticken und welche Anforderungen sie an ihr Werkzeug stellen. Nicht umsonst gilt für die allermeisten unserer Anwender die Devise: einmal PICARD, immer PICARD!



EN

Craftsmen who use their tools day in, day out know what it's all about: uncompromising quality thanks to high-quality materials and precise workmanship for absolute robustness and safe, fatigue-free working. PICARD hammers stand for precisely that. The numerous different applications of our products demand specific designs and shapes and precisely matched material properties. We achieve this through innovative manufacturing and testing methods, coupled with production steps that even today still have a handmade feel to them. At least as important, however, is the comprehensive and long-standing know-how of our employees, who know exactly how our customers tick and what demands they place on their tools. It's therefore not without reason that the majority of our customers live by the maxim "Once a PICARD, always a PICARD!"

MEISTERLINIE: FEINSTES FÜR ANPACKER MASTER RANGE: FINEST FOR CRAFTERS

_DE GANZSTAHLHÄMMER/ MEISTERLINIE

PICARD-Ganzstahlhämmer sind echte Meisterwerkzeuge. Hochwertigste Materialien ergeben ein Produkt, das allerhöchste Ansprüche erfüllt. Als Ganzstahlhämmer haben sie maximalen Zug – für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag. Die Griffe sind entweder aus bestem, unbehandeltem Kernleder oder aus Zweikomponenten-Kunststoffmaterial. Kompromisslose Werkzeuge, die auf den ersten Blick begeistern und dauerhaft bei jedem Handgriff überzeugen – den Nutzer und alle, die nur zuschauen dürfen.

_EN SOLID STEEL HAMMERS/ MASTER RANGE

PICARD steel hammers are true masterpieces among tools. Supreme-quality materials result in a product that can cope with the very highest demands. As solid steel hammers, they deliver maximum force – for greater efficiency with every single stroke. The grips are either made of the finest, untreated core leather or from two-component plastic material. Uncompromising tools that delight at first glance and continue to impress users every time they are picked up – and are also admired by those who are merely able to look on.



590
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



790
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



790½
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



590½
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



791
Klauenhammer
Claw Hammer



797
Lattbeil
Tilers' Hatchet



591
Klauenhammer
Claw Hammer



761, 761½
Geologenhammer
Geologists'
Hammer



207
Schieferhammer
Tilers' Hammer



207
Schieferhammer
Tilers' Hammer

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Nagelhalter des Latthammers mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

04_Stiel

Der geschmiedete, gewichtsoptimierte Stiel sorgt durch seine Konstruktion für eine ausgewogene Balance und höchste Schlagkraft. Seine sorgfältig geschliffene Oberfläche geht nahtlos in den Griff über.

05_Griff

Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher auf dem massiven Ganzstahlgriff. Das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Die Oberfläche ist extrem verschleißfest.

Der Zweikomponenten-Griff ist ergonomisch optimiert und schwingungsdämpfend. Er sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten und ist extrem haltbar dank der dauerhaften Verbindung von Stiel und Griff sowie der robusten Bodenplatte.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

04_Shaft

The construction of the forged, weight-optimised shaft provides perfect balance and supreme impact. Its carefully cut surface blends smoothly into the grip.

05_Handle

The leather grip on the solid steel handle is resistant to twisting. It not only looks good, leather absorbs moisture and releases it again once the work is done. The surface is extremely wear-resistant.

The two-component plastic handle is ergonomically optimised and designed to be vibration-damping. It makes work effortless and is extremely durable thanks to the solid joint between the shaft and handle, and the robust base plate.

MEISTERLINIE RIP- UND FRAMING-HÄMMER: LÄNGE LÄUFT

MASTER RANGE RIP AND FRAMING HAMMERS: LENGTH WORKS

_DE GANZSTAHLHÄMMER/ MEISTERLINIE

Effizientes Arbeiten bedeutet, mit einem Hammer von einem Standpunkt aus auch entferntere Stellen zu erreichen. Darum gilt die alte Regel: Länge läuft. Die Rip- und Framinghämmer von PICARD haben ihren Ursprung dort, wo der Holzrahmenbau Tradition hat: in Amerika. Durch ihre langen Stiele haben sie ein deutlich höheres Schlagmoment. Dies zahlt sich insbesondere beim Arbeiten mit langen oder dicken Nägeln aus. Oder beim Abriss: Wenn es hart hergeht, muss ein Hammer schon mal soviel leisten wie eine Brechstange. Hier bewähren sich die besonders langen Stiele der Rip-Hämmer durch noch höhere Hebelkraft. PICARD stattet die Rip- und Framinghämmer zudem mit einer beidseitigen Klaue aus und fertigt sie als Ganzstahlwerkzeuge mit Echtleder- oder Zweikomponentengriff – für maximale Haltbarkeit und Anwendungssicherheit.

_EN SOLID STEEL HAMMERS/ MASTER RANGE

Working efficiently means being able to hit hard to reach spots with a hammer. Therefore the old rule applies: Length works. The rip and framing hammers from PICARD originated where wood frame construction has a long tradition: in America. The long shaft gives these hammers considerably greater impact momentum. This pays off especially when working with long or thick nails. It's also useful in demolition work, for when the going gets tough, a hammer often has to do the job of a crowbar. The extra-long shafts of the rip hammers give even greater leverage force when prying nailed wood apart. PICARD also equips the rip and framing hammers with a claw on both sides and manufactures them as solid steel tools with a real leather or two-component handle. For maximum durability and application safety.




795
Rip-Hammer
Rip Hammer

796
Framing-Hammer
Framing Hammer



595
Rip-Hammer
Rip Hammer

596
Framing-Hammer
Framing Hammer

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen.

02_Klaue

Die beidseitige Klaue sorgt für mehr Stabilität und bessere Werkzeugführung durch größere Auflagefläche beim Hebeln und Nagelziehen. Nagelhalter mit extrem starkem Magneten.

03_Bahn

Runde, sorgfältig gehärtete und besonders vergütete Bahn. Erhältlich mit glatter oder gerauter Bahn; die geraute Ausführung ist besonders tief chariert.

04_Stiel

In zwei Längen erhältlicher geschmiedeter Stiel für maximale Schlagkraft. Nahtloser Übergang zum Griff. Die große Länge sorgt für ein hohes Schlagmoment und gute Erreichbarkeit entfernter Stellen. Ideal für lange oder dicke Nägel und zum Hebeln.

05_Griff

Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher auf dem massiven Ganzstahlgriff. Das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Die Oberfläche ist extrem verschleißfest. Der Zweikomponenten-Griff ist ergonomisch optimiert, schlagdämpfend und extrem haltbar.

06_Griffkappe

Schutz vor Entgleiten des Hammers.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish.

02_Claw

A straight rip claw on both sides for greater stability when prying and pulling nails. Nail holder with an extremely strong magnet.

03_Face

Carefully hardened and specially tempered round face. Available with checked or plain face. Checked version with particularly deep checks.

04_Shaft

Two lengths available. Forged shaft for perfect balance and maximum impact. The shaft turns smoothly into the grip. Great impact momentum and ease at reaching tough spots. Ideal for long or thick nails and for prying nailed wood apart.

05_Handle

The leather grip on the solid steel handle is resistant to twisting. It not only looks good, leather absorbs moisture and releases it again once the work is done. The surface is extremely wear-resistant. The two-component plastic handle is ergonomically optimised and designed to be vibration-damping. It makes work effortless and is extremely durable thanks to the solid joint between the shaft and handle, and the robust base plate.

06_Grip cap

Protects from slipping.

MEISTERHÄMMER: ROBUSTE KLASSIKER

MASTER HAMMERS: ROBUST CLASSICS

_DE ROHRSTIELHÄMMER/ MEISTERHÄMMER

Die Meisterhämmer haben alles, was es braucht, um ein echter Klassiker zu werden: beste Materialien, gekonnt kombiniert und bombenfest verbunden. So muss ein Werkzeug aussehen. Hier trifft modernste Technik auf klassisches Handwerk. Ein sorgfältig ausgeformter geschmiedeter Hammerkopf sitzt unverrückbar auf einem nahtlos gezogenen Rohr aus Spezialstahl. Fest in der Hand hat man diese Werkzeuge mit dem von uns konstruierten Griff aus schlagdämpfendem und zugleich rutschfestem Kunststoff. Damit jeder Einsatz zeigt, was Handwerk wirklich ist.

_EN TUBULAR SHAFT HAMMERS/ MASTER HAMMERS

The master hammers have everything it takes to be genuine classics. The best materials skilfully combined and joined to be bombproof: that's how a tool should be. Here, the latest technology meets classic handwork. A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. The handle, constructed by us from vibration-damping and non-slip plastic, ensures that these tools will remain securely in your hand, so that every time it is used, it will show what handwork really is.



698
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298e
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298e
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



292
Klauenhammer
Claw hammer



01_Kopf

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Die verlängerte Rohrstielaufnahme ist zugleich zusätzlicher Schlag- schutz und stabiler beim Hebeln. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten. Auch mit 2K-Griff erhältlich.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigen Spannstift setzen wir bei der Kopf- sicherung auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

06_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zäh- hart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zäh- heit.

07_Griff

Der traditionelle Griff im Handwerk. Griff und Stiel sind mit einem spe- ziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbun- den. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwingungsdämpfende Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Ar- beiten. Auch erhältlich mit schwarzbraunem Zweikomponenten-Griff.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The extended tubular shaft holding fixture provides additional protec- tion when striking and is more stable when levering. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet. Also available with two-component handle.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing ham- mer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring pro- vides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

06_Shaft

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Espe- cially tough and elastic. Additional hardening ensures particular tough- ness.

07_Handle

The traditional handwork handle. The handle and shaft are solidly bond- ed using a specially developed two-component industrial adhesive. A special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle. The vibration-damping material and ergonomic shape make work effortless. Also available with a black and brown two- component handle.

BLACKGIANT®: WENN HÖCHSTE SICHERHEIT ZÄHLT

BLACKGIANT®: WHEN PARAMOUNT SAFETY COUNTS

_DE ROHRSTIELHÄMMER/ BLACKGIANT®

PICARD-Rohrstielwerkzeuge. Es geht nicht besser? Damit haben wir uns nicht zufriedengegeben. Das Ergebnis ist die BlackGiant®-Serie. Da, wo es noch mehr auf sicheres Arbeiten ankommt, auf dem Dach und auf dem Gerüst, hat sie den richtigen Platz. Die sauberste Verarbeitung des Kopfes sorgt für einen konstant sicheren Einsatz. Auch und gerade unter schweren und schwersten Bedingungen. Und wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft. Weiter punktet der BlackGiant® mit der patentierten Verbindung von Kopf und Stiel und dem orangenen Spezialgriff, der besten Halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für jeden Schlag und jeden Handgriff, stundenlang, jahrelang.

_EN TUBULAR SHAFT HAMMERS/ BLACKGIANT®

PICARD tubular shaft tools. It can't get any better? We were not satisfied with that, and as a result we came up with the BlackGiant® series. In work situations where even greater safety is called for – on the roof or on scaffolding – is where it is at home. The cleanest finish on the head ensures that it can always be used safely, particularly in the most difficult situations. And when the going gets tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms. The BlackGiant® scores further points with its patented join between head and shaft, and the special orange handle, which guarantees the best grip, good damping and effortless work – every time it is picked up and struck, hour after hour, year after year.



820M
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



891
Klauenhammer
Claw Hammer




897
Lattbeil/Gipserbeil
Tilers' Hatchet



875
Maurerhammer
Masons' Hammer



877
Maurerhammer
Masons' Hammer

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigen Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

06_Innenrohr

Das zusätzliche Innenrohr geht hinauf bis in den Kopf. Es schützt den Stiel selbst bei extremen Belastungen vor Verformung.

07_Stiel

Perfekte Sicherheit durch zusätzliches Innenrohr und formschlüssige Verbindung von Kopf und Stiel.

08_Griff

Das schwingungsdämpfende Zweikomponenten-Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective Ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

06_Inner pipe

The additional inner pipe extends right up to the head. It protects the shaft from deformation even under extreme stress.

07_Shaft

Perfect safety provided by the additional inner pipe and interlocking joint between head and shaft.

08_Handle

The vibration-damping two-component material and the ergonomic shape make work effortless.

BLACKGIANT® BAR: DAS NAGELEISEN MIT DEM POWER-PLUS

BLACKGIANT® BAR: THE NAIL PULLER WITH ADDED STRENGTH

_DE NAGELEISEN/ BLACKGIANT® BAR

BlackGiant® Bar ist das Nageleisen von PICARD für den professionellen Einsatz. Die ausgeklügelte Formgebung erweitert die Einsatzmöglichkeiten auf Bereiche, in denen herkömmlich geformte Nageleisen passen müssen: in engen Spalten, nah an senkrechten Flächen und dort, wo hohe Hebelkräfte maximale Anforderungen an die Qualität des Materials stellen.

_EN NAIL PULLER/ BLACKGIANT® BAR

BlackGiant® Bar is the nail puller from PICARD designed for professional use. The ingenious shape extends its range of use to areas in which standard nail pullers have to try and fit: in narrow cracks, close to vertical surfaces and anywhere in which high leverage forces place maximum demands on the material quality.




46Z
BlackGiant® Bar
BlackGiant® Bar



46Y
BlackGiant®
Utility-Bar
BlackGiant®
Utility-Bar



46X
BlackGiant®
Flat-Bar
BlackGiant®
Flat-Bar



01_Monoblock-Werkzeug

Das BlackGiant® Bar ist aus einem Stück legiertem Stahl geschmiedet, gehärtet und angelassen – für eine maximale Lebensdauer.

02_Auflageflächen

Die besonders breit geschmiedeten Auflageflächen verringern das Risiko ungewollter Beschädigungen des Untergrunds.

03_Rough-and-Tough-Lack

Die robuste Rough-and-Tough-Lackierung verbessert mit ihrer rauen Oberfläche den Grip des BlackGiant® Bar. Blankgeschliffene konventionelle Nageleisen haben hier das Nachsehen.

04_Progressive Krümmung

Die progressive Krümmung des runden Endes erhöht Hebelwirkung um mehr als 55 Prozent. Dies sorgt für eine verbesserte Kraftübertragung.

05_90°-Design

Das runde Ende ist so geformt, dass sich das BlackGiant® Bar besonders gut an senkrechten Flächen verwenden lässt. Durch dieses 90°-Design steht der ideale Hebelweg zur Verfügung.

06_Geschliffene Klingen

Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten.

07_Stabiles Profil

Das Profil ist wie ein Doppel-T mit rundem Abschluss geformt. Dies ist nicht nur grifffreundlich, sondern vor allem wesentlich biegefest und leichter als herkömmliche runde oder sechseckige Profile.

01_Monoblock tool

The BlackGiant® bar is forged from one piece of alloyed steel, hardened and tempered for maximum durability.

02_Support surfaces

The extra wide forged support surfaces reduce the risk of unwanted damage to the underground.

03_Rough-and-Tough finish

The rugged Rough-and-Tough finish creates a rough surface for improved grip of the BlackGiant® bar. This is where smooth sanded conventional pullers fall down.

04_Progressive curve

The progressive curving of the round end increases leverage by more than 55 per cent. This ensures better transmission of forces.

05_90° design

The round end is shaped in such a way that the BlackGiant® Bar is particularly useful to use on vertical surfaces. This 90° design ensures that the ideal length of travel is available to lever.

06_Ground blades

Precisely ground blades facilitate entry into narrow cracks.

07_Stable profile

The profile is shaped like a double T with a round end. This is not only easier to grip, but also more resistant to bending and lighter than traditional round or hexagonal profiles.

STANDARD SERIE: BESSER ALS DIE ANDEREN

STANDARD SERIES: BETTER THAN THE REST

_DE ROHRSTIELHÄMMER/ STANDARD SERIE

PICARD-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nur träumen können. Und für den Anwender wird die Qualität des Werkzeugs beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem Handgriff erleben, was PICARD-Qualität heißt.

_EN TABULAR SHAFT HAMMERS/ STANDARD SERIES

Even PICARD tools in the standard series achieve a lifespan that others can only dream of. And for the users, the quality of the tool in everyday use is tangible and visible. Where many manufacturers stop, we begin. Thanks to an ergonomic and solid grip, daily work becomes a safe experience. The standard series has optimally formed hammer heads for every field of application, which are permanently joined to the shaft. Every time they are picked up, they demonstrate what is meant by PICARD quality.



600S, 620M
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



291
Klaunhammer
Claw Hammer



297
Lattbeil
Tilers' Hatchet



275
Maurerhammer
Masons' Hammer



277, 277½
Maurerhammer
Masons' Hammer



361, 361½
Geologenhammer
Geologists'
Hammer



301
Montagehammer
Engineers' Fitting
Hammer



304
Fäustel
Mining Sledge
Hammer



01_Kopf

Der Hammerkopf ist aus legiertem, gehärtetem Stahl geschmiedet und schwarz lackiert. Nagelhalter mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn

Sorgfältig gehärtet und besonders vergütet. Der richtige Kantenbruch sorgt für eine lange Lebensdauer.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigeren Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung für unsere Standardserie auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

06_Stiel

Nahtlos aus C45-Rohr gefertigt, anschließend gehärtet und vergütet.

07_Griff

Standardgriff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt auch hier dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet.

01_Head

The hammer head is forged using alloyed, hardened special steel and painted black. The claw hammer is also available with a polished head. The nail holder has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Face

Carefully hardened and specially tempered. The right bevel ensures a long lifespan.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

06_Shaft

Seamlessly produced from C45 steel pipe and subsequently hardened and tempered.

07_Handle

Standard handles and shafts are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. Here, too, a special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle.

PROBLEMLÖSER: ERFINDERGEIST TRIFFT TRADITION

PROBLEM SOLVERS: INVENTIVE SPIRIT MEETS TRADITION

_DE ROHRSTIELHÄMMER/ PROBLEMLÖSER

Bei den Problemlösern wurden problematische Arbeitsabläufe analysiert und konstruktiv in neue Kopfformen umgesetzt. Das Ergebnis sind Spezialwerkzeuge, die können, was auch erfahrene Fachleute kaum für möglich gehalten haben: kein Abrutschen mehr an glatten Oberflächen, optimaler Kraftschluss auch unter schwierigen Bedingungen – und das alles ohne zeitraubenden Werkzeugwechsel. Nur wer verstanden hat, wie Handwerk geht, kann solche Werkzeuge entwickeln.

_EN TABULAR SHAFT HAMMERS/ PROBLEM SOLVERS

Even PICARD tools in the standard series achieve a lifespan that others can only dream of. And for the users, the quality of the tool in everyday use is tangible and visible. Where many manufacturers stop, we begin. Thanks to an ergonomic and solid grip, daily work becomes a safe experience. The standard series has optimally formed hammer heads for every field of application, which are permanently joined to the shaft. Every time they are picked up, they demonstrate what is meant by PICARD quality.



304½
Meißelmeister
Chisel



350
Kanaldeckelham-
mer
Special Hammer
for water-works



650
Betonschal-
meister
Carpenters' Roof-
ing Hammer



276
Zahnhammer
Toothed Tilers'
Hammer



296
Zahnbeil
Toothed Tilers'
Hatchet



01_Kopf

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Die verlängerte Rohrstielaufnahme ist zugleich zusätzlicher Schlag- schutz und stabiler beim Hebeln. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten und ist für Doppelkopfnägel geeignet.

02_Kanten

Zwei scharfe, ausgehärtete Kanten ermöglichen das Abschaben von Betonrückständen.

03_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigeren Spann- stift setzen wir bei der Kopf- sicherung für unsere Standardserie auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

06_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet.

07_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zäh- hart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zäh- heit.

08_Griff

Griff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponen- ten-Industriekleber dauerhaft verbunden.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The extended tubular shaft holding fixture provides additional protec- tion when striking and is more stable when levering. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Edges

Two sharp and tempered edges specially shaped for scarping away concrete residue.

03_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing ham- mer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring pro- vides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

06_Face

The face is carefully hardened and specially tempered.

07_Shaft

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Espe- cially tough and elastic. Additional hardening ensures particular tough- ness.

08_Handle

The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive.

SECUTEC®: DER MIT DEM SICHERHEITSSYSTEM

SECUTEC®: THE ONE WITH THE SAFETY SYSTEM

_DE HOLZSTIELHÄMMER/ SECUTEC®

SecuTec®-Hämmer bringen allerhöchste Sicherheit ins Segment der Holzstielhämmer. Langfaseriges Hickory-Holz, eine robuste Stielhülse und die geschützte Keilschraube (DE-GM 20 2012 001 634.2) sorgen für einen überragenden Schutz gegen wegfliegende Hammerköpfe und Stielbruch. Dazu kommen die ergonomischen Vorteile des schwingungsdämpfenden Hickory-Stiels in Verbindung mit exklusiver Stahlqualität und maximaler Sicherheit – ein typisches Qualitätsprodukt made by PICARD.

_EN HAMMERS WITH WOODEN SHAFT/ SECUTEC®

SecuTec® hammers bring supreme safety to the segment of hammers featuring wooden shafts. Hickory wood with long fibres, a robust shaft collar and the patented wedge bolt (DE-GM 20 2012 001 634.2) provide outstanding protection by preventing hammer heads from flying off and shafts from breaking. On top of that are the ergonomic benefits of the vibration-damping hickory shaft in conjunction with exclusive steel quality and maximum safety – a typical quality product made by PICARD.



12
Schlosser-
hammer
Riveting Hammer



43
Fäustel
Mining Sledge



86
Schreinerhammer
Joiners' Hammer



01_Kopf

Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher vergütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert. Sicherheitssystem ohne vorstehende Bauteile.

02_Keilschraube

Ringkeil, Scheibenkopf und Schraubgewinde sind zu einem einzigen Bauteil kombiniert. Dies minimiert Toleranzen und erhöht die Stabilität. Der Durchmesser der Keilschraube ist größer als der des DIN-Auges. Durch diese ebenso simple wie geniale Lösung wird ein Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert.

03_Pinne

Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von Spezialstahl und über 160 Jahre Produktionserfahrung bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung formstabil.

04_Bahn

Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Stielschutzhülse

Formschlüssig ohne hervorstehende Kanten auf den Stiel gezogen. Aus Stahl gefertigt, sichert sie den Stiel effektiv gegen Fehlschläge. Der unterhalb des Hammerkopfes umlaufende Stabilisierungsbund sichert zusätzlich die Kopf-Stiel-Verbindung bei Einwirkung von Hebelkräften.

06_Hickory-Stiel

Drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit als bei Standardstielen aus Eschenholz, da die langfaserige Holzstruktur den Stiel selbst bei Beschädigung oder Bruch noch zusammenhält. Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig.

01_Head

Forged in the die using PICARD special steel and therefore quenched to a greater extent than that required by DIN standards. Tempered and painted black. Safety system with no protruding parts.

02_Wedge bolt

The ring wedge, countersunk head and bolt thread are combined in one single component. This minimises tolerances and increases stability. The diameter of the wedge bolt is larger than that of the DIN eye. This simple yet ingenious solution prevents the hammer head from flying off.

03_Peen

Finely polished and tempered. Through a combination of special steel and 160 years of production experience, the peen keeps its shape even after long and intensive use.

04_Face

Convex polished with durable bevel for safe working with no fractures, even when hitting hard edges or mishitting the hammer.

05_Protective sleeve on the shaft

Form-fitted with no protruding edges on the shaft. Made of steel, it effectively protects the shaft from mishits. The stabilisation collar fitted all the way around the underside of the hammer head also secures the head-shaft connection against the effects of leverage.

06_Hickory shaft

This can withstand three- to four-times more stress than standard ash shafts, because the long-fibre wooden structure keeps the shaft in one piece even when damaged or broken. Vibration-damping, extremely bend-resistant and long-lasting.

BLACKTEC®: ROBUST UND UNERSCHÜTTERLICH

BLACKTEC®: ROBUST AND UNSHAKABLE

_DE HÄMMER MIT FIBERGLASSTIEL/ BLACKTEC®

Robust und unerschütterlich: Die Hämmer der PICARD BlackTec® Serie sind den harten Einsatz gewohnt. Der Kern des Dreikomponenten-Stiels ist aus Glasfaser gefertigt. Damit federt er Erschütterungen merklich. Griff und Stiel sind unlösbar verbunden. Eine rutschsichere Beschichtung aus Weichkunststoff und die ergonomische Form des Griffs gewährleisten eine bequeme und sichere Handhabung – auch mit nassen oder öligen Händen. Und selbstverständlich erfüllt auch der verwendete Stahl die sprichwörtlich hohe PICARD-Qualität.

_EN HAMMERS WITH FIBREGLASS SHAFT/ BLACKTEC®

Robust and unshakable: the hammers of the PICARD BlackTec® series are designed for hard use. The core of the three-component handle is made of fibreglass to absorb shocks notably. The handle and the shaft are firmly and permanently joined. A non-slip coating of soft plastic and the handle's ergonomic shape ensure comfortable and safe handling – even with wet or oily hands. And of course the steel used also meets the well-known high PICARD quality.




327
Schlosser-
hammer
Riveting Hammer



328
Fäustel
Mining Sledge



329
Schreinerhammer
Joiners' Hammer



01_Kopf

Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher vergütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert. Sicherheitssystem ohne vorstehende Bauteile.

02_Fiberglaskern

Der massive, unzerbrechliche Fiberglaskern reduziert die Schwingungen und ist extrem langlebig, biegefest sowie witterungsresistent.

03_Pinne

Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von Spezialstahl und über 160 Jahre Produktionserfahrung bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung formstabil.

04_Bahn

Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Griff

Die gummierte Grifffläche bietet in allen Situationen einen festen und abrutschsicheren Halt – selbst bei öligen oder nassen Händen. Ähnlich wie die Holzstiele ist er doppelt geschweift mit zwei Griffzonen.

06_Kunststoff-Hülle

Sorgt für mehr Stabilität und schützt den Fiberglaskern bei Fehlschlägen.

07_Stiel

Durch einen Mehrkomponentenkleber entsteht zwischen Stiel und Kopf eine sichere Verbindung – dauerhaft haltbar und stabil wie eine Schweißnaht.

01_Head

Forged in the die using PICARD special steel and therefore quenched to a greater extent than that required by DIN standards. Tempered and painted black. Safety system with no protruding parts.

02_Fibreglass core

Massive, unbreakable fibreglass core reduces vibrations and is extremely durable, flexural and weather resistant.

03_Peen

Finely polished and tempered. Through a combination of special steel and 160 years of production experience, the peen keeps its shape even after long and intensive use.

04_Face

Convex polished with durable bevel for safe working with no fractures, even when hitting hard edges or mishitting the hammer.

05_Handle

The rubberized grip surface provides a firm and non-slip grip in all situations - even with oily or wet hands. Similar to the wooden handles, it is double-curved with two grip zones.

06_Plastic cover

Provides more stability and protects the fibreglass core in case of failure.

07_Shaft

A multi-component adhesive ensures a secure connection between stem and head - permanently durable and as stable as a weld.

A

Latthämmer, Gipserbeile, Maurerhämmer und Klauenhämmer

Carpenters' Roofing Hammers, Tilers' Hatchets, Masons' Hammers, Claw Hammers



Ganzstahl-Latthammer Full-steel Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- VPA Excellent
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.							EAN
	g	mm					4016671...

glatte Bahn / plain face

0079000	950	317		✓	Leder / Leather	6	023084
---------	-----	-----	--	---	-----------------	---	--------

geraute Bahn / checked face

0079010	950	317		✓	Leder / Leather	6	023091
---------	-----	-----	--	---	-----------------	---	--------

Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 2

790

A



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



790 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Lathhammer, leichte Ausführung
Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version

Zimmerer-Schreiner
 Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
 Slater-Roofer

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringertem Gewicht und perfektionierter Balance.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



reddot award 2016 winner



Art.							EAN
	g	mm					4016671...

glatte Bahn / plain face

0079080	800	312		✓	Leder / Leather	6	031362
---------	-----	-----	--	---	-----------------	---	--------

geraute Bahn / checked face

0079090	800	312		✓	Leder / Leather	6	031379
---------	-----	-----	--	---	-----------------	---	--------

Ganzstahl / Full steel



Ganzstahl-Latthammer Full-steel Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.	g	mm				EAN
glatte Bahn / plain face						
0059000	860	315		✓	2K	6 024579
geraute Bahn / checked face						
0059010	860	315		✓	2K	6 024562
Ganzstahl / Full steel						

ZN 82052000 | PGrp: 2

590



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



590 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Lathhammer, leichte Ausführung
Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version

Zimmerer-Schreiner
 Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
 Slater-Roofer

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert


- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringertem Gewicht und perfektionierter Balance.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



EAN
4016671...

glatte Bahn / plain face

0059080	800	310		✓	2K	6	031515
---------	-----	-----	--	---	----	---	--------

geraute Bahn / checked face

0059090	800	310		✓	2K	6	031522
---------	-----	-----	--	---	----	---	--------

Ganzstahl / Full steel

Latthammer Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Hammerhead scured by hardened pin
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.



Art.									EAN
	g	mm							4016671...

glatte Bahn / plain face

0069800	RS	600	315		✓	✓	2K	6	009392
---------	-----------	-----	-----	--	---	---	----	---	--------

geraute Bahn / checked face

0069810	RS	600	315		✓	✓	2K	6	000078
---------	-----------	-----	-----	--	---	---	----	---	--------

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

ZN 82052000 | PGrp: 2

698

A



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



298

ZN 82052000 | PGrp: 2



Latthammer
Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Hammerhead scured by hardened pin
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Der Klassiker.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. It is a classic.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



Art.	g	mm					EAN
------	---	----	--	--	--	--	-----

glatte Bahn / plain face							
0029800	RS	600	320		✓	✓	1K 6 009248
geraute Bahn / checked face							
0029810	RS	600	320		✓	✓	1K 6 009255

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

298e / 298f

ZN 82052000 | PGrp: 2



Latthammer
Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Verchromt oder vergoldet
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Chrome- or gold-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



Art.	g	mm					EAN
------	---	----	--	--	--	--	-----

298e: verchromt, mit schwarzem Griff / 298e: chromium-plated, with black handle							
0029850	RS	verchromt / chromium-plated	600	320		✓	1K 6 015010
298f: vergoldet, mit braunem Griff / 298f: gold-plated, with brown handle							
0029860	RS	vergoldet / gold-plated	600	320		✓	1K 6 020380

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

Latthammer BlackGiant® Carpenters' Roofing Hammer BlackGiant®

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scured by hardened pin
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resitance that exceeds all norms.



Art.	g	mm					EAN
							4016671...
glatte Bahn / plain face							
0082000	RS	600	315		✓	✓	2K 6 020731
geraute Bahn / checked face							
0082010	RS	600	315		✓	✓	2K 6 020748
C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube							

ZN 82052000 | PGrp: 2

820M

A



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



650

ZN 82052000 | PGrp: 2



Lathhammer Betonschalmeister Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- Kanten geschliffen und gehärtet
- Für Doppelkopfnägel geeignet
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scured by hardened pin
- Edge ground and hardened
- Suitable for double-headed nails
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Die geschliffenen und gehärteten Kanten eignen sich hervorragend zum Abschaben von Betonrückständen.

The ground and hardened edges are perfect for scraping off concrete debris.



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



39 42 64 99



99 195



Art.								EAN
	g	mm						4016671...
0065010	RS 600	315				2K	6	009484
Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube								

Latthammer Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponente-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead secured by hardened pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



Art.									EAN
	g	mm							4016671...

glatte Bahn / plain face

0062000	RS	600	320		✓	✓	1K	6	009354
---------	-----------	-----	-----	--	---	---	----	---	--------

geraute Bahn / checked face

0062010	RS	600	320		✓	✓	1K	6	009361
---------	-----------	-----	-----	--	---	---	----	---	--------

C45-Rohr / C45-tube

ZN 82052000 | PGrp: 2

620M

A



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



600S

ZN 82052000 | PGrp: 2



Lathhammer
Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Hammerhead scured by hardened pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.	g	mm				EAN
glatte Bahn / plain face						
0060000	RS	600	320		✓ 1K	6 009330
geraute Bahn / checked face						
0060010	RS	600	320		✓ 1K	6 009347
C45-Rohr / C45-tube						

797

ZN 82014000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Lattbeil
Full-steel Tilers' Hatchet

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.	g	mm			EAN
0079700		850	323	Leder / Leather	6 023114
Ganzstahl / Full steel					

Gipserbeil / Lattbeil BlackGiant® Tilers' Hatchet BlackGiant®

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.



Art.						
	g	mm				
0089700	RS	600	315		2K	6 020786

C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube

ZN 82014000 | PGrp: 2

897



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



35 40 41 45



193

Zahnbeil Tilers' Hatchet toothed

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With Nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag auch bei kunststoffgebundenen Putzen.

Precise and accurate working from the first stroke, even with plastic-bound plasters.



Art.						
	g	mm				
0029600	RS	600	320		2K	6 022209

C45-Rohr / C45-tube

ZN 82014000 | PGrp: 2

296



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



36 42 64 99



99



195

297

ZN 82014000 | PGrp: 2



Gipserbeil / Lattbeil
Tilers' Hatchet

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Geschliffene Schneide
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Ground Edge
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstoßhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.	g	mm			EAN
0029700	RS 600	316			4016671... 6 009286

C45-Rohr / C45-tube

875

ZN 82052000 | PGrp: 2



Maurerhammer BlackGiant®
Masons' Hammer BlackGiant®

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



Art.	g	mm			EAN
0087500	RS 600	280			4016671... 6 020755

C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube

Maurerhammer
Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



Art.							EAN
	g	mm					4016671...
0027500	RS	600	280		1K	6	009194

C45-Rohr / C45-tube

ZN 82052000 | PGp: 2

275



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



ZN 82052000 | PGp: 2

877

Maurerhammer BlackGiant®
Masons' Hammer BlackGiant®

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resitance that exceeds all norms.



Art.							EAN
	g	mm					4016671...
0087700	RS	600	280		2K	6	020762

C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



276

ZN 82052000 | PGrp: 2



Zahnhammer Masons' Hammer toothed

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With Nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag, ohne abzurutschen.

Precise and accurate working from the first stroke without slipping.

weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0027600	RS 600	280		2K	6	022216
C45-Rohr / C45-tube						

277 / 277 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Maurerhammer Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.						EAN
	g	mm				4016671...
277: Kopfgewicht: 600 gr. / 277: Head weight: 600 gr.						
0027700	RS 600	280		1K	6	000016
277 1/2: Kopfgewicht: 500 gr. / 277 1/2: Head weight: 500 gr.						
0027790	RS 500	280		1K	6	009200
C45-Rohr / C45-tube						

Maurerhammer
Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Maurerhammer mit Holzstiel, beste Qualität "Made in Germany". Im Gesenk geschmiedet und nach DIN gefertigt.

PICARD masons' hammer with a wooden handle in the best Made in Germany quality. Drop-forged and produced to the DIN standard.

Art.			↔			EAN
		g	mm			4016671...
0007701-600	ES	600	285		6	004885

Maurerhammer
Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit rundem Loch
- Eschenstiel, roh
- DIN 5108

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With round eye
- Ash handle
- DIN 5108

PICARD Maurerhammer, beste Qualität "Made in Germany". Im Gesenk geschmiedet und nach DIN gefertigt.

PICARD masons' hammer in the best Made in Germany quality. Drop-forged and produced to the DIN standard.

Art.			↔			EAN
		g	mm	mm		4016671...

nur Hammerkopf / only hammer head

0007500-500	OS	500			12	004809
0007500-600	OS	600			12	004816

mit Eschenstiel / with Ash handle

0007501-500	ES	500	300		6	004830
0007501-600	ES	600	300		6	004847

99075: Ersatzstiel / 99075: spare handle

0099075-500	ES	Ersatzstiel / spare handle	300	500	1	018912
0099075-600	ES	Ersatzstiel / spare handle	300	600	1	018929

Maurerhammer
Masons' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Dutch pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Maurerhammer mit Holzstiel, beste Qualität "Made in Germany". Im Gesenk geschmiedet und nach DIN gefertigt.

PICARD masons' hammer with a wooden handle in the best Made in Germany quality. Drop-forged and produced to the DIN standard.

Art.			↔			EAN
		g	mm			4016671...
0008201-500	ES	500	280		6	004960
0008201-750	ES	750	280		6	004977

ZN 82052000 | PGrp: 1

77



A

ZN 82052000 | PGrp: 1

75



ZN 82052000 | PGrp: 1

82



92

ZN 82052000 | PGrp: 1



Klauenhammer Claw Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle

PICARD Klauenhammer mit Holzstiel, Tradition und Qualität, die besteht und gelebt wird. Runde schmale Schlagfläche nach amerikanischer Form.

PICARD claw hammer with a wooden handle: embodying tradition and quality. Small round striking surface in the American pattern.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			
0009202-25	HS 450	340	16 oz	25		6	005363
0009202-27	HS 560	340	20 oz	27		6	005370

291

ZN 82052000 | PGrp: 1



Klauenhammer Claw Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm			
0029100-13	RS 365	288	13 oz	27	1K		6	005516
0029100-16	RS 450	320	16 oz	27	1K		6	005523

C45-Rohr / C45-tube

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Klauenhammer BlackGiant® Claw Hammer BlackGiant®

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm			4016671...
0089100-16	RS	450	320	16 oz	25	2K	6	020779
0089100-20	RS	560	310	20 oz	27	2K	6	025224

C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube

ZN 82052000 | PGrp: 1

891

A



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



35 39 40 41



193

Klauenhammer Claw Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals achtkantig, Schlagkopf rund
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- With Nail-puller
- Neck octagonal, round head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm			4016671...
0029200-16	RS	450	320	16 oz	25	1K	6	005530
0029200-20	RS	560	290	20 oz	27	1K	6	005547

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

ZN 82052000 | PGrp: 1

292



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



33 34 34 188



189 192

791

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ganzstahl-Klauenhammer Full-steel Claw Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting






Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.	 g	 mm				EAN
0079100-13	800	323	13 oz	Leder / Leather	4	4016671... 023107
0079100-16	890	315	16 oz	Leder / Leather	4	024142
0079100-20	960	322	20 oz	Leder / Leather	4	024722
0079100-24	1.100	325	24 oz	Leder / Leather	4	024739

 Ganzstahl / Full steel

Ganzstahl-Rip-Hammer Full-steel Rip-Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner


- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag; kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw.



Art.								EAN
	g	mm	mm					4016671...

glatte Bahn / plain face

0079500-22	1.000	347	22		✓	Leder / Leather	6	032406
------------	-------	-----	----	--	---	-----------------	---	--------

geraute Bahn / checked face

0079510-22	1.000	347	22		✓	Leder / Leather	6	032413
------------	-------	-----	----	--	---	-----------------	---	--------

Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 2

795

A



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



796

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Framing-Hammer Full-steel Framing-Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer


- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw and extra-long shank.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.								EAN
	g	mm	mm					4016671...

glatte Bahn / plain face

0079600-22	1.116	435	22		✓	Leder / Leather	6	032420
------------	-------	-----	----	--	---	-----------------	---	--------

geraute Bahn / checked face

0079610-22	1.116	435	22		✓	Leder / Leather	6	032437
------------	-------	-----	----	--	---	-----------------	---	--------

Ganzstahl / Full steel

Ganzstahl-Klauenhammer Full-steel Claw Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert






Carpenter – Joiner
Slater-Roofer


- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.						EAN
	g	mm	oz			4016671...
0059100-16	850	320	16 oz	2K	4	024586
0059100-20	960	320	20 oz	2K	4	024708
0059100-24	1.100	325	24 oz	2K	6	024715

 Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 1

591

A



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



595

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Rip-Hammer Full-steel Rip-Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



31 32 49 51



102 102 191

Art.	g	mm	mm					EAN
								4016671...
glatte Bahn / plain face								
0059500-22	1.025	347	22		✓	2K	6	032369
geraute Bahn / checked face								
0059510-22	1.025	347	22		✓	2K	6	032376

Ganzstahl / Full steel

Ganzstahl-Framing-Hammer Full-steel Framing-Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert











Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong claw and extra-long shank.



Art.								EAN
	g	mm	mm					4016671...
glatte Bahn / plain face								
0059600-22	1.153	435	22		✓	2K	6	032383
geraute Bahn / checked face								
0059610-22	1.153	435	22		✓	2K	6	032390
 Ganzstahl / Full steel								

ZN 82052000 | PGrp: 2

596

A



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



B

Schlosser-, Vorschlaghämmer und Fäustel

Riveting and Sledge Hammers, Mining Sledges



Schlosserhammer SecuTec® Riveting Hammer SecuTec®

Schlosser-Klempner





- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0001202-0200	HS	200	280	6	027945
0001202-0300	HS	300	300	6	027952
0001202-0400	HS	400	310	6	027853
0001202-0500	HS	500	320	6	027969
0001202-0600	HS	600	330	6	027976
0001202-0800	HS	800	350	6	027983
0001202-1000	HS	1.000	360	6	027990
0001202-1500	HS	1.500	380	6	028003
0001202-2000	HS	2.000	400	6	028010

Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner





- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Durchgehende Stielschutzhülse
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Continuous protective ring
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

PICARD durchgehende Stielschutzhülse für den optimalen Schutz hochwertiger Hickory Stiele.

PICARD full handle protection for optimal protection, high-quality hickory handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0030312-0200	HS	200	280	6	000504
0030312-0300	HS	300	300	6	000511
0030312-0400	HS	400	310	6	000528
0030312-0500	HS	500	320	6	000535
0030312-0600	HS	600	330	6	000542
0030312-0800	HS	800	350	6	000559
0030312-1000	HS	1.000	360	6	000566
0030312-1500	HS	1.500	380	6	022971
0030312-2000	HS	2.000	400	6	022988

ZN 82052000 | PGp: 1

12



weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" / other products of the series "SecuTec®"



ZN 82052000 | PGp: 1

303a



1

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner





- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschen- oder Hickorystiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash or hickory handle
- DIN 1041

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
mit Eschenstiel / with Ash handle					
0000101-0100	ES	100	260	6	000092
0000101-0200	ES	200	280	6	000115
0000101-0300	ES	300	300	6	000139
0000101-0400	ES	400	310	6	000146
0000101-0500	ES	500	320	6	000153
0000101-0600	ES	600	330	6	000160
0000101-0800	ES	800	350	6	000177
0000101-1000	ES	1.000	360	6	000184
0000101-1250	ES Auslauf / outlet	1.250	380	6	000191
0000101-1500	ES	1.500	380	6	000207
0000101-2000	ES	2.000	400	6	000214
mit Hickorystiel / with hickory handle					
0000102-0100	HS	100	260	6	000238
0000102-0200	HS	200	280	6	000252
0000102-0300	HS	300	300	6	000276
0000102-0400	HS	400	310	6	000283
0000102-0500	HS	500	320	6	000290
0000102-0600	HS	600	330	6	000306
0000102-0800	HS	800	350	6	000313
0000102-1000	HS	1.000	360	6	000320
0000102-1500	HS	1.500	380	6	000344
0000102-2000	HS	2.000	400	6	000351

Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner





- Deutsche Form
- Kopf verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- dunkler, gewachster und polierter Hickorstiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- dark, waxed and polished hickory handle
- DIN 1041

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000152-0300	HS	300	300	6	023510
0000152-0500	HS	500	320	6	034073

ZN 82052000 | PGrp: 1

1e



B

Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner





- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Hammerkopf zusätzlich induktiv angelassen, dadurch reduzierte Absplitterungsgefahr
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Hickorstiel
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Hammerhead additionally inductively tempered, ensures reduced chipping
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

Mehr Sicherheit durch reduzierte Härte in den Randzonen des Hammerkopfes.

More Safety due to electro-inductive tempered edges of the hammerhead.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0001102-0300	HS	300	300	6	000375
0001102-0500	HS	500	320	6	000382
0001102-0800	HS	800	350	6	000399
0001102-1000	HS	1.000	360	6	000405
0001102-2000	HS	2.000	400	6	000429

ZN 82052000 | PGrp: 1

11



327

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer BlackTec® Riveting Hammer BlackTec®

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 1041

PICARD Schlosserhammer mit PICARD 3K-Stiel für schwingungsreduziertes Arbeiten.

PICARD riveting hammer with PICARD 3K handle for low vibration work.

weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" / other products of the series "BlackTec®"



Art.		g	mm		EAN
0032700-0200	FS	200	300	6	4016671... 033564
0032700-0300	FS	300	300	6	026290
0032700-0400	FS	400	305	6	031683
0032700-0500	FS	500	325	6	026306
0032700-0600	FS	600	327	6	031690
0032700-0800	FS	800	355	6	026313
0032700-1000	FS	1.000	362	6	031706
0032700-1500	FS	1.500	365	6	033571

321

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff
- DIN 1041

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip
- DIN 1041

PICARD Schlosserhammer Robust, mit extrem haltbarem Fiberglas-Stiel.

PICARD robust riveting hammer with extremely durable fibreglass handle.

Art.		g	mm		EAN
0032100-0200	FS	200	280	6	4016671... 000627
0032100-0300	FS	300	305	6	000634
0032100-0500	FS	500	330	6	000658
0032100-0800	FS	800	355	6	000672
0032100-1000	FS	1.000	355	6	000689
0032100-1500	FS	1.500	380	6	000696
0032100-2000	FS	2.000	405	6	000702

Montagehammer Fitters' Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 1041

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 1041

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0030100-300	RS	300	270	1K	6	009309
0030100-500	RS	500	285	1K	6	009316

C45-Rohr / C45-tube

Schon-Aufsatz Nylon Caps

Schlosser-Klempner

- Passend für alle Schlosserhämmer DIN 1041
- Aus schlagfestem Nylon

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Suitable for all Riveting Hammers DIN 1041
- Made of impact-resistant nylon

PICARD Schonauflauf für Schlosserhämmer, schonend für den sensiblen Einsatz in Industrie und Handwerk. Schont das Werkstück und reduziert den Geräuschpegel.

PICARD nylon cap offering protection for sensitive applications in industry and trade. Protects the workpiece and reduces the noise level.

Art.				EAN
		g	mm	4016671...
0000120-0300		20	300	1 000719
0000120-0500		50	500	1 000726
0000120-0800		70	800	1 000733
0000120-1000		50	1000	1 000740

ZN 82052000 | PGrp: 2

301



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



ZN 39269097 | PGrp: 1

1b



203a SH

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer
Riveting Hammer

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schlagfläche chariert
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Gerader Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face checked
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hardened handle protection
- Straight hickory handle

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch 3fach gesicherte Kopfverbindung. Bahn chariert.

Safety in the workshop, industrial production and on the construction site due to 3-fold secured head connection. Checked face.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0020312-2000	HS	2.000	600		1	033717

203a VH

ZN 82052000 | PGrp: 1



Vorschlaghammer
Sledge Hammer

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Hickorystiel
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hardened handle protection
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Hickory handle
- DIN 1042

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch 3fach gesicherte Kopfverbindung.

Safety in the workshop, industrial production and on the construction site due to 3-fold secured head connection.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0020312-03	HS	3.000	600	1	031997
0020312-04	HS	4.000	700	1	032000
0020312-05	HS	5.000	800	1	032017

Vorschlaghammer Sledge Hammer

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gerader Hickorystiel
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Straight hickory handle
- DIN 1042

PICARD Vorschlaghammer mit Hickory Stiel.

PICARD sledgehammer with hickory handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
mit Hickorystiel - Länge nach DIN / with hickory handle - length according to DIN					
0000202-03	HS	3.000	600	1	000870
0000202-04	HS	4.000	700	1	000887
0000202-05	HS	5.000	800	1	000894
0000202-06	HS	6.000	800	1	000900
0000202-08	HS	8.000	900	1	000917
mit Hickorystiel - Länge: 90 cm / with hickory handle - length: 90 cm					
0000202-03-90	HS 90 cm	3.000	900	1	032024
0000202-04-90	HS 90 cm	4.000	900	1	021226
0000202-05-90	HS 90 cm	5.000	900	1	032031
0000202-06-90	HS 90 cm	6.000	900	1	033595

ZN 82052000 | PGp: 1

2



B

Vorschlaghammer Sledge Hammer

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel mit Kunststoff-Ummantelung
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff
- DIN 1042

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Almost indestructible full-fibreglass handle with plastic sheating
- Plastic grip
- DIN 1042

PICARD Vorschlaghammer mit extrem robustem und unzerstörbarem Vollfibreglas-Stiel.

PICARD sledge hammer with extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032200-03-90	FS	3.000	900	1	033656
0032200-04-90	FS	4.000	900	1	021233
0032200-05-90	FS	5.000	900	1	033663
0032200-06-90	FS	6.000	900	1	033670
0032200-08	FS	8.000	900	1	000979

ZN 82052000 | PGp: 1

322



43

ZN 82052000 | PGrp: 1



Fäustel SecuTec® Mining Sledge SecuTec®

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved hickory handle
- Head according DIN 6475




Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
other products of the series "SecuTec®"



196

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0004302-1000	HS	1.000	260	6	029246
0004302-1250	HS	1.250	270	6	029253
0004302-1500	HS	1.500	280	6	029260
0004302-2000	HS	2.000	300	6	029277

403a

ZN 82052000 | PGrp: 1



Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner




- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Durchgehende Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Continuous protective ring
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved hickory handle
- Head according DIN 6475

PICARD durchgehende Stielschutzhülse für den optimalen Schutz hochwertiger Hickory Stiele.

PICARD full handle protection for optimal protection, high-quality hickory handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0040312-1000	HS	1.000	260	6	022902
0040312-1250	HS	1.250	270	6	022919
0040312-1500	HS	1.500	280	6	022926
0040312-2000	HS	2.000	300	6	022933

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweißter Eschen- oder Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- Dual curved ash or hickory handle
- Head according DIN 6475

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

Art.				g	mm		EAN
							4016671...

mit Eschenstiel / with Ash handle

0000401-1000	ES	1.000	260	6	001082
0000401-1250	ES	1.250	270	6	001099
0000401-1500	ES	1.500	280	6	001105
0000401-2000	ES	2.000	300	6	001112

mit Hickorystiel / with hickory handle

0000402-1000	HS	1.000	260	6	001181
0000402-1250	HS	1.250	270	6	001198
0000402-1500	HS	1.500	280	6	001204
0000402-2000	HS	2.000	300	6	001211

ZN 82052000 | PGrp: 1

4



B

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Gerader Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- Straight hickory handle
- Head according DIN 6475

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

Art.				g	mm		EAN
							4016671...

mit Hickorystiel - Länge nach DIN / with hickory handle - length according to DIN

0000402-03	HS	3.000	600	1	001228
0000402-04	HS	4.000	700	1	001235
0000402-05	HS	5.000	800	1	001242
0000402-06	HS	6.000	800	1	001259
0000402-08	HS	8.000	900	1	001266

mit Hickorystiel - Länge: 90 cm / with hickory handle - length: 90 cm

0000402-03-90	HS	90 cm	3.000	900	1	033601
0000402-04-90	HS	90 cm	4.000	900	1	033618
0000402-05-90	HS	90 cm	5.000	900	1	033625

ZN 82052000 | PGrp: 1

4a



328

ZN 82052000 | PGrp: 1



Fäustel BlackTec®
Mining Sledge BlackTec®

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber





- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Head according DIN 6475

PICARD Fäustel mit PICARD 3K-Stiel für schwingungsreduziertes Arbeiten.

PICARD mining sledge with PICARD 3K handle for low vibration work.

weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" / other products of the series "BlackTec®"



Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032800-1000	FS	1.000	280	6	027198
0032800-1250	FS	1.250	280	6	027204
0032800-1500	FS	1.500	285	6	027211
0032800-2000	FS	2.000	305	6	027228

324

ZN 82052000 | PGrp: 1



Fäustel
Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff
- Kopf nach DIN 6475

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip
- Head according DIN 6475

PICARD Fäustel mit extrem robustem und unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

PICARD mining sledge with extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032400-1000	FS	1.000	255	6	001280
0032400-1250	FS	1.250	255	6	001297
0032400-1500	FS	1.500	280	6	001303
0032400-2000	FS	2.000	305	6	001310

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff
- Kopf nach DIN 6475

PICARD Fäustel mit extrem robustem und unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamfered edges
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip
- Head according to DIN 6475

PICARD mining sledge with extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0032400-03-90	FS	3.000	900	1	033687
0032400-04-90	FS	4.000	900	1	033694
0032400-05-90	FS	5.000	900	1	033700

Gummiaufsatz für Fäustel Rubber Top for Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Passend für alle Fäustel DIN 6475 von 1000 bis 2000 g
- Robuster und langlebiger Gummiaufsatz

PICARD Fäustel-Aufsatz für alle Pflasterarbeiten. Robust und langlebig im Einsatz!

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Suitable for all Mining Sledge DIN 6475 from 1000 to 2000 g
- Robust and durable rubber attachment

PICARD mining sledge attachment for all plaster work. Robust and durable!

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0000420-1000	420	1000	72 x 72	1	001372
0000420-1250	390	1250	72 x 72	1	001389
0000420-1500	380	1500	72 x 72	1	001396
0000420-2000	330	2000	72 x 72	1	001402

ZN 82052000 | PGrp: 1

324a



B

ZN 40170029 | PGrp: 1

4b



304

ZN 82052000 | PGrp: 2



Fäustel
Mining Sledge

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- Kopf nach DIN 6475

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- Head according DIN 6475

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.		g	mm		EAN
0030400-1000	RS	1.000	255	1K	4016671... 6 000030
0030400-1250	RS	1.250	260	1K	6 000047

C45-Rohr / C45-tube

304 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Meißelmeister
Chisel / Mining Sledge

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kombiniert Hammer und Meißel
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Combined hammer and chisel
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Ideal zum einfachen Stemmen von Schlitzern oder Abschlagen von Putz auch an schlecht zugänglichen Stellen. Der lästige Werkzeugwechsel entfällt.

Ideal for the simple chiselling of slots or chipping away plaster - even in hard-to-reach places. There is no longer any need for cumbersome tool changes.



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



Art.		g	mm		EAN
0030490-600	RS	600	250	2K	4016671... 6 021813
0030490-800	RS	800	250	2K	6 021820

C45-Rohr / C45-tube

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Dutch pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- Dual curved ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit holländischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a Dutch pattern.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0004101-1000	ES	1.000	260		6	002928
0004101-1500	ES	1.500	280		6	002942
0004101-2000	ES	2.000	300		6	002959

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- Dual curved ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit spanischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a Spanish pattern.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0004201-1500	ES	1.500	280		6	024289

Fäustel Mining Sledge

Schlosser-Klempner





- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Face ground, chamfered edges
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit spanischer Form und extrem robustem und unzerstörbarem Vollfibreglas-Stiel.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a Spanish pattern and extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0034250-1500	FS	1.500	280		6	024302

ZN 82052000 | PGrp: 1

41



ZN 82052000 | PGrp: 1

42



ZN 82052000 | PGrp: 1

342



9

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer Engineers Hammer

Schlosser-Klempner





- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosiongeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Kugel
- Bahn & Kugel blank geschliffen
- Eschen- oder Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Head bright finished, black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With ball
- Face & ball polished
- Ash or hickory handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Kugelform.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with an English ball pattern.

Art.				
	g	mm	mm	EAN
mit Eschenstiel / with Ash handle				
0000901-0100	ES 100	270	1/4 lbs	6 001457
0000901-0225	ES 225	290	1/2 lbs	6 001464
0000901-0340	ES 340	310	3/4 lbs	6 001471
0000901-0450	ES 450	325	1 lbs	6 001488
0000901-0500	ES 500	330	1 1/8 lbs	6 001495
0000901-0600	ES 600	350	1 1/4 lbs	6 001501
0000901-0700	ES 700	370	1 1/2 lbs	6 001518
0000901-0800	ES 800	370	1 3/4 lbs	6 001525
0000901-0900	ES 900	380	2 lbs	6 001532
mit Hickorystiel / with hickory handle				
0000902-0100	HS 100	270	1/4 lbs	6 001549
0000902-0225	HS 225	290	1/2 lbs	6 001556
0000902-0340	HS 340	310	3/4 lbs	6 001563
0000902-0450	HS 450	325	1 lbs	6 001570
0000902-0500	HS 500	330	1 1/8 lbs	6 001587
0000902-0600	HS 600	350	1 1/4 lbs	6 001594
0000902-0700	HS 700	360	1 1/2 lbs	6 001600
0000902-0800	HS 800	370	1 3/4 lbs	6 001617
0000902-0900	HS 900	380	2 lbs	6 001624

Schlosserhammer Engineers Hammer

Schlosser-Klempner






- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Mit Kugel
- Bahn & Kugel blank geschliffen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- With ball
- Face & ball polished
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Kugelform und extrem robustem und unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with an English ball pattern and an extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0032500-0100	FS	100	280	1/4 lbs	6	001631
0032500-0225	FS	225	280	1/2 lbs	6	001648
0032500-0340	FS	340	305	3/4 lbs	6	001655
0032500-0450	FS	450	330	1 lbs	6	001662
0032500-0600	FS	600	330	1 1/4 lbs	6	001686
0032500-0700	FS	700	355	1 1/2 lbs	6	001693
0032500-0800	FS	800	355	1 3/4 lbs	6	001709
0032500-0900	FS	900	380	2 lbs	6	001716

Schlosserhammer Engineers Hammer

Schlosser-Klempner






- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Pinne
- Bahn & Pinne blank geschliffen
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With peen
- Face & peen polished
- Ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with an English pattern.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0001001-0100	ES	100	270	1/4 lbs	6	001723
0001001-0225	ES	225	290	1/2 lbs	6	001730
0001001-0340	ES	340	310	3/4 lbs	6	001747
0001001-0450	ES	450	325	1 lbs	6	001754
0001001-0500	ES	500	330	1 1/8 lbs	6	001761
0001001-0600	ES	600	350	1 1/4 lbs	6	001778
0001001-0700	ES	700	370	1 1/2 lbs	6	001785
0001001-0900	ES	900	380	2 lbs	6	001808

ZN 82052000 | PGrp: 1

325



B

ZN 82052000 | PGrp: 1

10



16

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer Locksmiths' Hammer

Schlosser-Klempner





- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit französischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a French pattern.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0001601-0300	ES	300	300	6	002003
0001601-0400	ES	400	310	6	002010
0001601-0500	ES	500	320	6	002027
0001601-0800	ES	800	350	6	002034
0001601-1000	ES	1.000	360	6	002041
0001601-1500	ES	1.500	380	6	002058
0001601-2000	ES	2.000	400	6	002065

87b

ZN 82052000 | PGrp: 1



Mechanikerhammer Pattern Makers' Hammer

Schlosser-Klempner





- Englische Form
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Pinne
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- English pattern
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With peen
- Ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Mechanik mit englischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and mechanics with an English pattern.

Art.					EAN	
		g	mm		4016671...	
0008721	ES	Auslauf / outlet	100	330	6	005196

88

ZN 82052000 | PGrp: 1



Bankhammer Cross peen Hammer

Schlosser-Klempner






- Dänische Form
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Danish pattern
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit dänischer Form.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a Danish pattern.

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0008801-225	ES	225	310	Gr. 1	6	005219
0008801-340	ES	340	335	Gr. 2	6	005226
0008801-500	ES	500	345	Gr. 3	6	005233

Schreinerhammer SecuTec® Joiners' Hammer SecuTec®

Zimmerer-Schreiner






- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweiften Hickorystiel
- DIN 5109

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 5109

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0008602-20	HS	190	280	20	6	030051
0008602-22	HS	230	300	22	6	030068
0008602-25	HS	320	310	25	6	030075
0008602-28	HS	400	330	28	6	030082
0008602-30	HS	520	330	30	6	030099

ZN 82052000 | PGp: 1

86



weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" / other products of the series "SecuTec®"



Schreinerhammer Joiners' Hammer

Zimmerer-Schreiner






- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweiften Eschenstiel
- DIN 5109

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- DIN 5109

PICARD Schreinerhammer, französische Form, mit Eschenstiel, für das gehobene Handwerk.

PICARD joiners' hammer, French pattern with ash handle for sophisticated manual work.

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
0008501-18	ES	140	270	18	6	005042
0008501-20	ES	190	280	20	6	005059
0008501-22	ES	230	290	22	6	005066
0008501-25	ES	320	310	25	6	005073
0008501-28	ES	400	320	28	6	005080
0008501-30	ES	520	330	30	6	005097

ZN 82052000 | PGp: 1

85



329

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schreinerhammer BlackTec® Joiners' Hammer BlackTec®

Zimmerer-Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglasskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
- DIN 5109

Carpenter – Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 5109

PICARD Schreinerhammer mit PICARD 3K-Stiel für schwingungsreduziertes Arbeiten.

PICARD joiners' hammer, French pattern with PICARD 3K handle for low vibration work.

weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" / other products of the series "BlackTec®"



Art.			g	EAN
0032900-22	FS	230	6	4016671... 031713
0032900-25	FS	320	6	031720
0032900-28	FS	400	6	031737

87

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schreinerhammer Joiners' Hammer

Zimmerer-Schreiner

- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Carpenter – Joiner

- English pattern
- Head bright finished, black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Schreinerhammer, englische Form mit Eschenstiel, für das gehobene Handwerk.

PICARD joiners' hammer, English pattern with ash handle for sophisticated manual work.

Art.			g	↔ mm	↑ mm	○ mm	EAN
0008701-125	ES	125	270	Gr. 00	16	6	4016671... 005127
0008701-150	ES	150	280	Gr. 0	18	6	005134
0008701-180	ES	180	300	Gr. 1	20	6	005141
0008701-240	ES	240	310	Gr. 2	22	6	005158
0008701-300	ES	300	325	Gr. 3	25	6	005165
0008701-450	ES	450	330	Gr. 4	28	6	005172

C

Werkzeuge für Schmiede und Hufschmiede Blacksmiths' and Farriers' Tools



Schmiedehammer, kurze Form Blacksmiths' Hammer, short version

Schmiede-Hufschmiede





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Handgeschmiedet
- Eschenstiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hand-forged
- Ash handle

PICARD Schmiedehammer, Qualität und Tradition verbindet. Deutsche, kurze Schmiedehammerform.

PICARD blacksmiths' hammer: combining quality and tradition. German short blacksmiths' hammer pattern.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0000131-1250	ES	1.250	115	6	011739
0000131-1500	ES	1.800	130	6	011746

Schmiedehammer Blacksmiths' Hammer

Schmiede-Hufschmiede





- Schwedische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweiften Eschen- oder Hickorystiel

Blacksmith

- Swedish Pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Dual curved ash or hickory handle

PICARD Schmiedehammer, Qualität und Tradition verbindet. Schwedische Schmiedehammerform.

PICARD blacksmiths' hammer: combining quality and tradition. Swedish blacksmiths' hammer pattern.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
mit Eschenstiel / with Ash handle					
0000811-1000	ES	1.000	360	6	001419
0000811-1500	ES	1.500	380	6	001426
mit Hickorystiel / with hickory handle					
0000812-1000	HS	1.000	360	6	001433
0000812-1500	HS	1.500	380	6	001440

Setzhammer-Oberteil Set Hammer

Schmiede-Hufschmiede






- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen

Blacksmith

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
nur Hammerkopf / only hammer head						
0002000-50	OS	2.100	50		1	002201
mit Eschenstiel / with Ash handle						
0002001-50	ES	2.100	600	50	1	002225

ZN 82052000 | PGrp: 1

1c



C

ZN 82052000 | PGrp: 1

8a



ZN 82052000 | PGrp: 1

20



21

ZN 82059010 | PGrp: 1



Setzhammer-Unterteil

Bottom Hammer

Schmiede-Hufschmiede




- Stiftstärke 25 mm
- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt

Blacksmith

- Pin-end 25 mm
- Black powder coated, corrosion-resistant

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.				EAN
	g	mm		
0002100-50	1.050	50	1	4016671... 002249

22

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlichthammer

Square Flatter

Schmiede-Hufschmiede


- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen

Blacksmith

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
					1	4016671...

nur Hammerkopf / only hammer head

0002200-60	OS	1.500	60	1	002256
0002200-70	OS	2.050	70	1	002263

mit Eschenstiel / with Ash handle

0002201-60	ES	1.500	600	60	1	002287
0002201-70	ES	2.050	600	70	1	002294

25

ZN 82052000 | PGrp: 1



Stioldurchschlag

Punch

Schmiede-Hufschmiede






- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Rund
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Round
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
0002501-08	ES	635	600	8	1	4016671... 002508
0002501-10	ES	950	600	10	1	002515
0002501-12	ES	950	600	12	1	002522
0002501-15	ES	1.100	600	15	1	002539
0002501-18	ES	1.400	600	18	1	002546
0002501-20	ES	1.400	600	20	1	002553
0002501-25	ES	1.800	600	25	1	002560

Ambosshorn

Anvil beak

Schmiede-Hufschmiede



- DIN 7441
- Stiftstärke 25 mm
- Hammerschlag-grau lackiert

Blacksmith

- DIN 7441
- Pin-end 25 mm
- Grey hammer effect enamel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.			EAN
	g		4016671...
0002700	1.100	1	002638

Ambossschroter

Hardie

Schmiede-Hufschmiede




- DIN 7442
- Stiftstärke 25 mm
- Schneidbreite 50 mm

Blacksmith

- DIN 7442
- Pin-end 25 mm
- Cutting width

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0002800	1.100	50	1	002645

Hufschmiedehammer

Farriers' Hammer

Schmiede-Hufschmiede





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweiften Eschenstiel

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- Dual curved ash handle

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003001-1100	ES	1.100	360	6	002690
0003001-1500	ES	1.500	380	6	002706

Hufhammer

Shoeing Hammer

Schmiede-Hufschmiede




- Deutsche Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Holzstiel mit Federn

Blacksmith

- German pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Wooden handle with springs

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

Art.				EAN
		g		4016671...
0003011-350	ES	350	6	002713

ZN 82059010 | PGrp: 1

27



ZN 82059010 | PGrp: 1

28



ZN 82052000 | PGrp: 1

30



ZN 82052000 | PGrp: 1

30a ES



30a FS

ZN 82052000 | PGrp: 1



Hufhammer
Shoeing Hammer

Schmiede-Hufschmiede




- Deutsche Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff

Blacksmith

- German pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

Art.				EAN
		g		4016671...
0003030-350	FS	350	6	013320

30b

ZN 82052000 | PGrp: 1



Hufhammer
Shoeing Hammer

Schmiede-Hufschmiede





- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Blacksmith

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003021	ES	350	310	6	002737

31

ZN 82052000 | PGrp: 1



Kaltschrotmeißel
Cold cutting Chisel

Schmiede-Hufschmiede





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh
- DIN 5107

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chisel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003101-1000	ES	1.000	600	1	002775
0003101-1500	ES	1.500	600	1	002799

Warmschrotmeißel
Hot cutting Chisel

Schmiede-Hufschmiede





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh
- DIN 5107

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chisel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0003201-1000	ES	1.000	600	1	002836
0003201-1500	ES	1.500	600	1	002850

Kaltschrotmeißel
Cold cutting Chisel

Schmiede-Hufschmiede




- Wolfram-legiert, für Höchste Ansprüche

Blacksmith

- Wolfram-alloyed, for highest standards

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.					EAN
		g			4016671...
0003400-1500	OS	1.500		1	002881

Warmschrotmeißel
Hot cutting Chisel

Schmiede-Hufschmiede




- Wolfram-legiert, für Höchste Ansprüche

Blacksmith

- Wolfram-alloyed, for highest standards

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

Art.					EAN
		g			4016671...
0003500-1500	OS	1.500		1	002904

Flachmaul-Schmiedezange
Blacksmiths' Tong, flat nosed

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit flacher Form beider Zangenbacken.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with flat shape for both tong jaws.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004700-300	500	300	1 - 4	1	003345
0004700-400	750	400	8 - 10	1	003352
0004700-500	1.200	500	13 -14	1	003369
0004700-600	1.600	600	17 - 18	1	003376

ZN 82052000 | PGrp: 1

32



ZN 82052000 | PGrp: 1

34



ZN 82052000 | PGrp: 1

35



ZN 82032000 | PGrp: 1

47



47a

ZN 82032000 | PGrp: 1



Schoßmaul-Schmiedezange
Blacksmiths' Tong

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit einer flach geformten und einer U-geformten Zangenbacke.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with one flat-shaped and one U-shaped tong jaw.

Art.	 g	 mm	 mm	 EAN
0004710-500	1.250	500	11 - 13 x 21 - 23	4016671... 1 003383

48

ZN 82032000 | PGrp: 1



Rundmaul-Schmiedezange
Blacksmiths' Tong, round nosed

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit zwei rund geformten Zangenbacken, optimal für Rundmaterial.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with two round-shaped tong jaws, which are optimal for round material.

Art.	 g	 mm	 mm	 EAN
0004800-300	500	300	8	4016671... 1 003390
0004800-400	750	400	12	1 003406
0004800-500	1.200	500	16	1 003413
0004800-600	1.650	600	20	1 003420

49

ZN 82032000 | PGrp: 1



Wolfsmaul-Schmiedezange
Blacksmiths' Tong, wolf's jaw

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit gezahnten Zangenbacken für einen besseren Halt.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with toothed tong jaws for a better hold.

Art.	 g	 mm	 mm	 EAN
0004900-300	500	300	1 - 8	4016671... 1 003437
0004900-400	850	400	3 - 12	1 003444
0004900-500	1.200	500	6 - 20	1 003451
0004900-600	1.700	600	15 - 30	1 003468

49a

ZN 82032000 | PGrp: 1



Nietzange
Rivetting Tong

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit für Nietenköpfe geformten Zangenbacken.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with tong jaws shaped for riveting heads.

Art.	 g	 mm	 mm/inch	 EAN
0004910-400	500	400	3/8"	4016671... 1 003475
0004910-500	850	500	1/2"	1 003482
0004910-600	1.300	600	3/4"	1 003499

Döpferzange Blacksmiths' Tong

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange zum Halten von Döpfer oder Nietkopfmacher, Schließkopfformer oder Köpelmacher.

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs to hold rivet sets, rivet head makers, or closing head formers.

Art.	 g	 mm	 mm/inch		EAN
0004920-400	750	400	20 mm	1	4016671... 003505
0004920-500	1.200	500	25 mm	1	003512
0004920-600	1.700	600	40 mm	1	003529

Dornzange Blacksmiths' Tong

Schmiede-Hufschmiede





- C35 Stahl

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

PICARD forging tools for the tradition in the craft.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004930-300	500	300	13 - 15	1	4016671... 003536
0004930-400	750	400	19 - 20	1	003543
0004930-500	1.200	500	25 - 28	1	003550
0004930-600	1.700	600	33 - 36	1	003567

ZN 82032000 | PGrp: 1

49b



ZN 82032000 | PGrp: 1

49c



C

D

Brechstangen

Crow Bars



Brechstange
Crow Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze




- Vierkant
- Gebrochene Kanten
- Mit Spitze (vkt.) und aufgebogener Schneide

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Square
- Shaft with chamfered edges
- With edge and point

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Schneide mit verstärkter Vierkant-Form.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Edge with strengthened square shape.

Art.	 g	 mm		EAN
0004500-100	5.000	1.000	1	003017
0004500-150	10.000	1.500	1	003031
0004500-175	11.000	1.750	1	003048
0004500-200	13.000	2.000	1	003055

ZN 82055980 | PGrp: 1

45



Brechstange
Crow Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Rund, Durchmesser 30 mm
- Gerade Schneide und Spitze (vkt.)

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat edge

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 30 mm Durchmesser und gerader Schneide und Spitze.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 30 mm diameter and straight edge and point.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004600-125	6.500	1.250	30	1	003079
0004600-150	8.000	1.500	30	1	003086
0004600-175	9.500	1.750	30	1	003093
0004600-200	11.000	2.000	30	1	003109

ZN 82055980 | PGrp: 1

46



Brechstange
Crow Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Rund, Durchmesser 30 mm
- Aufgebogene Schneide und Spitze (vkt.)

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat curved edge

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 30 mm Durchmesser, mit gebogener Schneide und gerader Spitze.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 30 mm diameter, bent edge and point.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004610-100	4.500	1.000	30	1	003116
0004610-125	6.500	1.250	30	1	003123
0004610-150	8.000	1.500	30	1	003130
0004610-175	9.500	1.750	30	1	003147
0004610-200	11.000	2.000	30	1	003154

ZN 82055980 | PGrp: 1

46a



46b

ZN 82055980 | PGrp: 1



Brechstange
Carpenters' Pinching-bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Rund, Durchmesser 30 mm
- Mit gebogener Klaue und Spitze (vkt.)

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- With curved claw and point

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 30 mm Durchmesser, mit gebogener Klaue und gerader Spitze.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 30 mm diameter, bent claw and straight point.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004620-100	4.500	1.000	30	1	4016671... 003161
0004620-125	6.500	1.250	30	1	003178
0004620-150	8.000	1.500	30	1	003185
0004620-175	9.500	1.750	30	1	003192
0004620-200	11.000	2.000	30	1	003208

46c

ZN 82055980 | PGrp: 1



Pflasterbrechstange
Pavers' Crow Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Mit Schneide
- Kugelkopf Durchmesser 70 mm

Brick Layer-Builder-Chiseller

- With edge
- Head diameter 70 mm

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 70 mm Kugelkopf und Schneide.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 70 mm ball head and edge.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004630-100	5.500	1.000	30	1	4016671... 003215
0004630-125	7.000	1.250	30	1	003222
0004630-150	8.500	1.500	30	1	003239

46e

ZN 82055980 | PGrp: 1



Pflasterbrechstange
Pavers' Crow Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Rund, Durchmesser 30 mm
- Kugelkopf Durchmesser 70 mm
- Mit Spitze (vkt.)

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Head diameter 70 mm
- With point

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 70 mm Kugelkopf und Spitze.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 70 mm ball head and point.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0004650-100	5.500	1.000	30	1	4016671... 003291
0004650-125	7.000	1.250	30	1	003307
0004650-150	8.500	1.500	30	1	003314

Rollbrechstange mit Eisenrollen
Pinching Bar with iron rollers

Pflasterer-Maurer-Steinmetze




- Tragfähigkeit 3000 kg

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Capacity 3000 kg

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Eisenrollen für 3.000 kg Tragleistung.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. With iron rollers for a 3,000 kg load-bearing capacity.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004660	14.000	1.600	1	003321

Rollbrechstange mit Gummirollen
Pinching Bar with rubber rollers

Pflasterer-Maurer-Steinmetze




- Tragfähigkeit 3000 kg

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Capacity 3000 kg

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Gummirollen für 3.000 kg Tragleistung.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. With rubber rollers for a 3,000 kg load-bearing capacity.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004670	14.000	1.600	1	003338

Nageleisen (Kuhfuß)
Carpenters' Pinching-bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
 Zimmerer-Schreiner
 Dachdecker-Dachklempner





- Hamburger Form
- Stabile, runde Ausführung
- Partiiell gehärtet und angelassen

Brick Layer-Builder-Chiseller
 Carpenter – Joiner
 Slater-Roofer

- Hamburg pattern
- Stable, round design
- Partially hardened and tempered

PICARD Nageleisen geschmiedet und gereckt, partiell gehärtet, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Runde Ausführung mit Hamburger Form.

PICARD nail puller, forged and elongated, partially hardened for safe use in trade and industry. Round design with Hamburg pattern.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004640-050	1.400	500	20	1	003246
0004640-060	1.700	600	22	1	003253
0004640-070	1.900	700	22	1	003260
0004640-080	2.500	800	22	1	003277
0004640-100	4.000	1.000	22	1	003284

ZN 82055980 | PGrp: 1

46f



ZN 82055980 | PGrp: 1

46g



ZN 82055980 | PGrp: 2

46d



46Z

ZN 82055980 | PGrp: 2



Nageleisen BlackGiant® Bar
Pinching BlackGiant® Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner
GaLa-Bau

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung
- Partiiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Breite Auflagefläche verringert ungewollte Beschädigungen
- Rough-and-Tough Lackierung verhindert das Abrutschen
- Über 55% mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft
- Maximaler Hebelweg durch 90°-Design
- Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten
- Durch Doppel-T-Profil gewichtsoptimiert, extrem biegefest und robust

- Handy, especially stable and strong execution
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Wide bearing surface reduces unwanted damage
- Rough-and-Tough coating prevents slipping
- Over 55% more stroke at comparable lever force
- Maximum lever travel due to 90° design
- Precisely ground blades facilitate entry into narrow gaps
- Due to the double T-profile weight-optimized, extremely strong and robust




PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant® Bar" / other products of the series "BlackGiant® Bar"



85

Art.	 g	 mm		EAN
0004690-030	578	300	1	034127
0004690-061	1.848	610	1	034134
0004690-093	2.766	930	1	034141
Set: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm / Set: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm				
0004690-999	Set: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm	5.692	987	1 034158

46X

ZN 82055980 | PGrp: 2



Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar
Pinching BlackGiant® Flat-Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner
GaLa-Bau

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Handliche, besonders stabile Ausführung
- Partiiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Beide Enden fein blank geschliffen für präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen
- Mit Nagelheber zum Anheben von kleinen und tiefsitzenden Nägeln
- Gestanzter Nagelzug für müheloses Entfernen von festsitzenden Nägeln

- Handy, especially stable design
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Both ends finely polished for precise work in all areas of application
- With nail lifter for lifting small and deep nails
- Punched nail puller for effortless removal of stuck nails




PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant® Bar" / other products of the series "BlackGiant® Bar"



85

Art.	 g	 mm		EAN
0004699-001	163	175	1	034165

Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar Pinching BlackGiant® Utility-Bar

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner
GaLa-Bau




Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Handliche, besonders stabile Ausführung
- Partiiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Massiver Hebelkopf für den robusten Einsatz
- Beide Enden fein blank geschliffen für präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen
- Mit Nagelheber und Nagelzug
- Zum Anheben und Ziehen von kleinen und tief sitzenden Nägeln

- Handy, especially stable design
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Massive lever head for robust use
- Both ends finely polished for precise work in all areas of application
- With nail lifter and nail puller
- For lifting and pulling small and deep nails

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

PICARD Pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.


Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0004699-002	296	250	1	034172

ZN 82055980 | PGp: 2

46Y



weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant® Bar" / other products of the series "BlackGiant® Bar"



 84

 84

Montage- und Hebeleisen Pinching Bar for construction work

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner





Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung
- Schneide 50 mm
- Durchgehend gehärtet und angelassen

- Handy, especially stable and strong execution
- Blade 50 mm
- Through-hardened and tempered

PICARD Nageleisen geschmiedet, durchgehend gehärtet und angelassen, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Extra breite Auflage der Schneide von 50 mm.

PICARD nail puller, forged, fully hardened for safe use in trade and industry. Extra wide edge surface of 50 mm.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0004681-50	1.850	500	25	1	013467
0004681-70	2.700	700	25	1	013474

ZN 82055980 | PGp: 2

46h



Kuhfuß Base Moulding Lifter

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner
GaLa-Bau




Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Durchgehend gehärtet und angelassen
- Verchromt

- Through-hardened and tempered
- Chrome-plated

PICARD Nageleisen geschmiedet, durchgehend gehärtet und angelassen, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Kurze und leichte Ausführung, verchromt.

PICARD nail puller, forged, fully hardened for safe use in trade and industry. Short and light design, chrome-plated.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0051900	250	270	12	008470

ZN 82055980 | PGp: 1

519



E

**Werkzeuge für Pflasterer und Steinbearbeitung,
Garten- und Landschaftsbau**

**Pavers', Bricklayers', Stone Working and
Landscape gardener Tools**



Steinspalthammer Stone Sledge

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Eschenstiel, roh

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Ash handle

PICARD Steinspalthammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn sowie langem Stiel.

PICARD stone sledge for gardening and landscaping use with vertical edge, curved face and long handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0005901-03	ES	3.000	600	1	004168
0005901-04	ES	4.000	700	1	004175
0005901-05	ES	5.000	800	1	004182

Steinspalthammer Stone Sledge

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Scharfkantig
- Doppelt geschweiften Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Sharp-edged
- Dual curved ash handle

PICARD Steinspalthammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn, scharfen Kanten und kurzem Stiel.

PICARD stone sledge for gardening and landscaping use with vertical edge, curved face, sharp edges and long handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0005991-1000	ES	1.000	260	6	004243
0005991-1250	ES	1.250	270	6	004250

Bossierhammer Embossing Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit geraden Bahnen
- Doppelt geschweiften Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- With oval eye
- With straight faces
- Dual curved ash handle

PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei geraden Bahnen und scharfen Kanten.

PICARD embossing hammer for gardening and landscaping use with two straight faces and sharp edges.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006401-1000	ES	1.000	260	6	021844
0006401-1500	ES	1.500	280	6	004298
0006401-2000	ES	2.000	300	6	004304

ZN 82052000 | PGp: 1

59



ZN 82052000 | PGp: 1

59 1/2



ZN 82052000 | PGp: 1

64



65

ZN 82052000 | PGrp: 1



Bossierhammer Embossing Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit zwei hohlen Bahnen
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamfered edges
- With oval eye
- With two
- Dual curved ash handle

PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei gewölbten Bahnen und scharfen Kanten.

PICARD embossing hammer for gardening and landscaping use with two curved faces and sharp edges.

Art.			← →		EAN
	g	mm			
0006501-1500	ES 1.500	280		6	004311
0006501-2000	ES 2.000	300		6	004328

66

ZN 82052000 | PGrp: 1



Charierhammer Bush Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Beide Schlagflächen mit Zahnung
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Both faces with teeth
- Dual curved ash handle

PICARD Charierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei gezahnten Bahnen.

PICARD bush hammer for gardening and landscaping use with two toothed faces.

Art.			← →		EAN
	g	mm	mm		
0006601-1000	ES 1.000	360	5 x 6	1	004335

66a

ZN 82052000 | PGrp: 1



Stockhammer-Einsatz Loose Dies for Bush Hammers

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- 40 x 40 mm

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Black powder coated, corrosion-resistant
- 40 x 40 mm

PICARD Stockhammer-Einsatz für die Anwendung im Garten- und Landschaftsbau mit gezahnten Bahnen. Passend zu Stockhammer.

PICARD bush hammer for gardening and landscaping applications with toothed faces.

Art.					EAN
	g	mm	mm		
0006610-5X5	150	40	5 x 5	1	004366
0006610-6X6	150	40	6 x 6	1	004373

Stockhammer Bush Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel
- Für Einsätze 40 x 40 mm
- Für Einsätze 66a passend

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- For loose dies 40 x 40 mm
- For loose dies 66a

PICARD Stockhammer zur Aufnahme von Stockhammer-Einsätzen.

PICARD bush hammer for holding bush hammer inserts.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		
0006621	ES 1.800	350	160	40		1	4016671... 004403

Chariereisen Bush Chisel

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Spitz zulaufend
- Zur Steinbearbeitung. Schlagen von Schlitzn bzw. Muster in weichen Stein
- Auch geeignet für Naturstein

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Black powder coated, corrosion-resistant
- Tapered
- For stone working. Beating slits or patterns in soft stone
- Also suitable for natural stone

PICARD Chariereisen für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, spitz zulaufend.

PICARD bush chisel for gardening and landscaping use, tapered.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
0006700-060	650	195	60		1	4016671... 004410
0006700-080	850	195	80		1	004427
0006700-100	1.100	205	100		1	004434
0006700-120	1.225	205	120		1	004441

Bruchsteinhammer Stone Breakers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit rundem Loch
- Eschenstiel, roh

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With round eye
- Ash handle

PICARD Bruchsteinhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, mit Durchsteckstiel, gerader Bahn und breiter Schneide.

PICARD stone breakers' hammer for gardening and landscaping use, with push-through handle, straight face and wide edge.

Art.					EAN
	g		mm		
0008101-1000	ES Auslauf / outlet	1.000		1	4016671... 013764
0008101-1500	ES Auslauf / outlet	1.500		1	013771

ZN 82052000 | PGrp: 1

66b



ZN 82055910 | PGrp: 1

67



ZN 82052000 | PGrp: 1

81



68

ZN 82052000 | PGrp: 1



Pflasterhammer
Pavers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze






- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Pflastererhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, Berliner Form mit kurzem Stiel.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, Berlin pattern with short handle.

Art.						EAN
		g	mm	mm		4016671...
mit Eschenstiel / with Ash handle						
0006801-1000	ES	1.000	180		1	004519
0006801-1500	ES	1.500	180		1	004526
99068: Ersatzstiel / 99068: spare handle						
0099068-1000	ES	Ersatzstiel / spare handle	180	1.000	1	023015
0099068-1500	ES	Ersatzstiel / spare handle	180	1.500	1	023022

68b

ZN 82052000 | PGrp: 1



Pflasterhammer
Pavers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Pflastererhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, Rheinische Form mit kurzem Stiel.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, Rhinish pattern with short handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006821-1500	ES	1.500	180	1	004588

68e

ZN 82052000 | PGrp: 1



Plattenlegerhammer
Pavers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit aufvulkanisiertem Gummiklotz 100 X 95 mm
- Doppelt geschweiffter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With rubber face 100 x 95 mm
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit quadratischem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with square vulcanized rubber head.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006851	ES	2.500	360	1	013740

Plattenlegerhammer

Pavers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit verschraubtem rundem Gummieinsatz, Durchmesser 110 mm
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With screwed round rubber face 110 mm
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit rundem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with round vulcanized rubber head.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006891-1500	ES	2.400	310	1	004656

ZN 82052000 | PGrp: 1

68 1/2



Plattenlegerhammer

Pavers' Hammer

Pflasterer-Maurer-Steinmetze





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Rückschlaghemmend
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Reduced rebound
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit rundem, austauschbarem und rückschlaghemmendem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with round, exchangeable and vulcanized rubber head with reduced rebound.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0006871	ES	2.150	360	1	027044

ZN 82052000 | PGrp: 1

68g



Plattenlegerramme

Pavers' beetle

Pflasterer-Maurer-Steinmetze

GaLa-Bau

- Mit Kunststoffpuppe
- Geschmiedeter Handgriff




Brick Layer-Builder-Chiseller

Gardening and Landscaping

- With special plastic body
- Forged handle

PICARD Plattenlegerramme für Wege- und Pflasterarbeiten mit Kunststoffpuppe und geschmiedetem Handgriff.

PICARD pavers' hammer for path and paving work with special plastic body and forged handle.

Art.				EAN
		g		4016671...
0051000		2.900	1	015423

ZN 82052000 | PGrp: 1

510



F

Werkzeuge für Polsterer, Dekorateure und Bodenleger

Upholsterers', Decorators' and Carpet Layers' Tools



Fliesenlegerhammer Flaglayers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Aus Spezialstahl
- Mit Querpinne
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Made of special steel
- With cross edge
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Fliesenlegerhammer mit Querpinne zum Abschlagen von Fliesenüberständen.

PICARD flaglayers' hammer with peen for spalling flag remains.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0008301	ES 80	300		6	004984

Fliesenlegerhammer Flaglayers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Mit integrierter Hartmetallspitze
- Aufhängeöse am Griffende
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Innenliegender Fiberglaskern
- Angenehmes Handling

Upholsterer-Decorator-Tiler

- With integrated hard metal point
- Hanging loop at the end of the handle
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Inner fibreglass core
- Comfortable handling

PICARD Fliesenlegerhammer mit 2-Komponenten Griff. Einzigartig im Design; Leicht und gleichzeitig extrem robust und langlebig. Rutschfeste Griffzonen ermöglichen ergonomisches Arbeiten.

PICARD tiler's hammer with 2-component handle. Unique in design; light and extremely robust and durable. Non-slip grip zones allow ergonomic work.

Art.					EAN
	g				4016671...
0008390	FS 180			12	025934

Magnethammer Magnetic Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Zwei runde Bahnen (Durchm. 10 + 14 mm)
- Mit Dauermagnet
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Two round faces
- With permanent magnet
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Magnethammer mit eingearbeitetem Magnet in der 10-mm-Schlagfläche, zum präzisen Positionieren von kleinen Nägeln.

PICARD magnetic hammer with integrated magnet in the 10 mm hammering surface for precise positioning of small nails.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0009131	ES 220	300	✓	6	005295

ZN 82052000 | PGrp: 1

83



ZN 82052000 | PGrp: 1

83 1/2



ZN 82052000 | PGrp: 1

91c



F

91d

ZN 82052000 | PGrp: 1



Magnethammer
Magnetic Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Mit Dauermagnet
- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler

- With permanent magnet
- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Magnethammer verchromt und leicht, mit eingearbeitetem Magnet in der Schlagfläche zum präzisen Positionieren von kleinen Nägeln.

PICARD magnetic hammer, chrome-plated and light, with integrated magnet on the hammering surface for precise positioning of small nails.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0009141	ES	130	300	✓	6	005301

214

ZN 82052000 | PGrp: 1



Glaserhammer
Glaziers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Glaserhammer, um Drahtstifte beim Befestigen von Glasscheiben oder Bilderrahmenrückwänden problemlos einzutreiben.

PICARD glaziers' hammer to easily drive in wire nails when attaching glass panes or the back panels of picture frames.

Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0021401	ES	170	325		6	008234

216 / 216a

ZN 82052000 | PGrp: 1



Polsterhammer
Upholsterers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit gerilltem rundem Stiel und umliegender Feder
- Eschenstiel
- Ohne oder mit Magnet

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- With grooved round handle and surrounding spring
- Ash handle
- With or without magnet

PICARD Polstererhammer, wahlweise mit oder ohne eingearbeitetem Magneten auf der einen und kleiner Nagelklaue auf der anderen Seite.

PICARD upholsterers' hammer, with optional integrated magnet on one side and a small nail claw on the other side.

Art.								EAN
		g	mm	mm				4016671...

216: mit Eschenstiel / 216: with Ash handle

0021601-10	ES	200	300	10		6	008241
0021601-12	ES	225	300	12		6	008258
0021601-14	ES	245	300	14		6	008265

216a: mit Eschenstiel - mit Magnet / 216a: with ash handle - with magnet

0021611-10	ES	mit Magnet / with magnet	200	300	10	✓	6	008289
0021611-12	ES	mit Magnet / with magnet	225	300	12	✓	6	008296

Polsterhammer
Upholsterers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger








- Kopf fein blank
- Mit gerilltem rundem Spezial-Gummigriff
- C45 Stahlrohrstiel
- Ohne oder mit Magnet

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- With grooved round special rubber handle
- C45 tubular steel
- With or without magnet

PICARD Polsterhammer, wahlweise mit oder ohne eingearbeitetem Magneten auf der einen und kleiner Nagelklaue auf der anderen Seite.

PICARD upholsterers' hammer, with optional integrated magnet on one side and a small nail claw on the other side.

Art.								EAN
		g	mm	mm				4016671...

217: mit Rohrstiel / 217: with tubular steel shaft

0021700-10	RS	200	270	10		1K	6	008319
0021700-12	RS	225	270	12		1K	6	008326
0021700-14	RS	245	270	14		1K	6	008333
0021700-16	RS	265	270	16		1K	6	008340

217a: mit Rohrstiel - mit Magnet / 217a: with tubular handle - with magnet

0021710-10	RS	mit Magnet / with magnet	200	270	10	✓	1K	6	008357
0021710-12	RS	mit Magnet / with magnet	225	270	12	✓	1K	6	008364
0021710-14	RS	mit Magnet / with magnet	245	270	14	✓	1K	6	008371
0021710-16	RS	mit Magnet / with magnet	290	270	16	✓	1K	6	021851

 C45-Rohr / C45-tube

ZN 82052000 | PGp: 1

217 / 217a



Nagelheber
Nail puller

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger




- Fein blank
- Zwinge
- Holzheft

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Bright finished
- Clamp
- Wooden handle

PICARD Nagelheber zum präzisen Anheben kleiner Nägel.

PICARD nail remover for precise removal of small nails.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0021900	105	230	12	008418

ZN 82055980 | PGp: 1

219



Sattlerhammer
Upholsterers' Hammer

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger




- Kopf fein blank
- Stahlstiel mit aufgenieteten Heften

Upholsterer-Decorator-Tiler

- Head bright polished
- Iron handle and riveted wooden scales

PICARD Sattlerhammer mit durch Stahlstifte vernieteten Holzgriffschalen. In einem Stück geschmiedet und fein blank geschliffen.

PICARD upholsterers' hammer with wooden handle shell riveted by a steel pin. Forged in one piece and bright finished.

Art.				EAN
	g			4016671...
0052100	460		6	008487

 Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGp: 1

521



522

ZN 82052000 | PGrp: 1



Anreibhammer Special Hammer

Bodenleger

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Breite der Anreibfinne: 90 mm
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Floorer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Width of the cross peen: 90 mm
- Dual curved ash handle

PICARD Anreibhammer zur Verlegung von flexiblen Bodenbelägen und präzisen Positionierung der Knickkante.

PICARD special hammer for laying flexible floor coverings and precise positioning of bent edges.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0052201	ES	500	320	90	6	015461

523

ZN 82055910 | PGrp: 1



Treppeneisen Stair Tool

Bodenleger

- Verchromt

Floorer

- Chrome-plated

PICARD Treppeneisen verchromt, zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

PICARD stair tool, chrome-plated, for inserting carpet behind the nailing strip or at the edge of the stair.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0052300	390	205	70		6	008494

G

Sonderwerkzeuge

Special Tools



Kanaldeckelhammer Special Hammer for water-works

GaLa-Bau



- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Gekrümmte Spitze
- Speziell geschmiedete Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert


Gardening and Landscaping

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Curved point
- Special forged point
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Idealer Hebel durch gekrümmte Finne.

Special hammer for easy lifting and opening the man-hole- and hydrant covers. Ideally lever by curved peen.

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0035000	RS	600	300	2K	6	008500

 Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

ZN 82052000 | PGrp: 1

350



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



 36  39  42  64



 195

Kanaldeckelhammer Special Hammer for water-works

GaLa-Bau


- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Gekrümmte Spitze
- Speziell geschmiedete Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- Haltekraft Magnet: bis zu 130 kg


Gardening and Landscaping

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Curved point
- Special forged point
- C45 tubular steel
- Holding force magnet: up to 130 kg

Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Idealer Hebel durch gekrümmte Finne.

Special hammer for easy lifting and opening the man-hole- and hydrant covers. Ideally lever by curved peen.

Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0035500	RS	600	820	✓	1	030471

 C45-Rohr / C45-tube

ZN 82052000 | PGrp: 1

355



weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"



 36  39  42  64



 195

361

ZN 82052000 | PGrp: 1



Geologenhammer mit Spitze Geologists' Hammer with point

Geologen

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Geologist






- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional


Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0036100-300	RS	300	270	1K	6	008517
0036100-500	RS	500	300	1K	6	008524

 C45-Rohr / C45-tube

361 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Geologenhammer mit Schneide Geologists' Hammer with edge

Geologen

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Schneide
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Geologist






- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Edge
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional


Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Art.						EAN
		g	mm			4016671...
0036190-300	RS	300	270	1K	6	008531
0036190-500	RS	500	300	1K	6	008548

 C45-Rohr / C45-tube

Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze Full-steel Geologists' Hammer with point

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Geologist

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.



Art.					
	g	mm			4016671...
0076100-500	910	317		Leder / Leather	6 024135

Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 1

761



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide Full-steel Geologists' Hammer with edge

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Schneide
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Geologist

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Edge
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.



Art.					
	g	mm			4016671...
0076190-500	910	317		Leder / Leather	6 024654

Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 1

761 1/2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



561

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze
Full-steel Geologists' Hammer with point

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Geologist

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"









31 32 49 50



51 191



Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0056100-500	761	320		2K	6	024623

Ganzstahl / Full steel

561 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide
Full-steel Geologists' Hammer with edge

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Schneide
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Geologist

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Edge
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"









31 32 49 50



51 191



Art.						EAN
	g	mm				4016671...
0056190-500	761	320		2K	6	024630

Ganzstahl / Full steel





Töpferhammer

Potters' Hammer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Werkzeuge für Töpferarbeiten mit Anspruch.

PICARD tools for demanding potting work.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0008351	ES	300	290	6	005028





Schusterhammer

Cobblers' Hammer

- Deutsche Form
- Handgeschmiedet
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- German pattern
- Hand-forged
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Schusterhammer mit schlanker Finne und leicht balliger Bahn.

PICARD cobblers' hammer with slim cross peen and slightly spherical face.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0008401	ES	300	260	6	020519





Dengelhammer

Scythe Hammer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Einfach
- Eschenstiel
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Simply
- Ash handle

PICARD Dengelhammer mit einer Finne zum Dengeln von Sensen auf Dengelambossen.

PICARD scythe hammer with a cross peen for smoothing and sharpening scythes on scythe anvils.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0009801	ES	500	280	6	005622





Dengelhammer

Scythe Hammer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt
- Eschenstiel
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Double
- Ash handle

PICARD Dengelhammer mit zwei Finnen zum Dengeln von Sensen auf Dengelambossen.

PICARD scythe hammer with two cross peens for smoothing and sharpening scythes on scythe anvils.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0009901	ES	500	280	6	005639

ZN 82052000 | PGrp: 1

83e



ZN 82052000 | PGrp: 1

84



ZN 82052000 | PGrp: 1

98



ZN 82052000 | PGrp: 1

99



100

ZN 82059010 | PGrp: 1



Dengelamboss

Scythe Anvil

- Kurz
- Kantig
- Short
- Edged

PICARD Dengelamboss, im Gesenk geschmiedet, mit fein blank geschliffener Bahn. Mit Dorn zum Einschlagen in Holzklotz.

PICARD scythe anvil, drop-forged and bright finished face. With a pin for driving in on the block.

Art.			EAN
	g		4016671...
0010000	500	1	005646

101

ZN 82059010 | PGrp: 1





Dengelamboss

Scythe Anvil

- Kurz
- Spitz
- Short
- Pointed

PICARD Dengelamboss, im Gesenk geschmiedet, mit fein blank geschliffener Finne. Mit Dorn zum Einschlagen in Holzklotz.

PICARD scythe anvil, drop-forged and bright finished cross peen. With a pin for driving in on the block.

Art.			EAN
	g		4016671...
0010100	500	1	005653

104

ZN 82052000 | PGrp: 1






Küfersetzhammer

Coopers' Hammer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Küfersetzhammer zum Auftreiben von Stahlreifen auf Fässer und Kübel.

PICARD coopers' hammer for attaching steel tyres on drums and buckets.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0010401	ES 600	320	6	005677

115

ZN 82055910 | PGrp: 1



Roststecher

Rust Scraper





Schlosser-Klempner

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Klinge 6 cm breit
- Eschenstiel
- Blade 6 cm wide
- Ash handle

PICARD Roststecher für Entrostungsarbeiten aller Art.

PICARD rust scraper for all types of rust removal work.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0011501-0600	ES 500	600	450	1	005691
0011501-1000	ES 700	1.000	850	1	005707

Klanghammer Sounded hammer

Schlosser-Klempner

- Mit Schlosserhammerkopf nach DIN 1041
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh

Mechanic-Locksmith-Plumber

- With locksmith hammer head according to DIN 1041
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Klanghammer für Wagenmeister zur akustischen Prüfung von Rädern.

PICARD wheel tapping hammer for wagon technicians to perform acoustic inspections of wheels.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...

mit Eschenstiel / with Ash handle

8900010	ES	500	750	1	026795
---------	-----------	-----	-----	---	--------

99010: Ersatzstiel / 99010: spare handle



0099010	ES	Ersatzstiel / spare handle	750	1	018271
---------	-----------	-------------------------------	-----	---	--------

Meißelhandschutz Universal chisel hand guard

- Für alle Meißel passend
- Suitable for all chisels

PICARD Meißelhandschutz zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen beim Einsatz von Hammer und Meißel.

PICARD universal chisel hand guard, to avoid accidents and injuries when using hammers and chisels.

Art.			EAN
	g		4016671...
0007200	80	1	010688

Schlitzmeißel cutting chisle

Karosseriebauer





- Mit Handschutz

Body Maker

- With hand protection

PICARD Schlitzmeißel zum Stemmen und Schlitzen.

PICARD cutting chisel for chiselling and chipping away.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
2527200-230	415	230	230 x 26 x 7	1	026498

Kesselsteinhammer Boiler Scaling Hammer

Schlosser-Klempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel
- DIN 6465

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- DIN 6465

PICARD Kesselsteinhammer zum Abschlagen von Ablagerungen und Abscheidungen an Kesseln und Leitungen.

PICARD boiler scaling hammer for removing deposits and separated materials in boilers and pipes.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0002901-400	ES	400	310	6	002652
0002901-500	ES	500	320	6	002669

ZN 82052000 | PGrp: 1

8900010



ZN 39269097 | PGrp: 1

72



ZN 82055980 | PGrp: 1

252/72



ZN 82052000 | PGrp: 1

29



213

ZN 82052000 | PGrp: 1



**Schweißerhammer
Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Längsschneide

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With straight edge

PICARD Schweißerhammer mit Längsschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.

PICARD welders' hammer with long edge and point for removing slag when welding.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0021301	ES	330	320	6	008197

213a

ZN 82052000 | PGrp: 1



**Schweißerhammer
Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Querschneide

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With cross edge

PICARD Schweißerhammer mit Querschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.

PICARD welders' hammer with chisel edge and point for removing slag when welding.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0021311	ES	330	320	6	008203

313

ZN 82052000 | PGrp: 1



**Schweißerhammer
Welders' Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Mit Rohrstiel
- DIN 5133

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- With tubular steel
- DIN 5133

PICARD Schweißerhammer mit Längsschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen. Mit Stahlrohrstiel.

PICARD welders' hammer with long edge and point for removing slag when welding. With tubular steel handle.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0031300	RS	450	305	6	008210

613

ZN 82052000 | PGrp: 1



**Gussputzhammer
Scaling Hammer**

Schlosser-Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Gussputzhammer für die Reinigung gegossener Metallobjekte.

PICARD fettling hammer for cleaning cast metal objects.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0061301	ES	300	290	6	008227

Furnierhammer Hammer for Inlaid Woodwork

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger
Zimmerer-Schreiner









- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel
- Breite der Anreibfinne: 90 mm

Upholsterer-Decorator-Tiler
Carpenter – Joiner

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Width of the cross peen: 90 mm

PICARD Furnierhammer für die Restauration und Applikation heißgeleimter Furniere und Intarsien.

PICARD hammer for inlaid woodwork for restoring and applying hot-melt veneer and intarsia.

Art.											
		g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0009701	ES	500	320	90							

ZN 82052000 | PGrp: 1

97



H

Schonhämmer

Soft Face Hammers



Holzhammer
Wooden Mallet

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner







Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Aus Holz
- Mit aufgepresstem Metallmantel
- DIN 7462
- Eschenstiel

- Made of wood
- With pressed metal sheat
- DIN 7462
- Ash handle

PICARD Holzhammer mit Hammerkopf aus Weißbuche, mit balligen Bahnen, u. a. für Spenglerarbeiten.

PICARD wooden mallet with hammer head made from hornbeam with spherical faces for applications such as plumbing work.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0032001-1	ES	320	100	Gr. 1	50	10	015126
0032001-2	ES	400	120	Gr. 2	60	10	008555
0032001-3	ES	550	140	Gr. 3	70	10	008562
0032001-4	ES	850	160	Gr. 4	80	5	008579

Kupferhammer
Copper Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner





Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Aus Kupfer
- Fäustelform
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

- Made of copper
- Mining sledge pattern
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Schonhammer zur Verwendung an harten Stahlkomponenten ohne Bruchgefahr und Funkenflug.

PICARD copper hammer for use on hard steel components without a risk of breaking or flying sparks

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0033001-0250	ES	250	280	6	008586
0033001-0500	ES	500	310	6	008593
0033001-0750	ES	750	330	6	008609
0033001-1000	ES	1.000	350	6	008616
0033001-1500	ES	1.500	360	6	008623
0033001-2000	ES	2.000	400	6	008630

ZN 82052000 | PGrp: 2

320



ZN 82052000 | PGrp: 1

330 ES



H

330 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1



Kupferhammer BlackTec®
Copper Hammer BlackTec®

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Aus Kupfer
- Fäustelform
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Made of copper
- Mining sledge pattern
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Schonhammer zur Verwendung an harten Stahlkomponenten ohne Bruchgefahr und Funkenflug.

PICARD copper hammer for use on hard steel components without a risk of breaking or flying sparks

weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" / other products of the series "BlackTec®"



Art.		g	mm		EAN
0033010-0250	FS	250	305	6	4016671... 025873
0033010-0500	FS	500	330	6	025880
0033010-0750	FS	750	360	6	025897
0033010-1000	FS	1.000	355	6	025903
0033010-1500	FS	1.500	380	6	025910
0033010-2000	FS	2.000	305	6	025927

335

ZN 82052000 | PGrp: 1



Leichtmetallhammer
Aluminium Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Aus Aluminium
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Made of aluminium
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Leichtmetallhammer für Arbeiten an Aluminium ohne Fremdstoffanhaftungen.

PICARD light metal hammer for work on aluminium without adhesion of foreign matter.

Art.		g	mm	mm		EAN
0033501-0250	ES	250	75	40	6	4016671... 008647
0033501-0350	ES	350	105	40	6	008654
0033501-0500	ES	500	92	50	6	008661
0033501-0750	ES	750	98	60	6	008678
0033501-1000	ES	1.000	128	60	6	008685
0033501-1500	ES	1.500	140	70	4	008692

Rückschlagfreier Schonhammer
Recoilless Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner







- Leicht austauschbare Nylonköpfe
- Gelenkschonend und geräuscharm
- Sehr verschleißfest
- Kein Absplittern
- Für sehr hohe Schlagkraft
- Sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Doppelt geschweißter Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Easily replaceable nylon faces
- Joint-friendly and reduced noise
- Very wear-resistant
- No chipping
- For very high impact power
- Very safe handle head protection by aluminum wedge and securing pin
- Dual curved hickory handle

Die Stahlschrotfüllung im Hammergehäuse verhindert den Rückprall beim Schlagen. Die Schlagkraft wird komplett auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen.

The steel shot filling in the hammer housing prevents the rebound when hitting. The impact force is completely transferred to the workpiece to be machined.

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
0034002-25	HS	325	305	25	✓	6	008708
0034002-30	HS	460	330	30	✓	6	008715
0034002-35	HS	560	335	35	✓	6	008722
0034002-40	HS	715	360	40	✓	5	008739
0034002-45	HS	830	365	45	✓	2	008746
0034002-50	HS	990	370	50	✓	2	008753
0034002-60	HS	1.705	370	60	✓	2	008760
0034002-70	HS	2.215	370	70	✓	2	008777

Rückschlagfreier Schonhammer
Recoilless Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner







- Leicht austauschbare Nylonköpfe
- Gelenkschonend und geräuscharm
- Sehr verschleißfest
- Kein Absplittern
- Für sehr hohe Schlagkraft
- Mit Rohrstiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofers

- Easily replaceable nylon faces
- Joint-friendly and reduced noise
- Very wear-resistant
- No chipping
- For very high impact power
- With tubular steel
- Plastic grip

Die Stahlschrotfüllung im Hammergehäuse verhindert den Rückprall beim Schlagen. Die Schlagkraft wird komplett auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen.

The steel shot filling in the hammer housing prevents the rebound when hitting. The impact force is completely transferred to the workpiece to be machined.

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
0034500-25	RS	385	270	25		6	008784
0034500-30	RS	585	290	30		6	008791
0034500-35	RS	690	295	35		6	008807
0034500-40	RS	805	300	40		6	008814
0034500-45	RS	935	305	45		2	008821
0034500-50	RS	1.150	310	50		2	008838
0034500-60	RS	1.750	325	60		2	008845

ZN 82052000 | PGrp: 1

340



ZN 82052000 | PGrp: 1

345



H

345a

ZN 3926909790 | PGrp: 1



Ersatz-Schlagkopf
Spare Heads

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner



- Für rückschlagfreie Hämmer Nr. 340 und 345
- Aus Nylon

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- For recoilless hammers No. 340 and 345
- Made of nylon

Ersatz-Schlagkopf aus hochfestem Nylon.

Spare head from high-strength nylon.

Art.	 mm		EAN
			4016671...
0034510-25	25	1	021462
0034510-30	30	1	015256
0034510-35	35	1	015263
0034510-40	40	1	015270
0034510-45	45	1	015287
0034510-50	50	1	015294
0034510-60	60	1	015300
0034510-70	70	1	015317

380

ZN 39269097 | PGrp: 2



Spenglerhammer
Tinsmiths' Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner





- Eckige Form
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrisssbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Square pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Spenglerhammer mit eckiger Form aus langlebigem Spezial Kunststoff.

PICARD tinsmith's hammer, square shaped, made from special durable plastic.

Art.	 g	 mm			EAN
					4016671...
0038001-145	ES 500	370	145 x 75 x 35	6	015324
0038001-155	ES 600	385	155 x 85 x 35	4	015331

385

ZN 39269097 | PGrp: 2



Spenglerhammer
Tinsmiths' Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner





- Einseitig keilförmig
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrisssbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- One-sided wedge-shaped
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Spenglerhammer mit Keilform aus langlebigem Spezial Kunststoff.

PICARD tinsmiths' hammer, cone shaped, made from special durable plastic.

Art.	 g	 mm			EAN
					4016671...
0038501-155	ES 600	385	155 x 85 x 35	6	015348

Spenglerhammer Tinsmiths' Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner






- Zylindrische Form
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrissbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Cylindric pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Spenglerhammer mit zylindrischer Form aus langlebigem Spezial Kunststoff.

PICARD tinsmiths' hammer, cylinder shaped, made from special durable plastic.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0039001-050	ES	250	350	50	6	015355
0039001-060	ES	420	360	60	6	015362
0039001-070	ES	600	350	70	4	015379
0039001-080	ES	800	360	80	4	015386

Spenglerhammer Tinsmiths' Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner






- Eiform
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrissbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Egg pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD Spenglerhammer mit Eiform aus langlebigem Spezial Kunststoff.

PICARD tinsmiths' hammer, egg-shaped, made from special durable plastic.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
0039501-060	ES	420	360	60	6	015393

Gummihammer Rubber Mallet

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner







- Schwarzer Gummikopf 90 shore
- 1 Bahn flach, 1 Bahn gewölbt
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller
Upholsterer-Decorator-Tiler
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Black rubber head 90 shore
- 1 flat face, 1 face bowed
- Ash handle

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit einer gewölbten Bahn.

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening and landscaping applications, with an arched face.

Art.							EAN
	g	mm	mm		mm		4016671...
2510701	ES	480	115	Gr. 2	65	1	008852

ZN 39269097 | PGp: 2

390



ZN 39269097 | PGp: 2

395



ZN 40169997 | PGp: 1

251/7



H

251/7a

ZN 40169997 | PGrp: 1



Gummihammer
Rubber Mallet

Pflasterer-Maurer-Steinsetze
Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Schwarzer Gummikopf 90 shore
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

Brick Layer-Builder-Chiseller
Upholsterer-Decorator-Tiler
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Black rubber head 90 shore
- With flat faces
- Ash handle

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening and landscaping use.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2510711-0	ES	170	80	Gr. 0	40	1	008869
2510711-1	ES	300	90	Gr. 1	55	1	008876
2510711-2	ES	480	115	Gr. 2	65	1	008883
2510711-3	ES	800	130	Gr. 3	75	1	008890
2510711-4	ES	1.100	140	Gr. 4	90	1	008906

251/7b

ZN 40169997 | PGrp: 1



Gummihammer
Rubber Mallet

Polsterer-Dekorateur-Fliesenleger
Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

- Weißer Gummikopf 70 shore
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

Upholsterer-Decorator-Tiler
Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- White rubber head 70 shore
- With flat faces
- Ash handle

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, sowie Fliesenlegern, abriebfrei.

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening, landscaping and tiling applications.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2510721-1	ES	300	90	Gr. 1	55	1	027068
2510721-2	ES	500	115	Gr. 2	65	1	019933
2510721-3	ES	800	130	Gr. 3	75	1	027075
2510721-4	ES	1.220	140	Gr. 4	90	1	027082

Plastikhammer
Plastic Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Leicht austauschbare Plastikköpfe (aus Cellidor)
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

- Easily replaceable plastic faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Plastikhammer mit austauschbaren Köpfen.

PICARD plastic hammer with exchangeable heads.



Art.							EAN
	g	g	mm	mm	mm		4016671...

mit Eschenstiel / with Ash handle

2522001-22	ES	160	250	22	6	008913
2522001-27	ES	250	270	27	6	008920
2522001-32	ES	360	280	32	6	008937
2522001-35	ES	450	290	35	6	008944
2522001-40	ES	650	320	40	6	008951
2522001-50	ES	980	340	50	6	008968
2522001-60	ES	1.460	380	60	6	008975

Ersatzkopf / spare head

2522020-22	Ersatzkopf / spare head	7		22	1	008982
2522020-27	Ersatzkopf / spare head	10		27	1	008999
2522020-32	Ersatzkopf / spare head	20		32	1	009002
2522020-35	Ersatzkopf / spare head	30		35	1	009019
2522020-40	Ersatzkopf / spare head	40		40	1	009026
2522020-50	Ersatzkopf / spare head	70		50	1	009033
2522020-60	Ersatzkopf / spare head	110		60	1	009040

Ersatzstiel / spare handle

2522040-22	Ersatzstiel / spare handle	40		22	1	010855
2522040-27	Ersatzstiel / spare handle	50		27	1	010862
2522040-32	Ersatzstiel / spare handle	50		32	1	021776
2522040-35	Ersatzstiel / spare handle	70		35	1	010879
2522040-40	Ersatzstiel / spare handle	90		40	1	010886
2522040-50	Ersatzstiel / spare handle	90		50	1	019728
2522040-60	Ersatzstiel / spare handle	140		60	1	021783

H

252/20a

ZN 39269097 | PGrp: 1



Nylonhammer
Nylon Hammer

Schlosser-Klempner
Dachdecker-Dachklempner





- Leicht auswechselbare Nylonköpfe
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith-Plumber
Slater-Roofer

- Easily replaceable nylon faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Nylonhammer mit austauschbaren Köpfen.

PICARD nylon hammer with exchangeable heads.

Art.						EAN
		g	g	mm		4016671...
mit Eschenstiel / with Ash handle						
2522011-22	ES	160	22		6	009057
2522011-27	ES	250	27		6	009064
2522011-32	ES	360	32		6	009071
2522011-35	ES	450	35		6	009088
2522011-40	ES	650	40		6	009095
2522011-50	ES	980	50		6	009101
Ersatzkopf / spare head						
2522030-22	Ersatzkopf / spare head	6	22		1	009125
2522030-27	Ersatzkopf / spare head	10	27		1	009132
2522030-32	Ersatzkopf / spare head	20	32		1	009149
2522030-35	Ersatzkopf / spare head	30	35		1	009156
2522030-40	Ersatzkopf / spare head	30	40		1	009163
2522030-50	Ersatzkopf / spare head	60	50		1	009170

I

Werkzeuge für Klempner, Spengler, Gold- / Silberschmiede und Uhrmacher

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and
Watchmakers



Sperrhaken

Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner



- Flachgewölbte Bahn
- Rundstumpfes Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Flat-arched channel
- Round-blunt horn
- Working face polished
- Forged

PICARD Sperrhaken mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.		\longleftrightarrow		EAN	
	g	mm		4016671...	
0012700-600	Auslauf / outlet	5.000	600	1	005721
0012700-700	Auslauf / outlet	7.000	700	1	005738
0012700-800	Auslauf / outlet	9.000	800	1	005745

ZN 82059010 | PGrp: 2

127



Sperrhaken

Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner



- Flache Bahn
- Rundspitzes Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Flat face
- Round-pointy horn
- Working face polished
- Forged

PICARD Sperrhaken mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.		\longleftrightarrow		EAN	
	g	mm		4016671...	
0012800-600	Auslauf / outlet	4.000	600	1	005752
0012800-700	Auslauf / outlet	5.500	700	1	005769
0012800-800	Auslauf / outlet	8.500	800	1	005776

ZN 82059010 | PGrp: 2

128



Trichter-Sperrhaken

Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner



- Rundspitze Bahn
- Trichterhorn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Round-pointy channel
- Funnel horn
- Working face polished
- Forged

PICARD Sperrhaken mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.		\longleftrightarrow		EAN
	g	mm		4016671...
0013100	7.000	700	1	005813

ZN 82059010 | PGrp: 2

131



135

ZN 82059010 | PGrp: 2



Sickenstock
Tinsmiths' Moulding Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Mit Horn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- With horn
- Working face polished
- Forged

PICARD Sickenstock mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD tinsmiths' moulding anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0013500	5.000	375	1	005837

136

ZN 82059010 | PGrp: 2



Schweifstock
Fretting Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet

Slater-Roofer

- Working face polished
- Forged

PICARD Schweifstock mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD fretting anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0013600	6.000	325	1	005844

137

ZN 82059010 | PGrp: 2



Haken-Rillenfaust
Hook-Socket

Dachdecker-Dachklempner





- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet
- Länge 210 mm
- Durchmesser 57 mm

Slater-Roofer

- Working face polished
- Forged
- Length 210 mm
- Diameter 57 mm

PICARD Haken-Rillenfaust mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

PICARD hook socket, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0013700	1.000	210	57	1	005851

137b

ZN 82055980 | PGrp: 2



Quetschfalzeisen
Squeezing Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner



- Geschmiedet
- Schlitztiefe 140 mm

Slater-Roofer

- Forged
- Slot depth 140 mm

PICARD Quetschfalzeisen für das punktgenaue Ziehen von Blechen bei Dach- und Autoklempnerarbeiten.

PICARD squeezing folding pliers for perfect pulling of sheets for roof and motor mechanics work.

Art.			EAN
	g		4016671...
0013720	850	1	005868

Bankamboss Square flat Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Bahn Flach, mit einer runden Ecke und geschweiften Kante

Slater-Roofer

- Flat face, with one round corner and curved edge

PICARD Bankamboss für das händische Formen von Blechen.

PICARD flat, square anvil for manually forming sheets.

Art.	 g	 mm		EAN
0013900-060	750	60	1	005882
0013900-080	1.750	80	1	005899
0013900-100	3.250	100	1	005905

ZN 82059010 | PGrp: 2

139



Stiftamboss Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit vier scharfen Kanten

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With four sharp edges

PICARD Stiftamboss mit vier scharfen Kanten und konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD tinsmiths' anvil with four sharp edges and conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014110-060	2.000	60	1	005943
0014110-080	4.000	80	1	005950
0014110-100	7.500	100	1	005967

ZN 82059010 | PGrp: 2

141a



Stiftamboss Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit einer runden Ecke und geschweiften Kante

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With one round corner and curved edge

PICARD Stiftamboss mit runden Ecken sowie geschweiften Kanten und konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD tinsmiths' anvil with round corners, curved edges and conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014120-060	2.000	60	1	006001
0014120-080	4.000	80	1	006018
0014120-100	7.500	100	1	006025

ZN 82059010 | PGrp: 2

141b



141c

ZN 82059010 | PGrp: 2



Stiftamboss
Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Arbeitsfläche poliert
- Bahn leicht gewölbt
- Vier runde Ecken

Slater-Roofer

- Working face polished
- Slightly curved face
- For round corners

PICARD Stiftamboss mit runden Ecken sowie gewölbter Bahn und scharfen Kanten. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD tinsmiths' anvil with round corners, curved face and sharp edges. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014130-060	2.000	60	1	006063
0014130-080	4.000	80	1	006070
0014130-100	7.500	100	1	006087

141d

ZN 82059010 | PGrp: 2



Stiftamboss
Tinsmiths' Anvil

Dachdecker-Dachklempner




- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit zwei scharfen und zwei runden Ecken und geschweifter Kante

Slater-Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With two sharp and two round corners and curved edge

PICARD Stiftamboss mit zwei runden und zwei scharfen Ecken sowie geschweiften Kanten. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD tinsmiths' anvil with two round and two sharp corners and curved edges. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014140-060	2.000	60	1	006124
0014140-080	4.000	80	1	006131
0014140-100	7.500	100	1	006148

142

ZN 82059010 | PGrp: 2



Bördeleisen
Bording socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel

PICARD Bördeleisen zum Stauchen von Blechen mit konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD bording socket for upsetting sheets with a conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014200-30	750	30	1	006155
0014200-40	1.200	40	1	006162
0014200-50	1.500	50	1	006179

Umschlageisen

Hatchet Stake

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn gerade
- Mit Wate auf einer Seite oder auf die Mitte geschliffen

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Straight face
- With one bevel or face grinded to the middle

PICARD Umschlageisen mit einseitiger Wate oder mit mittiger Bahn sowie konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD hatchet stake with bevel on one side or with a centred face as well as a conical tool base for mounting in workstands or anvils.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...

143a: Bahn gerade, mit Wate auf einer Seite / 143a: with one bevel

0014310-080	Wate einseitig / Wate one-sided	1.000	80	1	006193
0014310-100	Wate einseitig / Wate one-sided	1.400	100	1	006209

143b: Bahn auf die Mitte geschliffen, gerade / 143b: face on middle

0014320-080	Bahn auf Mitte / Face on middle	1.000	80	1	006223
0014320-100	Bahn auf Mitte / Face on middle	1.400	100	1	006230

Umschlageisen

Hatchet Stake

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn ovalrund
- Mit Wate auf einer Seite

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Oval face
- With one bevel

PICARD Umschlageisen mit einseitiger Wate und ovaler Bahn, sowie konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD hatchet stake with bevel on one side or with an oval face as well as conical tool base for mounting in workstands or anvils.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...

0014400-080	1.000	80	1	006247
0014400-100	1.400	100	1	006254

Umschlageisen

Hatchet Stake

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn gerade
- Auf einer Seite abgerundet
- Mit Wate auf einer Seite

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Straight face
- One side rounded off
- With one bevel

PICARD Umschlageisen mit einseitiger Wate und einseitig abgerundet, sowie konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD hatchet stake with bevel on one side or rounded on one side as well as conical tool base for mounting in workstands or anvils.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...

0014500-080	1.000	80	1	006261
0014500-100	1.400	100	1	006278

ZN 82059010 | PGp: 2

143a / 143b



ZN 82059010 | PGp: 2

144



ZN 82059010 | PGp: 2

145



146

ZN 82059010 | PGrp: 2



Umschlageisen

Hatchet Stake

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Bahn hochrund
- Mit Wate auf einer Seite

PICARD Umschlageisen mit einseitiger Wate und hoch-runder Bahn, sowie konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- High-round face
- With one bevel

PICARD hatchet stake with bevel on one side and a high round face as well as a conical tool base for mounting in workstands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014600-080	1.000	80	1	006285
0014600-100	1.400	100	1	006292

147

ZN 82059010 | PGrp: 2



Faust

Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Flach

PICARD Faust mit runder, flacher und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Flat

PICARD socket with round, flat and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014700-30	800	30	1	006308
0014700-40	1.000	40	1	006315
0014700-50	1.600	50	1	006322

148

ZN 82059010 | PGrp: 2



Faust

Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn vierkant
- Flach
- Zwei Ecken abgerundet (Tassoform)

PICARD Faust mit quadratischer, flacher und polierter Bahn, zwei Ecken sind abgerundet. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Square face
- Flat
- Two corners rounded off

PICARD socket with square, flat and polished face, two edges are rounded. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014800-40	1.000	40	1	006346
0014800-50	1.600	50	1	006353

Faust
Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Flachgewölbte Bahn

Slater-Roofers

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Flat-arched channel

PICARD Faust mit runder, leicht gewölbter und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD socket with round, slightly bowed and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014900-30	800	30	1	4016671... 006377
0014900-40	1.000	40	1	006384
0014900-50	1.600	50	1	006391

ZN 82059010 | PGrp: 2

149



Faust
Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Auf Mitte gewölbt

Slater-Roofers

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Bowed to the middle

PICARD Faust mit runder, gewölbter und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD socket with round, bowed and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0014990-30	800	30	1	4016671... 006414
0014990-40	1.000	40	1	006421
0014990-50	1.600	50	1	006438

ZN 82059010 | PGrp: 2

149 1/2



Faust
Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Hochrund gewölbt

Slater-Roofers

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- High-round bowed

PICARD Faust mit runder, hochrund gewölbter und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD socket with round, high round bowed and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0015000-30	800	30	1	4016671... 006452
0015000-40	1.000	40	1	006469
0015000-50	1.600	50	1	006476

ZN 82059010 | PGrp: 2

150



156c

ZN 82059010 | PGrp: 2



Einsteckamboss
Anvil for Bearing Irons

Dachdecker-Dachklempner




- Bahndurchmesser 65 mm
- Für Lagereisen

Slater-Roofer

- Channel diameter 65 mm
- For gear iron

PICARD Amboss mit quadratischer und gewölbter Bahn sowie konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD dolly with a square arched face as well as a conical tool base for mounting in workstands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0015630-2	2.000	65	1	4016671... 006582

164

ZN 82059010 | PGrp: 2



Tasso
Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Mit rechteckiger Bahn
- Arbeitsfläche poliert
- Mit Schweifkante gegenüber der runden Seite

Slater-Roofer

- With rectangular face
- Working face polished
- Curly edge opposite the rounded side

PICARD Tasso mit rechteckiger und polierter Bahn sowie Schweifkanten gegenüber den runden Seiten. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD socket with a rectangular and polished face and curled edges opposite the round sides. Conical tool base for attachment in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0016400-75X80	4.000	75 x 80	1	4016671... 006728

164a

ZN 82059010 | PGrp: 2



Tasso
Socket

Dachdecker-Dachklempner




- Mit quadratischer Bahn
- Arbeitsfläche poliert
- Mit Schweifkante neben der runden Seite

Slater-Roofer

- With square face
- Working face polished
- Curly edge beside the rounded side

PICARD Tasso mit rechteckiger und polierter Bahn sowie Schweifkanten neben den runden Seiten. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

PICARD socket with a rectangular and polished face and curled edges next to the round sides. Conical tool base for attachment in work stands or anvils.

Art.	 g	 mm		EAN
0016410-80X80	4.000	80 x 80	1	4016671... 006742
0016410-90X90	5.000	90 x 90	1	006759

152

ZN 82059010 | PGrp: 2



Untersatz
Stand

Dachdecker-Dachklempner



- Mit zwei Einstecklöchern in verschiedenen Größen
- Passend für Fäuste und Umschlageisen bis 80 mm
- Bördeleisen und Stiftambosse bis 60 mm

Slater-Roofer

- With two insertion holes in different sizes
- Suitable for Sockets, Hatchet Stakes, Bording Sockets up to 80 mm
- Anvils for Tinkers 60 mm

PICARD Untersatz mit zwei Einstecklöchern zur Aufnahme von kleinen Fäusten, Umschlageisen, Bördeleisen und Stiftambossen.

PICARD stand with two insertion holes for holding small sockets, hatchet stakes, bording sockets and tinsmiths' anvils.

Art.	 g		EAN
0015200	6.000	1	4016671... 006513

Arbeitsständer

Working Block

Dachdecker-Dachklempner





- Mit verschiedenen tiefen Mulden zum Aufziehen und Treiben
- Höhe 590 mm
- Durchmesser 420 mm

Slater-Roofer

- With recesses of various depths to mount and drive
- Height 590 mm
- Diameter 420 mm

PICARD Arbeitsständer zur Aufnahme aller Arten von Fäusten, Umschlageisen, Bördeleisen und Stiftdambossen.

PICARD workstands for holding all types of sockets, hatchet stakes, bording sockets and tinsmith's anvils.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0015210	50.000	590	420	1	006520

ZN 82059010 | PGrp: 2

152a



Rohrstangenhalter

Working Stand

Dachdecker-Dachklempner




- Mit Ablageblech
- Höhe 1070 mm

Slater-Roofer

- Storage surface made of sheet metal
- Height 1070 mm

PICARD schwerer Rohrstangenhalter zur Aufnahme von Rohrstangen.

PICARD heavy working stand for mounting pipe anvils.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0015220	67.000	1.070	1	006537

ZN 82055980 | PGrp: 2

152b



Rohrstange

Pipe Anvil

Dachdecker-Dachklempner






- Arbeitsfläche gewölbt
- Sauber gehobelt
- Stirnseiten abgeschrägt
- Enden ca. 500 mm gehärtet
- Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage

Slater-Roofer

- Working surface bowed
- Carefully planed
- End faces bevelled
- Hardened at ends approx. 500 mm
- Other dimensions and lengths on request

PICARD Rohrstange zum Spenglern von Fallrohren und ähnlichen Rohren aus Metall.

PICARD pipe anvils for plumbing downpipes and similar metal pipes.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
0015700-150X5	27.500	1.500	50	50	1	006612
0015700-200X5	38.000	2.000	50	50	1	006629

ZN 82059010 | PGrp: 2

157



Rinnenfaust

Socket

Dachdecker-Dachklempner






- Arbeitsfläche blank
- Eine Stirnseite abgeschrägt

Slater-Roofer

- Working surface polished
- One end face bevelled

PICARD Rinnenfaust zum Bearbeiten von Dachrinnen.

PICARD socket for processing roof gutters.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...

Stirnseite abgeschrägt / *Front side bevelled*

0015710	2.000	125	50	50	1	006636
---------	-------	-----	----	----	---	--------

Stirnseite umgekehrt abgeschrägt / *inversely inclined*

0015730	umgekehrt geschrägt / inversely inclined	2.000	125	50	50	1	013917
---------	---	-------	-----	----	----	---	--------

ZN 82059010 | PGrp: 2

157a



161

ZN 82059010 | PGrp: 2



Doppelfalzeisen
Double Welt Iron

Dachdecker-Dachklempner




- 140 mm
- Geschmiedet
- Prismahöhe 25 und 35 mm

Slater-Roofer

- 140 mm
- Forged
- Height of prisme 25 and 35 mm

PICARD Doppelfalzeisen mit einem großen und einem kleineren Prisma.

PICARD double welt iron with one large and one small prism.

Art.	 g	 mm		EAN
0016100	3.400	140	1	4016671... 006674

163

ZN 82059010 | PGrp: 2



Schaleisen
Flat Scraper

Dachdecker-Dachklempner




- 140 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 25 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief

Slater-Roofer

- 140 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 25 mm with bore: 5 mm
- Bore 15 mm deep

PICARD Schaleisen, schwere Ausführung mit langem Blatt und gebohrtem Prisma.

PICARD flat scraper, heavy design with long blade and bored prism.

Art.	 g	 mm		EAN
0016300	2.500	140	1	4016671... 006681

163 1/2

ZN 82059010 | PGrp: 2



Schaleisen
Flat Scraper

Dachdecker-Dachklempner




- 100 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 20 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief

Slater-Roofer

- 100 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 20 mm with bore 5 mm
- Bore 15 mm deep

PICARD Schaleisen, leichte Ausführung mit langem Blatt und gebohrtem Prisma.

PICARD flat scraper, light design with long blade and bored prism.

Art.	 g	 mm		EAN
0016390	1.400	100	1	4016671... 006698

163a

ZN 82059010 | PGrp: 2



Eckschaleisen
Angle Flat Scraper

Dachdecker-Dachklempner



- Arbeitsfläche blank
- Große Arbeitsfläche fein poliert

Slater-Roofer

- Working surface polished
- Large working face finely polished

PICARD Eckschaleisen mit unterschiedlich großen und polierten Arbeitsflächen für das Formen von Ecken und Kanten aus Metall.

PICARD angle flat scraper with differently sized and polished working surfaces for forming corners and edges from metal.

Art.	 g		EAN
0016310	1.550	1	4016671... 006704

Falzhammer Hammer for Angle Flat Scraper

Dachdecker-Dachklempner





- Zum Eckschleisen
- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Arbeitsfläche poliert

Slater-Roofeer

- For corner chell iron
- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Working face polished

PICARD Falzhammer zur Verwendung mit einem PICARD Eckschleisen.

PICARD hammer for use with a PICARD angle flat scraper.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0016321	ES	300	310	6	006711

ZN 82052000 | PGrp: 2

163b



Schlichthammer Double headed Plumbers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner










- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Eine runde und eine vierkant Bahn
- Beide Bahnen flach
- Fein poliert

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- One round and one square channel
- Both channels flat
- Finely polished

PICARD Schlichthammer mit je einer quadratischen und runden Bahn, jeweils flach polierte Bahnen.

PICARD planishing hammer, with one square and one round face, both faces flat polished.

Art.										EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016501-0200	ES	200	290	95	21	24			6	006773
0016501-0300	ES	300	310	105	22	25			6	006780
0016501-0375	ES	375	310	105	28	28			6	006797
0016501-0500	ES	500	330	115	30	33			6	006803

ZN 82052000 | PGrp: 2

165



Schlichthammer Planishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner










- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD Schlichthammer mit zwei quadratischen Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

PICARD planishing hammer with two square faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

Art.										EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016601-0375	ES	375	310	105	28	28			6	006810

ZN 82052000 | PGrp: 2

166



167

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ausschlichthammer Planishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD Ausschlichthammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

PICARD planishing hammer with two round faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

Art.									EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016701-0200	ES	200	290	130	21	22		6	006827
0016701-0375	ES	375	310	145	26	27		6	006834

168

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ausschlichthammer Planishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Vierkant Bahn flach
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round channel slightly arched
- Square channel flat
- Finely polished

PICARD Ausschlichthammer mit einer runden und leicht gewölbten Bahn, sowie einer quadratischen flachen Bahn, poliert.

PICARD planishing hammer with one round and slightly arched face and one square flat polished face.

Art.									EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016801-0300	ES	300	310	140	24	24		6	006858
0016801-0375	ES	375	310	145	26	26		6	006865

169

ZN 82052000 | PGrp: 2



Dopp. Spann.- u. Polierhammer Polishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach gewölbt, die andere hochrund
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat-arched, one high-round
- Finely polished

PICARD doppelter Spann- und Polierhammer mit zwei runden polierten Bahnen, eine Bahn flach gewölbt und die andere Bahn hochrund.

PICARD polishing hammer with two round faces, one a flat arched polished face and the other a high round polished face.

Art.									EAN
		g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0016901-0250	ES	250	290	95	24	24		6	006889
0016901-0375	ES	375	310	110	28	28		6	006896
0016901-0500	ES	500	330	115	31	31		6	006902
0016901-0750	ES	750	360	125	35	35		6	006919
0016901-1000	ES	1.000	360	135	41	41		1	006926

Polierhammer Polishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner








- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, verschieden hoch gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, different heights arched
- Finely polished

PICARD Polierhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen, eine Bahn flach gewölbt und die andere Bahn hochrund.

PICARD polishing hammer with two round and different high round polished faces, one flat arch polished face and one high round polished face.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017001-0250	ES	250	290	95	24	24	6	006933
0017001-0375	ES	375	310	110	28	28	6	006940
0017001-0500	ES	500	330	115	32	32	6	006957
0017001-0750	ES	750	360	125	35	35	1	006964
0017001-1000	ES	1.000	360	135	41	42	1	006971

Spannhammer Stretching Hammer

Dachdecker-Dachklempner








- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD Spannhammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

PICARD stretching hammer with two round faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017101-0250	ES	250	290	100	25	25	6	006988
0017101-0375	ES	375	310	105	27	27	6	006995
0017101-0500	ES	500	330	115	31	31	6	007008

Tellerhammer Chasing Hammer

Dachdecker-Dachklempner







- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofeer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD Tellerhammer mit zwei runden und unterschiedlich gewölbten polierten Bahnen.

PICARD chasing hammer with two round faces polished with different arches.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
0017301-0250	ES	250	290	125	20x18 / 24x22	6	007015
0017301-0375	ES	375	310	140	22x20 / 25x23	6	007022

ZN 82052000 | PGrp: 2

170



ZN 82052000 | PGrp: 2

171



ZN 82052000 | PGrp: 2

173



174

ZN 82052000 | PGrp: 2



Treibhammer Embossing Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity high-round differently arched
- Finely polished

PICARD Treibhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen.

PICARD embossing hammer with two round polished faces each polished with a different high round shape.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0017401-0175	ES	175	280	120	16 / 18	6	007039
0017401-0250	ES	250	290	130	20 / 23	6	007046
0017401-0375	ES	375	310	145	21 / 25	6	007053
0017401-0500	ES	500	330	160	23 / 27	6	007060
0017401-1000	ES	1.000	360	215	35 / 38	1	007084

175

ZN 82052000 | PGrp: 2



Schweißhammer Grooving Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD Schweißhammer mit zwei unterschiedlich gewölbten und polierten Finnen.

PICARD grooving hammer with two different arched and polished cross peens.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
0017501-0250	ES	250	290	115	31 x 10 / 33 x 12	6	007091
0017501-0375	ES	375	310	130	37 x 11 / 40 x 13	6	007107
0017501-0500	ES	500	330	140	40 x 13 / 46 x 13	6	007114

175 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Kreuzschweißhammer Special Grooving Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD Schweißhammer mit einer senkrechten und einer zur Werkzeugachse waagerechten Finne, unterschiedlich gewölbt und poliert.

PICARD grooving hammer with different arched polished cross peens (one perpendicular to the tool axis and one horizontal to the tool axis).

Art.								EAN
		g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017591-0250	ES	250	290	110	27 x 7	27 x 6	6	007121
0017591-0375	ES	375	310	135	29 x 7	30 x 8	6	007138

Sickenhammer Bording Hammer

Dachdecker-Dachklempner







- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Verschieden stark
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Different intensity
- Finely polished

PICARD Sickenhammer mit zwei leicht gewölbten und polierten Finnen.

PICARD grooving hammer with two slightly arched and polished cross peens.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0017701-0200	ES 200	290	115	20 x 4 / 20 x 6	6	007145	

Einbahniger Polierhammer Polishing Hammer

Dachdecker-Dachklempner







- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn
- Hochrund gewölbt
- Fein poliert

Slater-Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round face
- High-round bowed
- Finely polished

PICARD einbahniger Polierhammer mit einer hochrund gewölbten polierten Bahn.

PICARD single-face polishing hammer with one high round bowed polished face.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0018211-0375	ES 375	325	90	30	6	007190	
0018211-1000	ES 1.000	360	115	46	6	007206	

Silberschmiede-Pinnhammer Planishing and Grooving Hammer

Goldschmiede-Uhrmacher







- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round channel slightly arched
- Finely polished

PICARD Silberschmiede Pinnhammer mit einer runden und leicht gewölbten, polierten Bahn, sowie einer polierten Finne.

PICARD planishing and grooving hammer with one round and slightly arched polished face and one polished cross peen.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
0018401-0375	ES 375	310	115	27	6	007213	

ZN 82052000 | PGrp: 2

177



ZN 82052000 | PGrp: 2

182a



ZN 82052000 | PGrp: 2

184



186

ZN 82052000 | PGrp: 2



Silberschmiede-Schlichthammer Planishing Hammer for Silversmiths

Goldschmiede-Uhrmacher








- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD Silberschmiede Schlichthammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

PICARD silversmiths' planishing hammer with two round faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm	mm		
0018601-0170	ES 170	280	80	25	27		6	4016671... 007220

187

ZN 82052000 | PGrp: 2



Silberschmiede-Tellerhammer Chasing Hammer for Silversmiths

Goldschmiede-Uhrmacher







- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei verschieden gewölbte Bahnen
- Fein poliert

Goldsmith

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two differently arched channels
- Finely polished

PICARD Silberschmiede Tellerhammer mit zwei unterschiedlich großen rechteckigen Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

PICARD silversmiths' chasing hammer with two large rectangular faces of different sizes, one flat polished and one polished with a slight arch.

Art.							EAN
	g	mm	mm				
0018701-0375	ES 375	310	120	18x35 / 22x35		6	4016671... 007237

189

ZN 82052000 | PGrp: 2



Pritschhammer Large Face Boiler-Makers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner







- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweiften Eschenstiel
- Bahn 100 x 30

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Face 100 x 30

PICARD Pritschhammer mit großer flacher Bahn zum Ebnen und Glätten.

PICARD boiler-makers' hammer with a large flat face for levelling and smoothing.

Art.							EAN
	g	mm	mm				
0018901-900	ES 900	350	100 x 30			6	4016671... 007244

Goldschmiedehammer

Goldsmiths' Hammer

Goldschmiede-Uhrmacher





- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Goldsmith

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Goldschmiedehammer mit verchromtem Kopf.

PICARD goldsmiths' hammer with chrome-plated head.

Art.						EAN
		g		g		4016671...
0020391	ES	80		100	6	007749

Uhrmacherhammer

Watchmakers' Hammer

Goldschmiede-Uhrmacher






- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Goldsmith

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Uhrmacherhammer mit Dülle und kleiner Finne.

PICARD watchmakers' hammer with socket and smaller cross peen.

Art.						EAN
		g		g		4016671...
0020401	ES	50		70	6	007756

Ciselierhammer

Chasing Hammer

Goldschmiede-Uhrmacher







- Ganz blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Flache Bahn
- Revolverstiel

Goldsmith

- Completely bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Flat face
- Revolver type handle

PICARD Ciselierhammer zum Treiben von Punzen für die alte Goldschmiedekunst.

PICARD chasing hammer for driving in punches for old goldsmith's work.

Art.							EAN
		g		g	mm		4016671...
0020501-22	ES	80		110	22	6	007763
0020501-26	ES	100		120	26	6	007770
0020501-28	ES	130		140	28	6	007787
0020501-30	ES	150		170	30	6	007794

Silberschmiede-Sperrhaken

Silversmiths' Anvil

Goldschmiede-Uhrmacher




- Fein poliert

Goldsmith

- Finely polished

PICARD Silberschmiede-Sperrhaken für die Anwendung in Gold- und Silberschmiedekunst.

PICARD silversmiths' anvil for use in goldsmithing and silversmithing.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0020100	500	135	1	019773

ZN 82052000 | PGrp: 2

203 1/2



ZN 82052000 | PGrp: 2

204



ZN 82052000 | PGrp: 2

205



ZN 82059010 | PGrp: 2

201



202

ZN 82059010 | PGrp: 2



Uhrmacher-Amböschchen
Watchmakers' Anvil

Goldschmiede-Uhrmacher

- Mit zwei Hörnern
- Verchromt
- Oberfläche gehärtet

Goldsmith

- With two horns
- Chrome-plated
- Surface hardened

PICARD Uhrmacheramboss, für die Goldschmiede, Juwelier- und Feinmechanikerarbeiten. Qualität "Made in Germany" für feinstes Handwerk, gehärtet, poliert und verchromt.

PICARD watchmaker's anvil, for goldsmiths, jewellers and precision mechanics. Quality "Made in Germany" for finest craftsmanship, hardened, polished and chrome-plated.

Art.	 g	 mm		EAN
0020200	400	120	1	4016671... 007732

190

ZN 82055980 | PGrp: 2



Falzmeißel
Bottom Swage

Dachdecker-Dachklempner




- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt

Slater-Roofer

- Black powder coated, corrosion-resistant

PICARD Falzmeißel mit verschiedenen Fugenbreiten von 4 bis 12 mm.

PICARD bottom swage for various joining widths from 4 to 12 mm.

Art.	 g	 mm		EAN
0019000-04	200	4	1	4016671... 007268
0019000-06	200	6	1	007282
0019000-08	250	8	1	007305
0019000-10	250	10	1	007329
0019000-12	250	12	1	007343

192

ZN 82032000 | PGrp: 2



Klempner-Flachzange
Plumbers' Flat Plier

Dachdecker-Dachklempner



- Mit blankem Maul
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- With polished jaws
- Rubberised gripping surface

PICARD Klempner-Flachzange für Dach-Klempnerarbeiten auf dem Dach oder in der Werkstatt.

PICARD roofers' flat pliers for roof work on site or in the workshop.

Art.	 g	 mm		EAN
0019200-260	450	260	1	4016671... 007367

193

ZN 82032000 | PGrp: 2



Klempner-Rundzange
Plumbers' Round Nose Plier

Dachdecker-Dachklempner




- Mit blankem Maul
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- With polished jaws
- Rubberised gripping surface

PICARD Klempner-Rundzange für Dach-Klempnerarbeiten auf dem Dach oder in der Werkstatt.

PICARD roofers' round-nose pliers for roof work on site or in the workshop.

Art.	 g	 mm		EAN
0019300-260	400	260	1	4016671... 007374

Deckzange Plumbers' Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner





- Gerade, mit durchgestecktem Gewerbe
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet

Slater-Roofers

- Straight, with a box joint
- Forged from quality steel

PICARD Deckzange, gerade Form mit unterschiedlichen Maulbreiten, für anspruchsvolle Dach-Klempnerarbeiten im Anschlussbereich von Wänden, Schornsteinen oder Firsten.

PICARD plumbers' folding pliers, straight shape, with different jaw widths, for demanding roof work in areas connecting walls, chimneys or ridges.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0019420-100	1.800	450	100	1	007381
0019420-120	1.950	465	120	1	007398
0019420-140	2.300	500	140	1	007404
0019420-160	2.500	525	160	1	007411
0019420-180	3.000	550	180	1	007428
0019420-200	3.100	575	200	1	007435

Deckzange Plumbers' Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner





- Gekröpft, mit durchgestecktem Gewerbe
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet

Slater-Roofers

- Cranked, with a box joint
- Forged from quality steel

PICARD Deckzange, gekröpfte Form mit unterschiedlichen Maulbreiten, für anspruchsvolle Dach-Klempnerarbeiten im Anschlussbereich von Wänden, Schornsteinen oder Firsten.

PICARD plumbers' folding pliers, offset shape, with different jaw widths, for demanding roof work in areas connecting walls, chimneys or ridges.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0019490-100	1.800	450	100	1	007442
0019490-120	1.950	465	120	1	007459
0019490-140	2.350	500	140	1	007466
0019490-160	2.650	525	160	1	007473
0019490-180	3.100	550	180	1	007480
0019490-200	3.200	575	200	1	007497

Falzzange Plumbers' Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner





- Gerade
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierete Grifffläche

Slater-Roofers

- Straight
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD Falzzange, gerade Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD plumbers' folding pliers, straight shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0019430-22	230	180	22	1	014921
0019430-40	530	240	40	1	007503
0019430-60	840	260	60	1	007510
0019430-80	1.000	300	80	1	007527

ZN 82032000 | PGrp: 2

194b



ZN 82032000 | PGrp: 2

194 1/2



ZN 82032000 | PGrp: 2

194c



194d

ZN 82032000 | PGrp: 2



Falzzange
Plumbers' Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner





- 45° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- 45° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD Falzzange 45°, gebogene Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD plumbers' folding pliers, 45°, bent shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0019440-22	230	180	22	1	014938
0019440-40	550	240	40	1	007534
0019440-60	850	260	60	1	007541
0019440-80	1.000	300	80	1	007558

194e

ZN 82032000 | PGrp: 2



Falzzange
Plumbers' Folding Plier

Dachdecker-Dachklempner





- 90° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- 90° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD Falzzange 90°, gebogene Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD plumbers' folding pliers, 90°, bent shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0019450-40	550	240	40	1	007565
0019450-60	850	260	60	1	007572
0019450-80	1.000	300	80	1	007589

70910

ZN 82032000 | PGrp: 2



Quetschfalzzange
Seaming plier for high seams

Dachdecker-Dachklempner





- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD Quetschfalzzange, gerade Form, mit gummierten Griffen, für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD seaming pliers for high seams, straight shape with rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
0070910-080	850	325	80	1	016574

70920

ZN 82032000 | PGrp: 2



Eckfalzzange
Corner seaming and clinching plier

Dachdecker-Dachklempner




- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD Eckfalzzange gerade Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD corner seaming and clinching pliers with rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.	 g	 mm		EAN
0070920-060	720	60	1	016581

Falzaufbiegezange Seam opening plier

Dachdecker-Dachklempner




- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen
- Gummierte Grifffläche

Slater-Roofers

- Forged from quality steel
- For the fast opening of standing seams and double seams
- Rubberised gripping surface

PICARD Falzaufbiegezange zum schnellen und beschädigungsfreien Öffnen von Steh- und Doppelfälzen. Mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

PICARD seam opening pliers for quick opening of standing seams and double seams without any damage. With rubber handles for precise working in all weather conditions.

Art.				EAN
	g	mm		
0070930-250	479	250	1	016598

ZN 82032000 | PGp: 2

70930



Rinneisenabbiegezange Gutter-outlet forming plier

Dachdecker-Dachklempner




- Mit Einstellschraube und Abgleitrolle
- Schlitzbreite 10 mm
- Für Rinneisen bis 40 x 6 mm

Slater-Roofers

- With adjustment screw and slip roll
- Width of slot 10 mm
- For gutter irons up to 40 x 6 cm

PICARD Rinneisenaufbiegezange zum Biegen von Rinneisen- und Flacheisen, mit langen Armen und starker Hebelwirkung für kraftvolles Arbeiten.

PICARD gutter outlet forming pliers for bending gutter and flat irons with long arms and a strong lever effect for powerful work.

Art.				EAN
	g	mm		
0070840-620	3.100	620	1	011708
0070840-800	3.400	800	1	011715

ZN 82032000 | PGp: 2

70840



Rinnen-Richtheber Gutter-adjusting plier

Dachdecker-Dachklempner




- Für alle Größen

Slater-Roofers

- For all sizes

PICARD Rinnenrichtheber zum Richten von Rinnen und Dachrinnen.

PICARD gutter-adjusting pliers for adjusting gutters and roof gutters.

Art.				EAN
	g	mm		
0070850-650	1.553	650	1	016536

ZN 82032000 | PGp: 2

70850



Winkelfalzschießer Single lock hand seamer

Dachdecker-Dachklempner




- Zum Schließen des Winkelfalzes
- Gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen
- Kann senkrecht, waagrecht und schräg eingesetzt werden
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofers

- For closing angle fold
- Also suitable for angled facades and longer sheaves
- Can be used vertically, horizontally and diagonally
- Working width 220 mm

PICARD Winkelfalzschießer für den Einsatz mit Zink- und Stahlblechen.

PICARD single lock hand seamer for use with zinc and steel sheets.

Art.				EAN
	g	mm		
0070860-000	2.240	220	1	016543

ZN 82055980 | PGp: 2

70860



70865

ZN 82055980 | PGrp: 2



Traufenschließer
Drip edge seamer

Dachdecker-Dachklempner





- Zum Schließen der vorgefalteten Traufenkante
- Fertigfalzen ohne Hammer
- Fertigbiegen der Traufenkante in zwei Arbeitsgängen
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofers

- For closing pre-folded eave moldings
- Instant folds without hammer
- Instant bending of eave moldings in two work processes
- Working width 220 mm

PICARD Traufenschließer für den Einsatz mit Zink- und Stahlblechen.

PICARD drip edge seamer for use with zinc and steel sheets.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0070865-000	2.320	220		1	016550

70870

ZN 82055980 | PGrp: 2



Traufenkanter
Drip edge bender

Dachdecker-Dachklempner





- Zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, Dachgauben und Abtreppungen
- Ermöglicht Kantungen von über 90°
- Umgelegter Doppelstehfalz kann durch die breite Öffnung mit abgekantet werden
- Einfalzen ohne Hammer
- Arbeitsbreite 250 mm

Slater-Roofers

- For fast and clean crimping of sheet iron at rainwater pipe, dormer and stepping
- Allows corners of more than 90°
- Folded double ridges can be bevelled due to wide opening
- Crimping without hammer
- Working width 250 mm

PICARD Traufenkanter für den Einsatz mit Zink- und Stahlblechen.

PICARD drip edge bender for use with zinc and steel sheets.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0070870-000	1.754	250	250	1	016567

70875

ZN 82055980 | PGrp: 2



Winkeldoppelfalzer
Double Seamer

Dachdecker-Dachklempner





- Ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsgang
- Arbeitsbreite 220 mm

Slater-Roofers

- Ideal to close angle folds (flag fold) to double ridge fold in one step
- Working width 220 mm

PICARD Winkeldoppelfalzer für den Einsatz mit Zink- und Stahlblechen.

PICARD double seamer for use with zinc and steel sheets.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
0070875-000	2.500	410	220	1	025194

75090

ZN 82031000 | PGrp: 2



Weichmetallfeile
Tin file

Dachdecker-Dachklempner




- Flachstumpf
- Mit Kunststoffheft

Slater-Roofers

- Flat-blunt
- With plastic handle

PICARD Weichmetallfeile mit Kunststoff-Griff für Anpassungen und Korrekturen.

PICARD tin file with plastic handle for adjustments and corrections.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0075090-250	310	250	10	021073

J

Spezialwerkzeuge für Dachdecker Special Roofmakers' Tools



Schieferhammer Tilers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung für Rechtshänder, perfektionierte Balance.

Slater-Roofer





- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Design for right-handed users, perfect balance.

ZN 82052000 | PGrp: 2

207 R



Art.				EAN
	g			4016671...
für Rechtshänder / for right-handers				
0020700	XL	700	Leder / Leather	6 007862
0020700-500	XS	500	Leder / Leather	6 022186
0020700-600	XM	600	Leder / Leather	6 022179
für Rechtshänder, verchromt / for right-handers, chromium-plated				
0020750	verchromt / chromium-plated	700	Leder / Leather	6 021936
für Rechtshänder, vergoldet / for right-handers, gold-plated				
0020760	vergoldet / gold-plated	700	Leder / Leather	6 021950
	Ganzstahl / Full steel			

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



207 L

ZN 82052000 | PGrp: 2



Schieferhammer
Tilers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Linkshänder

Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For left-handers




PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung für Linkshänder, perfektionierte Balance.


PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Design for left-handed users, perfect balance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.				EAN
	g			4016671...
für Linkshänder / for left-handers				
0020710	links / left	650	Leder / Leather	6 007879

 Ganzstahl / Full steel

Schieferhammer Tilers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Mit 3 Löchern
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- With 3 holes
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Sächsische Form für Rechtshänder.

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Saxon shape for right-handed users.



Art.				EAN
	g			4016671...
für Rechtshänder / for right-handers				
0020720	rechts / right	650	Leder / Leather	6 007886

 Ganzstahl / Full steel

ZN 82052000 | PGrp: 2

207a R



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



207 1/2 R / L ZN 82052000 | PGrp: 2



**Schieferhammer
Tilers' Hammer**

Dachdecker-Dachklempner

- Französische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit seitlichem Nagelzug
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechts- oder Linkshänder

Slater-Roofer




- French pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With sidewise nail-puller
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right- or left-handers

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Französische Form.

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. French shape.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.				EAN
	g			4016671...

207 1/2 R: für Rechtshänder / 207 1/2 R: for right-handers				
0020780	rechts / right	650	Leder / Leather	6 007893

207 1/2 L: für Linkshänder / 207 1/2 L: for left-handers				
0020790	links / left	650	Leder / Leather	6 007909

 Ganzstahl / Full steel

208 ZN 82055910 | PGrp: 2



**Dachdecker-Nageleisen
Tilers' Nail Puller**

Dachdecker-Dachklempner





- Mit Klaue am Griff
- Besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet, da aus hochlegiertem Spezial-Federstahl
- Durch neue Fertigungsmethoden besonders belastbar
- Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf
- Blank gehärtet auf 44 - 45 HRc
- Lasergeschnitten (hochpräzise) gefertigt

Slater-Roofer

- With claw on handle
- Particularly suitable for thin and delicate slate, as it is produced from high alloyed special spring steel
- Particularly resilient due to new production methods
- Minor interior radius also allows the removal of nails without a head
- Polished hardened to approximately 44 - 45 HRc
- Laser cut (high-precision) manufactured

PICARD Dachdecker-Nageleisen für das zerstörungsfreie Lösen von Schiefer.

PICARD tilers' nail puller for removing slate with no damage.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
0020800-315	600	315	12"	1	007916
0020800-400	650	400	15"	1	007923
0020800-470	690	470	18"	1	007930
0020800-600	970	600	23"	1	007947

**Haubücke
Slaters' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner



- Gebogen
- Schwarz lackiert

Slater-Roofer

- Curved
- Black finish

PICARD Haubücke, gebogene Form, zur Verwendung mit Schiefer- oder Spitzhammer.

PICARD slaters' anvil, bent shape, for use with tilers' hammers.

Art.		g		EAN
0020900	560		1	007954

**Haubücke
Slaters' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner



- Gerade
- Schwarz lackiert

Slater-Roofer

- Straight
- Black finish

PICARD Haubücke, gerade Form, zur Verwendung mit Schiefer- oder Spitzhammer.

PICARD slaters' anvil, straight shape, for use with tilers' hammers.

Art.		g		EAN
0020910	560		1	007961

**Haubücke
Slaters' Anvil**

Dachdecker-Dachklempner

- Gerade
- Wate rechts oder links
- Blank
- Französische Form

Slater-Roofer

- Straight
- Right or left
- Polished
- French pattern

PICARD Haubücke, gerade, französische Form, mit wahlweise rechter oder linker Wate, blank geschliffen zur Verwendung mit Schiefer- oder Spitzhammer.

PICARD slaters' anvil, straight with a French pattern and optional right or left bevel, bright finished for use with tiler's hammers.

Art.		g		EAN
				4016671...

211: rechts / 211: right

0021100	rechts / right	575	1	007985
---------	----------------	-----	---	--------

211a: links / 211a: left

0021110	links / left	575	1	007992
---------	--------------	-----	---	--------

**Spitzhammer
Tilers' Hammer**

Dachdecker-Dachklempner





- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Runder Eschenstiel mit zwei starken, geschmiedeten Federn

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Round handle with two strong, forged springs

PICARD Spitzhammer zum Schlagen von Nagellöchern und Befestigung von Schiefer.

PICARD tilers' hammer for hammering nail holes and attaching slate.

Art.				g	g		EAN
0021001	ES	360	450			6	007978

ZN 82055980 | PGrp: 2

209



ZN 82055980 | PGrp: 2

209a



ZN 82055980 | PGrp: 2

211 / 211a



ZN 82052000 | PGrp: 2

210 ES



210 FS

ZN 82052000 | PGrp: 2



Spitzhammer
Tilers' Hammer

Dachdecker-Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff

Slater-Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- Almost indestructible full-fibreglass handle
- Plastic grip

PICARD Spitzhammer zum Schlagen von Nagellöchern und Befestigung von Schiefer.

PICARD tilers' hammer for hammering nail holes and attaching slate.

Art.					EAN
		g	g		4016671...
0021010	FS	360	450	6	025835

226

ZN 82032000 | PGrp: 2



Schiefer- und Faserzement-Handscher
Tilers' Shears

Dachdecker-Dachklempner

- Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm)
- Staub- und bruchfreier Schneidvorgang

Slater-Roofer

- To process natural slate, cement asbestos and fibre-cement boards (up to 7 mm)
- Dust and break-free cutting process

PICARD Schiefer- und Faserzementschere zum Schneiden von Naturschiefer und Faserplatten.

PICARD tilers' shears for cutting natural slate and fibreboards.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0022600	645	300		5	008012

226 1/2

ZN 82032000 | PGrp: 2



Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere
Tilers' Shears

Dachdecker-Dachklempner

- Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm)
- Staub- und bruchfreier Schneidvorgang
- Mit Lochvorrichtung für Materialstärken bis 7 mm

Slater-Roofer

- To process natural slate, cement asbestos and fibre-cement boards (up to 7 mm)
- Dust and break-free cutting process
- With holes punches for material strength of up to 7 mm

PICARD Schiefer- und Faserzement und Lochschere zum Schneiden und Lochen von Naturschiefer und Faserplatten.

PICARD tilers' shears for cutting and making holes in natural slate and fibreboards.

Art.					EAN
		g	mm		4016671...
0022690	860	300		1	008029

Ersatzteile




Spare parts

Dachdecker-Dachklempner

- Für Faserzement-Handschere

Slater-Roofer

- For fibre-cement hand shears

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
226d: Messer 35 mm / 226d: knife 35 mm				
0022640	Messer 35 mm / knife 35 mm	50	1	020281
226e: Matrize / 226e: Matrix				
0022650	Matrize / Matrix	50	1	020298
226g: Feder / 226g: spring				
0022670	Feder / spring	8	1	020267
226h: Stift / Locher / 226h: pin / punch				
0022680	Stift / Locher / pin / punch	5	1	020991

ZN 82032000 | PGrp: 2

226d - h



Hebel-Eternit- und Schieferschere

Shingle Cutter

Dachdecker-Dachklempner




- Schneidet problemlos und völlig bruchfrei Faserzementplatten, Eternit und Naturschiefer bis Materialstärke 7 mm
- Schnittlänge ca. 200 mm
- Mit auswechselbarem Schneidmesser
- Mit Dachlatteneinhängung

Slater-Roofer

- Cuts easily and completely break-free fibre-cement boards, cement asbestos and natural slate (up to 7 mm)
- Cutting length approx. 200 mm
- With exchangeable cutting blade
- With batten hook

PICARD Hebel-Schieferschere zum Schneiden von Naturschiefer und Faserplatten.

PICARD lever-operated tilers' shears for cutting natural slate and fibreboards.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070220-210	2.610	210	1	015966

ZN 82032000 | PGrp: 2

70220



Ziegelkneifzange

Tile-Nibbler

Dachdecker-Dachklempner




- Hochwertige Ausführung mit Drahtabschneider

Slater-Roofer

- High quality execution with wire cutter

PICARD Ziegelkneifzange für Dachziegel, mit Drahtabschneider.

PICARD tile nibbler for roof tiles, with wire cutter.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
0070228-225	400	225	6	015973

ZN 82032000 | PGrp: 2

70228



J

K

Ausbeulwerkzeug

Bumping Tools



Doppelter Ausbeulhammer Bumping Hammer double

Karosseriebauer








- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm	mm			4016671...
2510402	HS	500	320	33	36 x 10		6	009576

ZN 82052000 | PGrp: 1

251/4



Einfacher Ausbeulhammer Bumping Hammer single

Karosseriebauer








- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm				4016671...
2510502	HS	680	320	28			6	009590

ZN 82052000 | PGrp: 1

251/5



Doppelter Schlichthammer Planishing Hammer double

Karosseriebauer








- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.								EAN
	g	mm	mm	mm				4016671...
2510602	HS	450	320	27	27		6	009613

ZN 82052000 | PGrp: 1

251/6



K

251/6 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Doppelter Schlichthammer Planishing Hammer double

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2510692	HS	330	300	25	30	6	009637

252/21 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeulhammer Metal Shrinking and Bumping Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2522192	HS	420	300	25	32	6	009835

252/22

ZN 82052000 | PGrp: 1



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer Planishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2522202	HS	300	300	25	32	6	009859

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer Planishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522212	HS	300	300	25	32	6	009873

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/22 K



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer Planishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- Short pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522302	HS	380	300	35	40	6	009897

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/23



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer Planishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth
- Short pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2522312	HS	380	300	35	40	6	009910

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/23 K



252/25

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeulhammer Bumping Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	mm	EAN
2522502	HS 300	300	30	25 x 5	4016671... 6 009934

252/25 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeulhammer Bumping Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Lange Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Long pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	mm	EAN
2522592	HS 620	320	31	32 x 4	4016671... 6 009958

252/26

ZN 82052000 | PGrp: 1



Pickhammer Cross Pein and Finishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit Pinne

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With peen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	mm	EAN
2522602	HS 450	300	40	20 x 3	4016671... 6 009972

Pickhammer
Long Low spot Pick Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit Eichelspitze

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With acorn tip

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2522702	HS	410	300	40	10	6	009996

Pickhammer
Pick Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Short pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm				4016671...
2522792	HS	310	300	37		6	010015

Schlicht- und Kugelhammer
Ball End Hammer

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Pinne mit Kugel

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Pein with ball

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2522802	HS	460	300	40	18	6	010039

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/27



ZN 82052000 | PGrp: 1

252/27 1/2



ZN 82052000 | PGrp: 1

252/28



K

252/28 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Pickhammer
Pick Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorstiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Spezialform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Special pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	EAN
2522892	HS 440	300	40	4016671... 6 010053

252/29

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeulhammer
Balanced Ding Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorstiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	EAN
2522902	HS 430	300	30 / 40	4016671... 6 010077

252/30

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlichthammer
Planishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorstiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	g	mm	mm	mm	EAN
2523002	HS 430	300	34	40	4016671... 6 010091

Ausbeul-, Schlicht- u. Schweifhammer Planishing Hammer

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit runder Querpinne 38 X 21 mm
- Kältige Bahn nach oben gekröpft 27 X 21 mm

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- With round pein 38 x 21 mm
- Square face curved 27 x 21 mm

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...
2524502	HS	450	300	6	010275

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/45



Ausbeul- und Gummihammer Bumping Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit auswechselbarem Gummiaufsatz, Durchmesser 55 mm

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With changeable rubber cap 55 mm

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2524702	HS	1.000	380	33	55	1	010305

Ersatz-Gummiaufsatz / rubber top

2524710	Gummiaufsatz / rubber top	55	1	010312
---------	---------------------------	----	---	--------

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/47



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer Planishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit größeren Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- With larger faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2524802	HS	500	320	40	46	6	010336

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/48



K

252/48 K

ZN 82052000 | PGrp: 1



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer
Planishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- Round face checked
- Square face smooth

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2524812	HS	500	320	40	46	6	010350

252/50

ZN 82052000 | PGrp: 1



Spezial Ausbeul- u. Schlichthammer
Shrinking Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen
- Runde Bahn glatt
- Vierkant Bahn chariert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- With extra thin faces
- Round face smooth
- Square face checked

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2525002	HS	500	320	41	47	6	010374

252/51

ZN 82052000 | PGrp: 1



Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer
Cross Pein and Finishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifeter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With larger faces
- With extra thin faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
		g	mm	mm	mm		4016671...
2525102	HS	330	300	40	14 x 3	6	010398

Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer Cross Pein and Finishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit großer, extra dünner Bahn
- Gerade Pinne

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With extra wide and thin face
- Straight peen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2525202	HS	330	300	40	14 x 3	6	010411

ZN 82052000 | PGp: 1

252/52



Spezial Ausbeul- u. Schlichthammer Shrinking Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen
- Runde Bahn glatt
- Runde Bahn chariert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- With larger faces
- With extra thin faces
- Round face smooth
- Round face checked

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2525302	HS	500	320	47	47	6	010435

ZN 82052000 | PGp: 1

252/53



Ausbeul-Planierhammer Bumping and Planishing Hammer

Karosseriebauer







- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweißter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat channel

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm	mm		4016671...
2525402	HS	330	300	47 x 29		6	010459

ZN 82052000 | PGp: 1

252/54



K

252/54 K

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeul-Planierhammer
Bumping and Planishing Hammer

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweiften Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Vierkant Bahn chariert
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Square face checked
- Flat channel

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
		g	mm	mm		
2525412	HS	300	300	47 x 29	6	4016671... 010473
fein chariert / bright char						
2525462	HS	300	300	47 x 29	6	023176
		fein chariert / bright char				

252/54 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Ausbeul-Planierhammer
Bumping and Planishing Hammer

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweiften Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn gewölbt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat arched

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
		g	mm	mm		
2525492	HS	300	300	47 x 29	6	4016671... 010497

251/1

ZN 82059010 | PGrp: 1



Großamboss
Dolly

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Groß
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Large
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN	
		g	mm			
2510100		1.230	125	43 x 33 / 85 x 55	1	4016671... 009538

Kleinamboss
Dolly

Karosseriebauer



- Hammerschlag-blau lackiert
- Klein
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Small
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2510200	940	125	38 x 33 / 50 x 50	1	009545

ZN 82059010 | PGp: 1

251/2



Rundamboss
Dolly

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Rund
- Doppelt
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Round
- Double
- Faces slightly arched
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		
2510300	940	130	48	58	1	009552

ZN 82059010 | PGp: 1

251/3



General-Handamboss
General Purpose Anvil Block

Karosseriebauer




- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g	mm		
2511000	1.260	54 x 68 x 69	1	009699

ZN 82059010 | PGp: 1

251/10



General-Handamboss
General Purpose Anvil Block

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2521100	1.380	62	80 x 70 / 100 x 40	1	009705

ZN 82059010 | PGp: 1

252/11



K

252/12

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handamboss
Heel Dolly

Karosseriebauer






- Absatzform
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Shouldered form
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521200	1.050	80	60	35	1	009712

252/13

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handamboss
Utility Dolly

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521300	1.230	75	55 / 63		1	009729

252/14

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handamboss
Utility Dolly

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521400	570	145	52		1	009736

252/15

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust
Roof Wedge Anvil Block

Karosseriebauer






- Kommaform
- Arbeitsfläche poliert
- Für Kanten

Body Maker

- Comma shape
- Working face polished
- For edges

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521500	950	130	55		1	009743

**Handfaust
Anvil Block**

Karosseriebauer

- Keilform
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Wedge shape
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2521600	940	112	64	1	009750

**Handamboss
Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521690	1.330	127	61	27	1	009767

**Handfaust
Anvil Block**

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Form "Mercedes"

Body Maker

- Working face polished
- 'Mercedes' pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521700	1.650	80	111	50 x 50	1	009774

**Handamboss
Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Form "Diabolo"

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- 'Diabolo' pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2523500	750	60	56	1	010145

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/16



ZN 82059010 | PGrp: 1

252/16 1/2



ZN 82059010 | PGrp: 1

252/17



ZN 82059010 | PGrp: 1

252/35



K

252/36

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handamboss

Anvil Block

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Sohlenform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Sole pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		
2523600	950	105	66	1	4016671... 010152

252/38

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handamboss

Utility Dolly

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2523800	1.100	74	61	49	1	4016671... 010169

252/40

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust

Anvil Block

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2524000	760	120	56	21	1	4016671... 010176

252/40 S

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust

Anvil Block

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform
- Schwere Ausführung

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern
- Heavy duty

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			
2524040	1.140	115	53	30	1	4016671... 010183

Handfaust

Anvil Block

Karosseriebauer







- Arbeitsfläche poliert
- Zehenform
- Eine Bahn chariert

Body Maker

- Working face polished
- Toe pattern
- One face checked

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.							EAN
	g	mm	mm	mm			4016671...
2524050	1.100	90	125	55	25	1	010190

Handamboss

Utility Dolly

Karosseriebauer



- Arbeitsfläche poliert
- Seifenform
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- Soap pattern
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
2524090	1.100	82	61	35	1	010206

Handamboss

Utility Dolly

Karosseriebauer





- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
2524190	700	80	58	26	1	010220

Handfaust

Anvil Block

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Beilform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Hatchet pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
2524300	860	135	48	64 x 26	1	010244

ZN 82059010 | PGp: 1

252/40 K



ZN 82059010 | PGp: 1

252/40 1/2



ZN 82059010 | PGp: 1

252/41 1/2



ZN 82059010 | PGp: 1

252/43



K

252/44

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust
Anvil Block

Karosseriebauer






- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Beilform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Hatchet pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2524400	1.600	192	77	45	1	010251

252/55

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust
Anvil Block

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Spezialform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished
- Special pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2525500	1.000	102	55	1	010503

252/58

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust
Utility Dolly

Karosseriebauer





- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2525800	1.100	110	62	1	010527

252/59

ZN 82059010 | PGrp: 1



Handfaust
Utility Dolly

Karosseriebauer






- Arbeitsfläche poliert
- Für Kotflügelarbeiten

Body Maker

- Working face polished
- For fender works

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2525900	920	105	68	19	1	010534

Biegeeisen mit Lederplättchen
Bending iron

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...
2510800	1.000	400	1	009644

ZN 82055980 | PGrp: 1

251/8



Ausbeul-Schlageisen
Beating iron for body repair

Karosseriebauer

- Schlagfläche chariert
- Mit Kunststoffheft

Body Maker

- Face checked
- With plastic handle

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2510890	500	315	130	40	5	009651

ZN 82055980 | PGrp: 1

251/8 1/2



Hebel- und Ausbeuleisen
Inside Pry and Surfacing Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Kleine Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Small pattern
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm			4016671...
2521800	550	270	140	18 / 30	1	009781

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/18



Hebel- und Ausbeuleisen
Inside Pry and Surfacing Spoon

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.						EAN
	g	mm	mm	mm		4016671...
2521890	850	300	160	50	1	009798

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/18 1/2



K

252/19

ZN 82055980 | PGrp: 1



Hebel- und Ausbeuleisen
Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer




- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	 g	 mm		EAN
2521900	2.200	500	1	4016671... 009804

252/19 1/2

ZN 82055980 | PGrp: 1



Hebel- und Ausbeuleisen
Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche glatt
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Plain face
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
2521990	950	390	200	58 / 25	4016671... 009811

252/19 1/2 K

ZN 82055980 | PGrp: 1



Hebel- und Ausbeuleisen
Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer





- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche chariert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Face checked

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	 g	 mm	 mm		EAN
2521980	950	390	200	58 / 25	4016671... 019766

252/42

ZN 82055980 | PGrp: 1



Hebel- und Ausbeuleisen
Pry and Bumping Spoon

Karosseriebauer




- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche poliert

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face polished

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.	 g	 mm		EAN
2524200	1.900	440	1	4016671... 010237

Rollkopf-Hebeleisen

Pry Bar

Karosseriebauer

- Verchromt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

Body Maker

- Chrome-plated
- Through-hardened and tempered

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2523100	480	400	14	1	010107

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/31



Universal-Hebeleisen

Pry Bar

Karosseriebauer

- Vernickelt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

Body Maker

- Nickel plated
- Through-hardened and tempered

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm	mm		4016671...
2526500	650	395	17	1	010558

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/65



Fräserfeilenhalter

Milled curved tooth file

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus Leichtmetall
- Mit oder ohne Fräserfeilenblatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made of light metal
- With or without milled curved tooth file

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g	mm		4016671...

komplett, mit grober Feile / with a rough file

2510980	mit grober Feile / with a rough file	760	355	2	009668
---------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------

ohne Feile / without a file

2510990	ohne Feile / without a file	520	355	2	009682
---------	-----------------------------	-----	-----	---	--------

ZN 82031000 | PGrp: 1

251/9 1/2



251/9a

ZN 82031000 | PGrp: 1



Fräserfeilenblatt
File Blade only

Karosseriebauer

- Aus Spezialstahl

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Made of special steel

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
	g	mm			4016671...

fein / bright

2510960	fein / bright	230	355	1	025941
---------	---------------	-----	-----	---	--------

grob / rough

2510970	grob / rough	230	355	1	009675
---------	--------------	-----	-----	---	--------

249

ZN 82059090 | PGrp: 1



Ausbeul-Werkzeug-Satz
Bumping Tool Set

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 7-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522192 Ausbeulhammer HS; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2523800 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2524000 Handfaust, Zehenform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 7-piece
- Content: 1 item each
2510300 Dolly; 2510402 Bumping Hammer double HS; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522192 Bumping Hammer HS; 2522202 Planishing Hammer HS; 2523800 Utility Dolly for fender works; 2524000 Anvil Block, toe pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
0024900	7.000	525 x 205 x 80 mm		1	010565

251

ZN 82059090 | PGrp: 1



Ausbeul-Werkzeug-Satz
Bumping Tool Set

Karosseriebauer

- In Blechkasten
- 10-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510100 Großamboss; 2510200 Kleinamboss; 2510300 Rundamboss; 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS; 2510502 Einfacher Ausbeulhammer HS; 2510602 Doppelter Schlichthammer HS; 2510701 Gummihammer ES rund/flach; 2510800 Biegeeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2511000 General-Handamboss

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 10-piece
- Content: 1 item each
2510100 Dolly large; 2510200 Dolly small; 2510300 Dolly round; 2510402 Bumping Hammer double HS; 2510502 Bumping Hammer single HS; 2510602 Planishing Hammer double HS; 2510701 Rubber Mallet ES round/flat; 2510800 Bending iron; 2510980 Milled curved tooth file; 2511000 General Purpose Anvil Block

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.					EAN
0025100	11.500	525 x 205 x 80 mm		1	010589

Ausbeul-Werkzeug-Satz Bumping Tool Set

Karosseriebauer




- In Blechkasten
- 9-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2521100 General-Handamboss; 2521200 Handamboss, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521900 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522192 Ausbeulhammer HS; 2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2523002 Schlichthammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 9-piece
- Content: 1 item each
2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521900 Pry and Bumping Spoon; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522192 Metal Shrinking and Bumping Hammer HS; 2522302 Planishing Hammer HS; 2523002 Planishing Hammer HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g			4016671...
0025200	10.700	525 x 205 x 80 mm	1	010596

ZN 82059090 | PGrp: 1

252



Ausbeul-Werkzeug-Satz Bumping Tool Set

Karosseriebauer




- In Blechkasten
- 30-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510100 Großamboss; 2510300 Rundamboss; 2510800 Biegeeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2511000 General-Handamboss; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handamboss, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfaust für Kanten; 2521600 Handfaust, Keilform; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-27 Plastikhammer ES; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523500 Handamboss, Form "Diabolo"; 2523800 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2524502 Ausbeulhammer HS; 2524702 Ausbeul- und Gummihammer HS; 2524812 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 30-piece
- Content: 1 item each
2510100 Dolly large; 2510300 Dolly round; 2510800 Bending iron; 2510980 Milled curved tooth file; 2511000 General Purpose Anvil Block; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521600 Anvil Block, wedge shape; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522001-27 Plastic Hammer ES; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522202 Planishing Hammer HS; 2522212 Planishing Hammer HS; 2522302 Planishing Hammer HS; 2522792 Pick Hammer, short pattern HS; 2522802 Ball End Hammer HS; 2522902 Balanced Ding Hammer HS; 2523500 Anvil Block, Pattern "Diabolo"; 2523800 Utility Dolly for fender works; 2524000 Anvil Block, toe pattern; 2524200 Pry and Bumping Spoon; 2524400 Anvil Block, hatchet pattern; 2524502 Planishing Hammer HS; 2524702 Bumping Hammer HS; 2524812 Planishing Hammer HS; 2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g			4016671...
0025400	38.000	640 x 350 x 130 mm	1	010619

ZN 82059090 | PGrp: 1

254



259

ZN 82059090 | PGrp: 1



Ausbeul-Werkzeug-Satz Bumping Tool Set

Karosseriebauer




- In Blechkasten
- 12-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521890 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521900 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522302 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2524040 Handfaust, Zehenform, schwer; 2524502 Ausbeulhammer HS; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes
- 12-piece
- Content: 1 item each
2510980 Milled curved tooth file; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521890 Pry and Bumping Spoon; 2521900 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522302 Planishing Hammer HS; 2522312 Planishing Hammer HS; 2524040 Anvil Block, toe pattern, heavy; 2524502 Bumping Hammer HS; 2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS


PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g			4016671...
0025900	15.500	560 x 200 x 220 mm	1	010657

260

ZN 82059090 | PGrp: 1



Ausbeul-Werkzeug-Satz Bumping Tool Set

Karosseriebauer




- In Werkzeugkasten mit 3 Fächern
- 25-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm; 2510800 Biegeeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handamboss, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521700 Handfaust Form "Mercedes"; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichtham. HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523100 Rollkopf-Hebeleisen; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS; 2525302 Spezial Ausbeulhammer HS; 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS

Body Maker

- In sheet-iron boxes, 3 compartments
- 25-piece
- Content: 1 item each
2510300 Dolly round; 2510701 Rubber Mallet ES 115 x 65 mm; 2510800 Bending iron; 2510980 Milled curved tooth file; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521700 Anvil blocks "Mercedes" patt.; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522202 Planishing Hammer HS; 2522212 Planishing Hammer HS; 2522312 Planishing Hammer HS; 2522792 Pick Hammer, short pattern HS; 2522802 Ball End Hammer HS; 2522902 Balanced Ding Hammer HS; 2523100 Pry bars, chromium-plated; 2524000 Anvil Block, toe pattern; 2524200 Pry and Bumping Spoon; 2524400 Anvil Block, hatchet pattern; 2525102 Cross pein hammers HS; 2525302 Shrinking hammers HS; 2525402 Bumping + planishing hammers HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g			4016671...
0026000	25.000	640 x 350 x 130 mm	1	010664

Ausbeul-Werkzeug-Satz
Bumping Tool Set

Karosseriebauer

- In Werkzeugkasten mit 3 Fächern
- 25-teilig
- Inhalt: je 1 Stück
2510300 Rundamboss; 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm; 2510800 Biegeisen; 2510980 Fräserfeile mit Halter; 2521100 General-Handamboss; 2521200 Handamboss, Absatzform; 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten; 2521500 Handfasut für Kanten; 2521700 Handfaust Form "Mercedes"; 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen; 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen; 2522001-32 Plastikhammer ES; 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichtham. HS; 2522212 Spann-Ausbeul- + Schlichth. HS; 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS; 2522792 Pickhammer, kurze Form HS; 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS; 2522902 Ausbeulhammer HS; 2523100 Rollkopf-Hebeisen; 2524000 Handfaust, Zehenform; 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen; 2524400 Handfaust, Beilform; 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS; 2525302 Spezial Ausbeulhammer HS; 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS
- Gleicher Inhalt wie bei Artikel-Nr. 260, jedoch in handlichem Werkzeugkasten

Body Maker

- In sheet-iron boxes, 3 compartments
- 25-piece
- Content: 1 item each
2510300 Dolly round; 2510701 Rubber Mallet ES 115 x 65 mm; 2510800 Bending iron; 2510980 Milled curved tooth file; 2521100 General Purpose Anvil Block; 2521200 Heel Dolly; 2521300 Utility Dolly for fender works; 2521500 Roof Wedge Anvil Block; 2521700 Anvil blocks "Mercedes" patt.; 2521800 Pry and Bumping Spoon; 2521990 Pry and Bumping Spoon; 2522001-32 Plastic Hammer ES; 2522202 Planishing Hammer HS; 2522212 Planishing Hammer HS; 2522312 Planishing Hammer HS; 2522792 Pick Hammer, short pattern HS; 2522802 Ball End Hammer HS; 2522902 Balanced Ding Hammer HS; 2523100 Pry bars, chromium-plated; 2524000 Anvil Block, toe pattern; 2524200 Pry and Bumping Spoon; 2524400 Anvil Block, hatchet pattern; 2525102 Cross pein hammers HS; 2525302 Shrinking hammers HS; 2525402 Bumping + planishing hammers HS
- Contents as Artikel-No. 260, however in handy tool-box






ZN 82059090 | PGrp: 1

261

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

Art.				EAN
	g			4016671...
0026100	26.000	560 x 200 x 220 mm	1	010671

L

Lederartikel

Leather Articles



Werkzeugkette

Tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- 3-teilig
- Mit Lederschlaufen

Slater-Roofer

- 3-piece
- With leather loops



Art.	g		EAN
0030600	110	1	4016671... 008043

ZN 42029180 | PGrp: 2

306



Löwenkopfkette

Tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- 3-teilig

Slater-Roofer

- 3-piece

Art.	g		EAN
0030610	200	1	4016671... 015027

ZN 42029180 | PGrp: 2

306a



Swinger

Tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Hammerhalter mit Metallbügel

Slater-Roofer

- For carrying tolls on belt



Art.	g		EAN
0030620	70	1	4016671... 015034

ZN 42029180 | PGrp: 2

306b



Zangenschlaufe

Tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder

Slater-Roofer

- Made of leather



Art.	g		EAN
0030630	40	1	4016671... 021103

ZN 42029180 | PGrp: 2

306c



Hammerschlaufe

Leather tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder

Slater-Roofer

- Made of leather



Art.	g		EAN
0030690	50	1	4016671... 008050

ZN 42029180 | PGrp: 2

306 1/2



307

ZN 42029180 | PGrp: 2



Messerscheide
Leather tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder
- Für Universalmesser

Slater-Roofers

- Made of leather
- For universal knife



Art.	 g		EAN
0030700	60	1	4016671... 008067

307a

ZN 42029180 | PGrp: 2



Messerscheide
Leather tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder
- Für Universalmesser
- Halfterform

Slater-Roofers

- Made of leather
- For universal knife
- Holster shape



Art.	 g		EAN
0030710	60	1	4016671... 015041

307b

ZN 42029180 | PGrp: 2



Dämmstoffmesserscheide
Leather tool holder

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder

Slater-Roofers

- Made of leather



Art.	 g		EAN
0030720	50	1	4016671... 021110

308

ZN 42029180 | PGrp: 2



Nageltasche
Nail Purse

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder
- 1 Fach

Slater-Roofers

- Made of leather
- 1 compartment



Art.	 g		EAN
0030800	100	1	4016671... 008074

Nageltasche



Nail Purse

Dachdecker-Dachklempner

- Aus Leder
- 2 Fächer

Slater-Roofer

- Made of leather
- 2 compartments

Art.		g		EAN
0031000		160	1	4016671... 008081



ZN 42029180 | PGp: 2

310



Lederkoppel



Leather belt

Dachdecker-Dachklempner

- Ohne Koppelschloss
- 45 mm breit

Slater-Roofer

- Without buckle for belts
- 45 mm wide

Art.		g	mm		EAN
0031100-0900		130	900	1	4016671... 008104
0031100-1000		160	1.000	1	008111
0031100-1100		170	1.100	1	008128
0031100-1200		190	1.200	1	008135



ZN 42029180 | PGp: 2

311



Koppelschloss



Buckle for belts

Dachdecker-Dachklempner

- Verschiedene Ausführungen
- 40 g

Slater-Roofer

- Different executions
- 40 g

Art.		g		EAN
neutral / neutral				
0031110	neutral	40	1	4016671... 008142
mit Zunftzeichen / with guild sign				
0031120	Dachdecker / roofer	40	1	008159
0031130	Zimmerer / carpenter	40	1	008166
0031140	Maurer / mason	40	1	008173
0031150	Klempner / plumber	40	1	019827
0031160	Tischler / carpenter	40	1	019834

ZN 83089000 | PGp: 2

311a - f



Nagelschürze




Nail Apron for Slaters

Dachdecker-Dachklempner

- Für Dachdecker
- 500 x 300 mm

Slater-Roofer

- For roofers
- 500 x 300 mm

Art.		g		mm		EAN
0031500		540		500 x 300	1	4016671... 008180



ZN 42029180 | PGp: 2

315



M

Stiele und Keilhülsen Handles and Wedges



Keilhülse
Round wedges

Schlosser-Klempner

- Für festen und sicheren Sitz des Holzstiels im Hammerkopf

Mechanic-Locksmith-Plumber

- For fastening wooden handles into hammerheads



Art.	↑ mm	→ mm	☐	EAN
0037000-1	Gr. 1	100 - 200	100	009408
0037000-2	Gr. 2	250 - 300	100	009415
0037000-3	Gr. 3	400 - 500	50	009422
0037000-4	Gr. 4	600	50	009439
0037000-5	Gr. 5	800	50	009446
0037000-6	Gr. 6	1000	50	009453
0037000-7	Gr. 7	1250 - 10000	25	009460

Ersatzstiel
Spare handles

Schlosser-Klempner

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorstiele für Nr. 1, 16, 29, 85

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 1, 16, 29, 85



Art.	↕ mm	↔ mm	☐	EAN
99011: Ersatzstiel - Esche / 99011: spare handle - Ash				
0099011-0050	ES	250	50	1 011005
0099011-0100	ES	260	100	1 011012
0099011-0200	ES	280	200	1 011036
0099011-0300	ES	300	300	1 011050
0099011-0400	ES	310	400	1 011067
0099011-0500	ES	320	500	1 011074
0099011-0600	ES	330	600	1 011081
0099011-0800	ES	350	800	1 011098
0099011-1000	ES	360	1000	1 011104
0099011-1500	ES	380	1250 / 1500	1 011111
0099011-2000	ES	400	2000	1 011128
99012: Ersatzstiel - Hickory / 99012: spare handle - Hickory				
0099012-0100	HS	260	100	1 011142
0099012-0200	HS	280	200	1 011166
0099012-0300	HS	300	300	1 011180
0099012-0400	HS	310	400	1 011197
0099012-0500	HS	320	500	1 011203
0099012-0600	HS	330	600	1 011210
0099012-0800	HS	350	800	1 011227
0099012-1000	HS	360	1000	1 011234
0099012-1500	HS	380	1500	1 011241
0099012-2000	HS	400	2000	1 011258

M

99021 / 22

ZN 44170000 | PGrp: 1



Ersatzstiel

Spare handles

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Schlosser-Klempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Mechanic-Locksmith-Plumber

- Gerade
- Unlackierte Eschen- / Hickorstiele für Nr. 2, 3, 4, 59

- Straight
- No varnished Ash / Hickory handle for No. 2, 3, 4, 59

Art.		← →			EAN
	mm		mm		4016671...

99021: Ersatzstiel - Esche - Standardlänge / 99021: Spare handle - Ash - Standard length

0099021-03	ES	600	3000	1	018325
0099021-04	ES	700	4000	1	018332
0099021-05	ES	800	5000	1	018349
0099021-06	ES	800	6000	1	018356
0099021-08	ES	900	8000	1	018363

99022: Ersatzstiel - Hickory - Standardlänge / 99022: Spare handle - Hickory - Standard length

0099022-03	HS	600	3000	1	018387
0099022-04	HS	700	4000	1	018394
0099022-05	HS	800	5000	1	018400
0099022-06	HS	800	6000	1	018417
0099022-08	HS	900	8000	1	018424

99022: Ersatzstiel - Hickory - Länge: 90 cm / 99022: Spare handle - Hickory - Length: 90 cm

0099022-04-90	HS	900	3000/4000	1	033632
0099022-06-90	HS	900	5000/6000	1	033649

99031 / 32

ZN 44170000 | PGrp: 1



Ersatzstiel

Spare handles

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Schlosser-Klempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Mechanic-Locksmith-Plumber

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorstiele für Fäustel Nr. 4, 41, 59 1/2

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for Mining Sledge No. 4, 41, 59 1/2

Art.		← →			EAN
	mm		mm		4016671...

99031: Ersatzstiel - Esche / 99031: spare handle - Ash

0099031-1000	ES	260	1000	1	011265
0099031-1250	ES	270	1250	1	011272
0099031-1500	ES	280	1500	1	011289
0099031-2000	ES	300	2000	1	011296

99032: Ersatzstiel - Hickory / 99032: spare handle - Hickory

0099032-1000	HS	260	1000	1	011302
0099032-1250	HS	270	1250	1	011319
0099032-1500	HS	280	1500	1	011326
0099032-2000	HS	300	2000	1	011333

Ersatzstiel

Spare handles

Schlosser-Klempner
 Goldschmiede-Uhrmacher
 Dachdecker-Dachklempner

Mechanic-Locksmith-Plumber
 Goldsmith
 Slater-Roofer

- Einfach geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorstiele für Nr. 9, 10, 165 - 187

- Once curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 9, 10, 165 - 187

Art.		←→			EAN
	mm		mm		4016671...

99041: Ersatzstiel - Esche / 99041: spare handle - Ash

0099041-0100	ES	270	100	1/4 lbs	1	018547
0099041-0225	ES	290	225	1/2 lbs	1	018554
0099041-0340	ES	310	340	3/4 lbs	1	018561
0099041-0450	ES	325	450	1 lbs	1	018578
0099041-0500	ES	330	500	1 1/8 lbs	1	018585
0099041-0600	ES	350	600	1 1/4 lbs	1	018592
0099041-0700	ES	360	700	1 1/2 lbs	1	018608
0099041-0800	ES	370	800	1 3/4 lbs	1	018615
0099041-0900	ES	380	900	2 lbs	1	018622

99042: Ersatzstiel - Hickory / 99042: spare handle - Hickory

0099042-0100	HS	270	100	1/4 lbs	1	018653
0099042-0225	HS	290	225	1/2 lbs	1	018660
0099042-0340	HS	310	340	3/4 lbs	1	018677
0099042-0450	HS	325	450	1 lbs	1	018684
0099042-0500	HS	330	500	1 1/8 lbs	1	018691
0099042-0600	HS	350	600	1 1/4 lbs	1	018707
0099042-0700	HS	360	700	1 1/2 lbs	1	018714
0099042-0800	HS	370	800	1 3/4 lbs	1	018721
0099042-0900	HS	380	900	2 lbs	1	018738

Ersatzstiel

Spare handles

Karosseriebauer

Body Maker

- Doppelt geschweift
- Hickorstiele für Ausbeulhämmer Nr. 251/4 - 252/54

- Dual curved
- Hickory handle for Bumping Hammers No. 251/4 - 252/54

Art.			←→		EAN
	g	mm			4016671...

0099062-300	HS	110	300		1	018868
0099062-320	HS	120	320		1	018875

ZN 44170000 | PGrp: 1

99041 / 42



ZN 44170000 | PGrp: 1

99062



99122

ZN 44170000 | PGrp: 1



Ersatzstiel SecuTec® für Schlosser- und Schreinerhämmer
Spare handles SecuTec® for Rivetting and Joiners' Hammer

Schlosser-Klempner

- Patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweiften Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" / other products of the series "SecuTec®"



Art.		↔		📦	EAN
		mm	mm		
0099122-0200	Stielset / handle set	280	200	1	4016671... 029901
0099122-0300	Stielset / handle set	300	300	1	029918
0099122-0400	Stielset / handle set	310	400	1	029925
0099122-0500	Stielset / handle set	320	500	1	029932
0099122-0600	Stielset / handle set	330	600	1	029949
0099122-0800	Stielset / handle set	350	800	1	029956
0099122-1000	Stielset / handle set	360	1000	1	029963
0099122-1500	Stielset / handle set	380	1500	1	029970
0099122-2000	Stielset / handle set	400	2000	1	029987

99432

ZN 44170000 | PGrp: 1



Ersatzstiel SecuTec® für Fäustel
Spare handles SecuTec® for Mining Sledge

Schlosser-Klempner

- Patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweiften Hickorystiel

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" / other products of the series "SecuTec®"



Art.		↔		📦	EAN
		mm	mm		
0099432-1000	Stielset / handle set	260	1000	1	4016671... 030105
0099432-1250	Stielset / handle set	270	1250	1	030112
0099432-1500	Stielset / handle set	280	1500	1	030129
0099432-2000	Stielset / handle set	300	2000	1	030136

**Verkaufshilfen, Geschenkverpackungen,
Thekendisplays**

Sales aids, Gift packaging, Counter displays

Ganzstahl-Latthammer Full-steel Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- VPA Excellent
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.						EAN
glatte Bahn / plain face						
H0079000	345 x 205 x 48 mm		✓	Leder / Leather		1
geraute Bahn / checked face						
H0079010	345 x 205 x 48 mm		✓	Leder / Leather		1
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ganzstahl / Full steel </div>						

ZN 82052000 | PGrp: 2

H 790



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



H 790 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung
Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version

Zimmerer-Schreiner
 Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
 Slater-Roofers

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringertem Gewicht und perfektionierter Balance.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.					EAN

glatte Bahn / plain face					
H0079080	345 x 205 x 48 mm	<input type="checkbox"/>	✓	Leder / Leather	1
geraute Bahn / checked face					
H0079090	345 x 205 x 48 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Leder / Leather	1

Ganzstahl / Full steel

Ganzstahl-Klauenhammer Full-steel Claw Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



Art.				EAN
H0079100-16	395 x 200 x 65 mm	Leder / Leather	1	...
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ganzstahl / Full steel </div>				

ZN 82052000 | PGrp: 1

H 791



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



H 797

ZN 82014000 | PGrp: 1



Ganzstahl-Lattbeil
Full-steel Tilers' Hatchet

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.	395 x 200 x 65 mm	Leder / Leather	1	EAN
H0079700	395 x 200 x 65 mm	Leder / Leather	1	...

Ganzstahl / Full steel

H 298e

ZN 82052000 | PGrp: 2



Latthammer
Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- Chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



Art.	345 x 205 x 48 mm	verchromt / chromium-plated	1K	1	EAN
H0029850	345 x 205 x 48 mm	verchromt / chromium-plated	1K	1	...

verchromt / chromium-plated

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

Latthammer Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Carpenter – Joiner
Slater-Roofers

- Vergoldet
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- Gold-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

Art.							EAN
------	--	--	--	--	--	--	-----

vergoldet / gold-plated

H0029860	RS	vergoldet / gold-plated	345 x 205 x 48 mm		✓	1K	1
----------	-----------	-------------------------	-------------------	--	---	----	---

Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube

ZN 82052000 | PGp: 2

H 298f



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



Schlosserhammer Riveting Hammer

Schlosser-Klempner

Mechanic-Locksmith-Plumber

- Deutsche Form
- Kopf verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Hickorystiel
- DIN 1041
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

- German pattern
- Head chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamfered edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hickory handle
- DIN 1041
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

PICARD Schlosserhammer, deutsche Form mit verchromtem Kopf.

PICARD riveting hammer, German pattern, chrome-plated

Art.						EAN
------	--	--	--	--	--	-----

H0000152-0300	HS	300	300	345 x 205 x 48 mm		1
---------------	-----------	-----	-----	-------------------	--	---

Geschenkverpackung Gift packaging

- Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo
- Wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Art.			EAN
------	--	--	-----

für Latthämmer und Schlosserhämmer / for Carpenters' Roofing Hammer and Riveting Hammer

0081100L	für Latt- und Schlosserhämmer 300 g / for Carpenters' Roofing and Riveting Hammer 300 g	345 x 205 x 48 mm	1
----------	---	-------------------	---

für Lattbeile / for Tilers' Hatchet

0081100B-PICARD	für Lattbeile und Klauenhämmer / for Tilers' Hatchet and Claw Hammers	395 x 200 x 65 mm	1
-----------------	---	-------------------	---

ZN 82052000 | PGp: 1

H 1e



ZN 44219097 | PGp: 1

81100



N

S 202

ZN 82059010 | PGrp: 2



Uhrmacher-Amböschchen




Watchmakers' Anvil

Goldschmiede-Uhrmacher

- Mit zwei Hörnern
- Verchromt
- Oberfläche gehärtet
- In schwarzer Geschenkverpackung

Goldsmith

- With two horns
- Chrome-plated
- Surface hardened
- In black gift box

Art.	 g	 mm		EAN
S0020200	400	120	1	...

Display

ZN 82052000 | PGrp: 2



Display: Meisterlinie mit Ledergriff

Display: Master Range Leather

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner
Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- je 12 Stück im Verkaufs-Display











Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Geologist

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- 12 pieces in display



weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" / other products of the series "Master Range Leather"



Art.					EAN
12 Stück im Display: 790, glatt / 12 pieces in display: 790, plain					
1079000	790 glatt / 790 plain		✓	Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 790, geraut / 12 pieces in display: 790, checked					
1079010	790 geraut / 790 checked		✓	Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 790 1/2, glatt / 12 pieces in display: 790 1/2, plain					
1079080	790 1/2 glatt / 790 1/2 plain		✓	Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 790 1/2, geraut / 12 pieces in display: 790 1/2, checked					
1079090	790 1/2 geraut / 790 1/2 checked		✓	Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 791 16 oz. / 12 pieces in display: 791 16 oz.					
1079100-16	791 16 oz.			Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 761-500 / 12 pieces in display: 761-500					
1076100-500	761 500 gr.			Leder / Leather	1
12 Stück im Display: 797 / 12 pieces in display: 797					
1079700	797			Leder / Leather	1
	Ganzstahl / Full steel				

Display: Meisterlinie mit Zweikomponentengriff

Display: Master Range 2 Component grip

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner
Geologen

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Geologist

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
 - Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
 - Ganzstahlstiel geschmiedet
 - 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
 - je 12 Stück im Verkaufs-Display
- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
 - Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
 - Full steel handle forged
 - 2 Component grip, ergonomic and low vibration
 - 12 pieces in display

ZN 82052000 | PGrp: 2

Display



Art.						EAN
12 Stück im Display: 590, glatt / 12 pieces in display: 590, plain						
1059000	590 glatt / 590 plain		✓	2K		1
12 Stück im Display: 590, geraut / 12 pieces in display: 590, checked						
1059010	590 geraut / 590 checked		✓	2K		1
12 Stück im Display: 590 1/2, glatt / 12 pieces in display: 590 1/2, plain						
1059080	590 1/2 glatt / 590 1/2 plain		✓	2K		1
12 Stück im Display: 590 1/2; geraut / 12 pieces in display: 590 1/2, checked						
1059090	590 1/2 geraut / 590 1/2 checked		✓	2K		1
12 Stück im Display: 591 16 oz. / 12 pieces in display: 591 16 oz.						
1059100-16	591 16 oz.			2K		1
12 Stück im Display: 561 500 gr. / 12 pieces in display: 561 500 gr.						
1056100-500	561 500 gr.			2K		1
	Ganzstahl / Full steel					

weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" / other products of the series "Master Range 2 Component grip"



Display

ZN 82052000 | PGrp: 2



weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" / other products of the series "Master Hammers"



33 34 34 45



188 189

Display: Meisterhämmer
Display: Master Hammers

Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Head bright finished, transparent spray coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 12 pieces in display

Art.					EAN
12 Stück im Display: 698, glatt / 12 pieces in display: 698, plain					
1069800	RS	698 glatt / 698 plain	<input type="checkbox"/>	✓	1
12 Stück im Display: 698, geraut / 12 pieces in display: 698, checked					
1069810	RS	698 geraut / 698 checked	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	1
12 Stück im Display: 298, glatt / 12 pieces in display: 298, plain					
1029800	RS	298 glatt / 298 plain	<input type="checkbox"/>	✓	1
12 Stück im Display: 298, geraut / 12 pieces in display: 298, checked					
1029810	RS	298 geraut / 298 checked	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	1
12 Stück im Display: 292 20 oz. / 12 pieces in display: 292 20 oz.					
1029200-20	RS	292 20 oz.			1
		Chrom-Molybdän-Rohr / Chromium molybdenum tube			

Display: BlackGiant®

Display: BlackGiant®

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
 - Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
 - C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
 - 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
 - je 12 Stück im Verkaufs-Display
- Head black powder coated, corrosion-resistant
 - Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
 - C45 tubular steel, with additional inner tube
 - 2 Component grip, ergonomic and low vibration
 - 12 pieces in display

ZN 82052000 | PGrp: 2

Display



Art.						EAN	
12 Stück im Display: 820M, glatte / 12 pieces in display: 820M, plain							
1082000	RS	820M glatt / 820M plain	☐	✓	2K	1	
12 Stück im Display: 820M, geraut / 12 pieces in display: 820M, checked							
1082010	RS	820M geraut / 820M checked	☒	✓	2K	1	
12 Stück im Display: 891 16 oz. / 12 pieces in display: 891 16 oz.							
1089100-16	RS	891 16 oz.			2K	1	
12 Stück im Display: 897 / 12 pieces in display: 897							
1089700	RS	897	☒		2K	1	
12 Stück im Display: 875 / 12 pieces in display: 875							
1087500	RS	875	☒		2K	1	
12 Stück im Display: 877 / 12 pieces in display: 877							
1087700	RS	877	☒		2K	1	
		C45-Rohr + gehärtetes Innenrohr / C45-tube + hard. Inner tube					

weitere Produkte aus der Serie "BlackGiant®" / other products of the series "BlackGiant®"



Display

ZN 82052000 | PGrp: 2



weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" / other products of the series "Standard Series"



Display: Standardserie
Display: Standard Series

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner
Geologen

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Geologist

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- 12 pieces in display

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

Art.											
12 Stück im Display: 600S, glatt / 12 pieces in display: 600S, plain											
1060000	RS	600S glatt / 600S plain							1K	1	
12 Stück im Display: 600S, geraut / 12 pieces in display: 600S, checked											
1060010	RS	600S geraut / 600S checked							1K	1	
12 Stück im Display: 620M, glatt / 12 pieces in display: 620M, plain											
1062000	RS	620M glatt / 620M plain					✓		1K	1	
12 Stück im Display: 620M, geraut / 12 pieces in display: 620M, checked											
1062010	RS	620M geraut / 620M checked					✓		1K	1	
12 Stück im Display: 361 500 gr. / 12 pieces in display: 361 500 gr.											
1036100-500	RS	361 500 gr.							1K	1	
12 Stück im Display: 297 / 12 pieces in display: 297											
1029700	RS	297							1K	1	
12 Stück im Display: 291 16 oz. / 12 pieces in display: 291 16 oz.											
1029100-16	RS	291 16 oz.							1K	1	
12 Stück im Display: 293 / 12 pieces in display: 293											
1029300	RS	293	280	10 oz	20				1K	1	
12 Stück im Display: 277 / 12 pieces in display: 277											
1027700	RS	277							1K	1	
12 Stück im Display: 275 / 12 pieces in display: 275											
1027500	RS	275							1K	1	
		C45-Rohr / C45-tube									

Display: Problemlöser Display: Problem Solvers

Pflasterer-Maurer-Steinmetze
Zimmerer-Schreiner
Dachdecker-Dachklempner
GaLa-Bau

Brick Layer-Builder-Chiseller
Carpenter – Joiner
Slater-Roofer
Gardening and Landscaping

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- je 12 Stück im Verkaufs-Display
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- 12 pieces in display

ZN 82052000 | PGrp: 2

Display



Art.						EAN
12 Stück im Display: 304 1/2 600 gr. / 12 pieces in display: 304 1/2 600 gr.						
1030490-600	RS	304 1/2 600 gr.			2K	1
12 Stück im Display: 650 / 12 pieces in display: 650						
1065010	RS	650		✓	2K	1
12 Stück im Display: 296 / 12 pieces in display: 296						
1029600	RS	296			2K	1
12 Stück im Display: 276 / 12 pieces in display: 276						
1027600	RS	276			2K	1
12 Stück im Display: 350 / 12 pieces in display: 350						
1035000	RS	350			2K	1

weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / other products of the series "Problem Solvers"




Display 12

ZN 82052000 | PGrp: 1



weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
other products of the series "SecuTec®"



Schlossehammer SecuTec® Riveting Hammer SecuTec®

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweißter Hickorstiel
- DIN 1041
- im Verkaufs-Display

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041
- in display

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

Art.			EAN
5 x 300 g, 4 x 500 g, 2 x 800 g im Display / 5 x 300 g, 4 x 500 g, 2 x 800 g			
1001202-001	HS		1

Display 327

ZN 82052000 | PGrp: 1



weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
other products of the series "BlackTec®"



Schlossehammer BlackTec® Riveting Hammer BlackTec®

Schlosser-Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
- DIN 1041
- im Verkaufs-Display

Mechanic-Locksmith-Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 1041
- in display

PICARD Schlossehammer mit PICARD 3K-Stiel für schwingungsreduziertes Arbeiten.

PICARD riveting hammer with PICARD 3K handle for low vibration work.

Art.			EAN
5 x 300 g, 4 x 500 g, 2 x 800 g im Display / 5 x 300 g, 4 x 500 g, 2 x 800 g			
1032700-001	FS		1

Werbeartikel

Promotion articles

Baseball-Cap "PICARD"
Baseball-Cap "PICARD"

Dachdecker-Dachklempner

- Für echte Picard-Fans
- 6 Panel Premium Cap mit Picard-Logo
- 100% Baumwolle
- Umlaufendes Schweißband
- Inklusive click und snap Verschluss

Slater-Roofer

- For real Picard fans
- 6 Panel Premium Cap with Picard logo
- 100% Baumwolle
- Circulating sweatband
- Includes click and snap closure

Art.		EAN
7910000-001	25	4016671... 026184

ZN 65059005 | PGrp: 2

7910000



weitere Produkte aus der Serie "Werbeartikel" / other products of the series "Promotion articles"




Mütze schwarz "PICARD"
Beanie black "PICARD"

Dachdecker-Dachklempner

- Für echte Picard-Fans
- Warme und weiche Wollmütze für die kalten Tage
- Mit Umschlag und Picard-Logo
- Doppelt gestrickt
- Universalgröße

Slater-Roofer

- For real Picard fans
- Warm and soft woolen hat for the cold days
- With cover and Picard logo
- Double knitted
- Universal size

Art.		EAN
7910001-001	5	4016671... 034233

ZN 65050030 | PGrp: 2

7910001



weitere Produkte aus der Serie "Werbeartikel" / other products of the series "Promotion articles"




Flaschenöffner-Hammer
Bottle opener (Hammer shape)

Dachdecker-Dachklempner

- Für echte Picard-Fans
- Feierabendhammer im Picard-Style
- Ein Highlight zu jeder Feier und zum Feierabend

Slater-Roofer

- For real Picard fans
- After work hammer in Picard style
- A highlight at every celebration and after work

Art.		EAN
7910010-001	20	4016671... 026207

ZN 82052000 | PGrp: 2

7910010



weitere Produkte aus der Serie "Werbeartikel" / other products of the series "Promotion articles"



7910015

ZN 82032000 | PGrp: 2



weitere Produkte aus der Serie "Werbeartikel" /
other products of the series "Promotion articles"



199 199 199

Multi-Zange in Tasche
Multi Plier in case

Dachdecker-Dachklempner

- Für echte Picard-Fans
- Inklusive schwarzer Gürteltasche mit Schlaufe
- 11 Funktionen in einer Zange
- Für den Alltag der perfekte Begleiter
- Enthaltene Funktionen: Standardzange, Drahtschneider, Säge, Dosenöffner, Messer, Fischentschupper, Hakenlöser, Flaschenöffner, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher und Feile mit Schraubendreher

Slater-Roofer

- For real Picard fans
- Including black belt bag with loop
- 11 functions in one plier
- The perfect companion for everyday life
- Included functions: Standard pliers, wire cutter, saw, can opener, knife, fish scaler, hook loosener, bottle opener, small screwdriver, cross-head screwdriver and file with screwdriver

Art.	←→		EAN
	mm		4016671...
7910015-001	160	6	032048

7910035

ZN 65059005 | PGrp: 2



weitere Produkte aus der Serie "Werbeartikel" /
other products of the series "Promotion articles"



199 199 199

Multifunktionstuch "PICARD"
Multifunction Cloth "PICARD"

Dachdecker-Dachklempner

- Für echte Picard-Fans
- Individuell einsetzbar: Als Kopftuch, Halstuch oder Stirnband
- Universalgröße

Slater-Roofer

- For real Picard fans
- Individually applicable: As headscarf, scarf or headband
- Universal size

Art.			EAN
			4016671...
7910035-001		10	033953

Numerical Overview

Art.Nr. Item No.	Seite Page						
		208	146	252/55	166	46Y	85
		209	147	252/58	166	46Z	84
		209a	147	252/59	166	47	77
1	54	21	74	252/65	169	47a	78
10	67	210 ES	147	252/72	105	48	78
100	104	210 FS	148	254	171	49	78
101	104	211 / 211a	147	259	172	49a	78
104	104	213	106	260	172	49b	79
11	55	213a	106	261	173	49c	79
115	104	214	94	27	75	4a	61
12	53	216 / 216a	94	275	41	4b	63
127	119	217 / 217a	95	276	42	510	91
128	119	219	95	277 / 277 1/2	42	519	85
131	119	22	74	28	75	521	95
135	120	226	148	29	105	522	96
136	120	226 1/2	148	291	44	523	96
137	120	226d - h	149	292	45	561	102
137b	120	249	170	296	39	561 1/2	102
139	121	25	74	297	40	59	87
141a	121	251	170	298	34	59 1/2	87
141b	121	251/1	160	298e / 298f	34	590	31
141c	122	251/10	161	30	75	590 1/2	32
141d	122	251/2	161	301	57	591	49
142	122	251/3	161	303a	53	595	50
143a / 143b	123	251/4	151	304	64	596	51
144	123	251/5	151	304 1/2	64	600S	38
145	123	251/6	151	306	175	613	106
146	124	251/6 1/2	152	306 1/2	175	620M	37
147	124	251/7	113	306a	175	64	87
148	124	251/7a	114	306b	175	65	88
149	125	251/7b	114	306c	175	650	36
149 1/2	125	251/8	167	307	176	66	88
150	125	251/8 1/2	167	307a	176	66a	88
152	126	251/9 1/2	169	307b	176	66b	89
152a	127	251/9a	170	308	176	67	89
152b	127	252	171	30a ES	75	68	90
156c	126	252/11	161	30a FS	76	68 1/2	91
157	127	252/12	162	30b	76	68b	90
157a	127	252/13	162	31	76	68e	90
16	68	252/14	162	310	177	68g	91
161	128	252/15	162	311	177	698	33
163	128	252/16	163	311a - f	177	70220	149
163 1/2	128	252/16 1/2	163	313	106	70228	149
163a	128	252/17	163	315	177	70840	139
163b	129	252/18	167	32	77	70850	139
164	126	252/18 1/2	167	320	109	70860	139
164a	126	252/19	168	321	56	70865	140
165	129	252/19 1/2	168	322	59	70870	140
166	129	252/19 1/2 K	168	324	62	70875	140
167	130	252/20	115	324a	63	70910	138
168	130	252/20a	116	325	67	70920	138
169	130	252/21 1/2	152	327	56	70930	139
170	131	252/22	152	328	62	72	105
171	131	252/22 K	153	329	70	75	43
173	131	252/23	153	330 ES	109	75090	140
174	132	252/23 K	153	330 FS	110	761	101
175	132	252/25	154	335	110	761 1/2	101
175 1/2	132	252/25 1/2	154	34	77	77	43
177	133	252/26	154	340	111	790	29
182a	133	252/27	155	342	65	790 1/2	30
184	133	252/27 1/2	155	345	111	791	46
186	134	252/28	155	345a	112	7910000	199
187	134	252/28 1/2	156	35	77	7910001	199
189	134	252/29	156	350	99	7910010	199
190	136	252/30	156	355	99	7910015	200
192	136	252/31	169	361	100	7910035	200
193	136	252/35	163	361 1/2	100	795	47
194 1/2	137	252/36	164	370	179	796	48
194b	137	252/38	164	380	112	797	38
194c	137	252/40	164	385	112	81	89
194d	138	252/40 1/2	165	390	113	81100	189
194e	138	252/40 K	165	395	113	82	43
1b	57	252/40 S	164	4	61	820M	35
1c	73	252/41 1/2	165	403a	60	83	93
1e	55	252/42	168	41	65	83 1/2	93
2	59	252/43	165	42	65	83e	103
20	73	252/44	166	43	60	84	103
201	135	252/45	157	45	81	85	69
202	136	252/47	157	46	81	86	69
203 1/2	135	252/48	157	46a	81	87	70
203a SH	58	252/48 K	158	46b	82	875	40
203a VH	58	252/50	158	46c	82	877	41
204	135	252/51	158	46d	83	87b	68
205	135	252/52	159	46e	82	88	68
207 1/2 R / L	146	252/53	159	46f	83	8900010	105
207 L	144	252/54	159	46g	83	891	45
207 R	143	252/54 1/2	160	46h	85	897	39
207a R	145	252/54 K	160	46X	84	8a	73
						9	66
						91c	93
						91d	94
						92	44
						97	107
						98	103
						99	103
						99011 / 12	179
						99021 / 22	180
						99031 / 32	180
						99041 / 42	181
						99062	181
						99122	182
						99432	182
						Display	190
						Display	191
						Display	192
						Display	193
						Display	194
						Display	195
						Display 12	196
						Display 327	196
						H 1e	189
						H 298e	188
						H 298f	189
						H 790	185
						H 790 1/2	186
						H 791	187
						H 797	188
						S 202	190

Ambosshorn	75	Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze	101-102	Nietzange	78	Stockhammer-Einsatz	88
Ambossschroter	75	Ganzstahl-Klauenhammer	46, 49, 187	Nylonhammer	116	Swinger	175
Anreibhammer	96	Ganzstahl-Lattteil	38, 188	P flasterbrechstange	82-82	T asso	126-126
Arbeitsständer	127	Ganzstahl-Latthammer	29, 31, 185	Pflasterhammer	90-90	Tellerhammer	131
Ausbeul- und Gummihammer	157	Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung	30, 32, 186	Pickhammer	154-156	Töpferhammer	103
Ausbeul-, Schlicht- u. Schweifhammer	157	Ganzstahl-Rip-Hammer	47, 50	Plastikhammer	115	Traufenkanter	140
Ausbeulhammer	152, 154-154, 156	General-Handamboss	161-161	Plattenlegerhammer	90-91	Traufenschließer	140
Ausbeul-Planierhammer	159-160	Geologenhammer mit Schneide	100	Plattenlegerramme	91	Treibhammer	132
Ausbeul-Schlageisen	167	Geologenhammer mit Spitze	100	Polierhammer	131	Treppeneisen	96
Ausbeul-Werkzeug-Satz	170-173	Geschenkverpackung	189	Polsterhammer	94-95	Trichter-Sperrhaken	119
Ausschlichthammer	130-130	Gipserbeil / Lattteil	40	Pritschhammer	134	U hrmacher-Ambösschen	136, 190
B ankamboss	121	Gipserbeil / Lattteil BlackGiant®	39	Q uetschfalzeisen	120	Uhrmacherhammer	135
Bankhammer	68	Glaserhammer	94	Quetschfalzzange	138	Umschlageisen	123-124
Baseball-Cap "PICARD"	199	Goldschmiedehammer	135	R inneisenabbiegezange	139	Universal-Hebeleisen	169
Biegeisen mit Lederplättchen	167	Großamboss	160	Rinnenfaust	127	Untersatz	126
Bördeleisen	122	Gummi aufsatz für Fäustel	63	Rinnen-Richtheber	139	V orschlaghammer	58-59
Bossierhammer	87-88	Gummihammer	113-114	Rohrstange	127	W armschrotmeißel	77-77
Brechstange	81-82	Gussputzhammer	106	Rohrstangenhalter	127	Weichmetallfeile	140
Bruchsteinhammer	89	H aken-Rillenfaust	120	Rollbrechstange mit Eisenrollen	83	Werkzeugkette	175
C hariereisen	89	Hammerschlaufe	175	Rollbrechstange mit Gummirollen	83	Winkeldoppelfalzer	140
Charierhammer	88	Handamboss	162-165	Rollkopf-Hebeleisen	169	Winkelfalzschließer	139
Ciselierhammer	135	Handfaust	162-166	Roststecher	104	Wolfsmaul-Schmiedezange	78
D achdecker-Nageleisen	146	Haubücke	147-147	Rückschlagfreier Schonhammer	111-111	Z ahnbeil	39
Dämmstoffmesserscheide	176	Hebel- und Ausbeuleisen	167-168	Rundamboss	161	Zahnhammer	42
Deckzange	137-137	Hebel-Eternit- und Schieferschere	149	Rundmaul-Schmiedezange	78	Zangenschlaufe	175
Dengelamboss	104-104	Holzhammer	109	S attlerhammer	95	Ziegelkneifzange	149
Dengelhammer	103-103	Hufhammer	75-76	Schaleisen	128-128		
Display: BlackGiant®	193	Hufschmiedehammer	75	Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere	148		
Display: Meisterhämmer	192	K altschrotmeißel	76-77	Schiefer- und Faserzement-Handschere	148		
Display: Meisterlinie mit Ledergriff	190	Kanaldeckelhammer	99-99	Schieferhammer	143-146		
Display: Meisterlinie mit Zweikomponentengriff	191	Keilhülse	179	Schlicht- und Kugelhammer	155		
Display: Problemlöser	195	Kesselsteinhammer	105	Schlichthammer	74, 129-129, 156		
Display: Standardserie	194	Klanghammer	105	Schlitzmeißel	105		
Dopp. Spann.- u. Polierhammer	130	Klauenhammer	44-45	Schlosserhammer	53-56, 58, 66-68, 189		
Doppelfalzeisen	128	Klauenhammer BlackGiant®	45	Schlosserhammer BlackTec®	56, 196		
Doppelter Ausbeulhammer	151	Kleinamboss	161	Schlosserhammer SecuTec®	53, 196		
Doppelter Schlichthammer	151-152	Klempner-Flachzange	136	Schmiedehammer	73		
Döpferzange	79	Klempner-Rundzange	136	Schmiedehammer, kurze Form	73		
Dornzange	79	Koppelschloss	177	Schon-Aufsatz	57		
E ckfalzzange	138	Kreuzschweifhammer	132	Schoßmaul-Schmiedezange	78		
Eckschaleisen	128	Küfersetzhammer	104	Schreinerhammer	69-70		
Einbahniger Polierhammer	133	Kuhfuß	85	Schreinerhammer BlackTec®	70		
Einfacher Ausbeulhammer	151	Kupferhammer	109	Schreinerhammer SecuTec®	69		
Einsteckamboss	126	Kupferhammer BlackTec®	110	Schusterhammer	103		
Ersatz-Schlagkopf	112	L atthammer	33-34, 37-38, 188-189	Schweifhammer	132		
Ersatzstiel	179-181	Latthammer	36	Schweifstock	120		
Ersatzstiel SecuTec® für Fäustel	182	Betonschalmeister	35	Schweißerhammer	106-106		
Ersatzstiel SecuTec® für Schlosser- und Schreinerhämmer	182	Latthammer BlackGiant®	35	Setzhammer-Oberteil	73		
Ersatzteile	149	Lederkoppel	177	Setzhammer-Unterteil	74		
F alzaufbiegezange	139	Leichtmetallhammer	110	Sickenhammer	133		
Falzhammer	129	Löwenkopfkette	175	Sickenstock	120		
Falzmeißel	136	M agnethammer	93-94	Silberschmiede-Pinnhammer	133		
Falzzange	137-138	Maurerhammer	41-43	Silberschmiede-Schlichthammer	134		
Faust	124-125	Maurerhammer BlackGiant®	40-41	Silberschmiede-Sperrhaken	135		
Fäustel	60-65	Mechanikerhammer	68	Silberschmiede-Tellerhammer	134		
Fäustel BlackTec®	62	Meißelhandschutz	105	Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer	152-153, 157-158		
Fäustel SecuTec®	60	Meißelmeister	64	Spannhammer	131		
Flachmaul-Schmiedezange	77	Messerscheide	176-176	Spenglerhammer	112-113		
Flaschenöffner-Hammer	199	Montage- und Hebeleisen	85	Sperrhaken	119-119		
Fliesenlegerhammer	93-93	Montagehammer	57	Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer	158-159		
Fräserfeilenblatt	170	Multifunktionsstich "PICARD"	200	Spezial Ausbeul- u. Schlichthammer	158-159		
Fräserfeilenhalter	169	Multi-Zange in Tasche	200	Spitzhammer	147-148		
Furnierhammer	107	Mütze schwarz "PICARD"	199	Steinspalthammer	87-87		
G anzstahl-Framing-Hammer	48, 51	N ageleisen (Kuhfuß)	83	Stieldurchschlag	74		
Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide	101-102	Nageleisen BlackGiant® Bar	84	Stiftamboss	121-122		
		Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar	84	Stockhammer	89		
		Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar	85				
		Nagelheber	95				
		Nagelschürze	177				
		Nageltasche	176-177				

Alphabetische Produktliste

Alphabetical Item List

Aluminium Hammer	110	Farriers' Hammer	75	Pinching Bar for construction work	85	Tilers' Shears	148-148
Angle Flat Scraper	128	File Blade only	170	Pinching Bar with iron rollers	83	Tin file	140
Anvil beak	75	Fitters' Hammer	57	Pinching Bar with rubber rollers	83	Tinsmiths' Anvil	119-119, 121-122
Anvil Block	163-166	Flaglayers' Hammer	93-93	Pinching BlackGiant® Bar	84	Tinsmiths' Hammer	112-113
Anvil for Bearing Irons	126	Flat Scraper	128-128	Pinching BlackGiant® Flat-Bar	84	Tinsmiths' Moulding Anvil	120
Balanced Ding Hammer	156	Fretting Anvil	120	Pinching BlackGiant® Utility-Bar	85	Tool holder	175-175
Ball End Hammer	155	Full-steel Carpenters' Roofing Hammer	29, 31, 185	Pipe Anvil	127	Universal chisel hand guard	105
Base Moulding Lifter	85	Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version	30, 32, 186	Planishing and Grooving Hammer	133	Upholsterers' Hammer	94-95
Baseball-Cap "PICARD"	199	Full-steel Claw Hammer	46, 49, 187	Planishing Hammer	129-130, 152-153, 156-158	Utility Dolly	162-166
Beanie black "Picard"	199	Full-steel Framing-Hammer	48, 51	Planishing Hammer double	151-152	Watchmakers' Anvil	136, 190
Beating iron for body repair	167	Full-steel Geologists' Hammer with edge	101-102	Planishing Hammer for Silversmiths	134	Watchmakers' Hammer	135
Bending iron	167	Full-steel Geologists' Hammer with point	101-102	Plastic Hammer	115	Welders' Hammer	106-106
Blacksmiths' Hammer	73	Full-steel Geologists' Hammer with point	100	Plumbers' Flat Plier	136	Wooden Mallet	109
Blacksmiths' Hammer, short version	73	Full-steel Rip-Hammer	47, 50	Plumbers' Folding Plier	137-138	Working Block	127
Blacksmiths' Tong	78-79	Full-steel Tilers' Hatchet	38, 188	Plumbers' Round Nose Plier	136	Working Stand	127
Blacksmiths' Tong, flat nosed	77	General Purpose Anvil Block	161-161	Polishing Hammer	130-131, 133		
Blacksmiths' Tong, round nosed	78	Geologists' Hammer with edge	100	Potters' Hammer	103		
Blacksmiths' Tong, wolf's jaw	78	Geologists' Hammer with point	100	Pry and Bumping Spoon	168-168		
Boiler Scaling Hammer	105	Gift packaging	189	Pry Bar	169-169		
Bording Hammer	133	Glaziers' Hammer	94	Punch	74		
Bording socket	122	Goldsmiths' Hammer	135	Recoilless Hammer	111-111		
Bottle opener (Hammer shape)	199	Grooving Hammer	132	Riveting Hammer	53-56, 58, 189		
Bottom Hammer	74	Gutter-adjusting plier	139	Riveting Hammer BlackTec®	56, 196		
Bottom Swage	136	Gutter-outlet forming plier	139	Riveting Hammer SecuTec®	53, 196		
Buckle for belts	177	Hammer for Angle Flat Scraper	129	Rivetting Tong	78		
Bumping and Planishing Hammer	159-160	Hammer for Inlaid Woodwork	107	Roof Wedge Anvil Block	162		
Bumping Hammer	154-154, 157	Hardie	75	Round wedges	179		
Bumping Hammer double	151	Hatchet Stake	123-124	Rubber Mallet	113-114		
Bumping Hammer single	151	Heel Dolly	162	Rubber Top for Mining Sledge	63		
Bumping Tool Set	170-173	Hook-Socket	120	Rust Scraper	104		
Bush Chisel	89	Hot cutting Chisel	77-77	Scaling Hammer	106		
Bush Hammer	88-89	Inside Pry and Surfacing Spoon	167-167	Scythe Anvil	104-104		
Carpenters' Pinching-bar	82-83	Joiners' Hammer	69-70	Scythe Hammer	103-103		
Carpenters' Roofing Hammer	33-34, 36-38, 188-189	Joiners' Hammer BlackTec®	70	Seam opening plier	139		
Carpenters' Roofing Hammer BlackGiant®	35	Joiners' Hammer SecuTec®	69	Seaming plier for high seams	138		
Chasing Hammer	131, 135	Large Face Boiler-Makers' Hammer	134	Set Hammer	73		
Chasing Hammer for Silversmiths	134	Leather belt	177	Shingle Cutter	149		
Chisel / Mining Sledge	64	Leather tool holder	175-176	Shoeing Hammer	75-76		
Claw Hammer	44-45	Locksmiths' Hammer	68	Shrinking Hammer	158-159		
Claw Hammer BlackGiant®	45	Long Low spot Pick Hammer	155	Silversmiths' Anvil	135		
Cobblers' Hammer	103	Loose Dies for Bush Hammers	88	Single lock hand seamer	139		
Cold cutting Chisel	76-77	Magnetic Hammer	93-94	Slaters' Anvil	147-147		
Coopers' Hammer	104	Masons' Hammer	41-43	Sledge Hammer	58-59		
Copper Hammer	109	Masons' Hammer BlackGiant®	40-41	Socket	124-127		
Copper Hammer BlackTec®	110	Masons' Hammer toothed	42	Sounded hammer	105		
Corner seaming and clinching plier	138	Metal Shrinking and Bumping Hammer	152	Spare handles	179-181		
Cross peen Hammer	68	Milled curved tooth file	169	Spare handles SecuTec® for Mining Sledge	182		
Cross Pein and Finishing Hammer	154, 158-159	Mining Sledge	60-65	Spare handles SecuTec® for Rivetting and Joiners' Hammer	182		
Crow Bar	81-81	Mining Sledge BlackTec®	62	Spare Heads	112		
cutting chisle	105	Mining Sledge SecuTec®	60	Spare parts	149		
Display: BlackGiant®	193	Multi Plier in case	200	Special Grooving Hammer	132		
Display: Master Hammers	192	Multifunction Cloth "Picard"	200	Special Hammer	96		
Display: Master Range 2 Component grip	191	Nail Apron for Slaters	177	Special Hammer for water-works	99-99		
Display: Master Range Leather	190	Nail puller	95	Square flat Anvil	121		
Display: Problem Solvers	195	Nail Purse	176-177	Square Flatter	74		
Display: Standard Series	194	Nylon Caps	57	Squeezing Folding Plier	120		
Dolly	160-161	Nylon Hammer	116	Stair Tool	96		
Double headed Plumbers' Hammer	129	Pattern Makers' Hammer	68	Stand	126		
Double Seamer	140	Pavers' beetle	91	Stone Breakers' Hammer	89		
Double Welt Iron	128	Pavers' Crow Bar	82-82	Stone Sledge	87-87		
Drip edge bender	140	Pavers' Hammer	90-91	Stretching Hammer	131		
Drip edge seamer	140	Pick Hammer	155-156	Tile-Nibbler	149		
Embossing Hammer	87-88, 132			Tilers' Hammer	143-148		
Engineers Hammer	66-67			Tilers' Hatchet	40		
				Tilers' Hatchet BlackGiant®	39		
				Tilers' Hatchet toothed	39		
				Tilers' Nail Puller	146		

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Unternehmer)

1. Geltungsbereich

- 1.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen an Unternehmer (§ 14 BGB).
- 1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.

2. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen.

3. Preise

- 3.1 Die Preise gelten ab Werk. Nicht enthalten sind die Kosten für Verpackung und Versand sowie die gesetzliche Umsatzsteuer.
- 3.2 Es gelten jeweils die bei Lieferung gültigen aktuellen Listenpreise. Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die am Tage der Lieferung gültigen Preise aufgrund nachträglich eingetretener Kostensteigerungen (wie für Lohn, Material und Energie) zu berechnen.

4. Lieferzeit und Liefermenge

- 4.1 Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Absendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit Erfüllung der dem Besteller obliegenden Mitwirkungspflichten (wie Beibringung von Ausführungsplänen, Unterlagen bzw. Zeichnungen und Mitteilung der für die Leistungserbringung wesentlichen Umstände) und Klärung aller Ausführungseinzelheiten zwischen den Parteien.
- 4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf unvorhergesehenen, außerhalb unseres Willens liegenden Hindernissen (wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Ausschussarbeit, Verspätung von Vorlieferanten) sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung angemessen hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.
- 4.4 Hat der Besteller Anspruch auf Ersatz eines Verzugs Schadens, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 0,5 % des Wertes der rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen Verzuges nicht vertragsgemäß genutzt werden konnte.
- 4.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig, auch wenn dadurch dem Empfänger höhere Versandkosten entstehen.
- 4.6 Mehr- oder Mindermengen von 10 % sind branchenüblich zulässig.
- 4.7 Aufträge werden erst ab einem Mindestauftragswert von 150,- Euro bearbeitet.

5. Verpackung, Versand und Gefahrtragung

- 5.1 Die Art und Weise der Verpackung bleibt uns überlassen.
- 5.2 Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes über. Das gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
- 5.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6. Zahlung

- 6.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - auch bei Teillieferungen - ohne Abzug frei unserer Zahlstelle zu bezahlen. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Besteller unsere sonstigen fälligen Rechnungen bezahlt hat.
- 6.2 Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- 6.3 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller darf nur mit Gegenansprüchen aufrechnen, die unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 6.4 Bei einer uns bekanntwerdenden wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers sind wir berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Erbringung von Sicherheiten (wie selbstschuldnerische Bankbürgschaft, Bankgarantie) zu erbringen. Kommt der Besteller der Aufforderung zur Sicherheitsleistung nicht fristgerecht nach, können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

7. Ansprüche wegen Mängeln und Haftung

- 7.1 Offensichtliche Mängel hat der Besteller innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anlieferung zu rügen. Für Kaufleute gilt § 377 HGB.
- 7.2 Wir leisten bei Mängeln nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Vertragspreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- 7.3 Wir haften nicht für Mängel, die auf Vorgaben des Bestellers (z.B. Konstruktionszeichnungen und -hinweise) beruhen.
- 7.4 Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. 7.5 und Rückgriffsansprüche gemäß § 478 BGB.

- 7.5 Sind wir nach Vertrag oder Gesetz zum Schadensersatz verpflichtet, haften wir für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem haften wir für die mindestens fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, hier jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise auftretenden Schaden. Bei sonstigen Schäden haften wir nur für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung unsererseits steht der unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Die Haftung bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis sämtliche uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung erfüllt sind. Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum auch unsere Saldoforderung. Bei Zahlung durch Wechsel erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Akzeptanten.
- 8.2 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne dass wir hierdurch verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, überträgt uns bereits jetzt der Besteller sein (Mit-)Eigentum an der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und hat es gegen Feuer-, Wasser-, Bruch- und Diebstahlsschäden zu versichern.
- 8.3 Der Besteller ist berechtigt, die Ware bzw. unser (Mit-)Eigentum (zusammen künftig Vorbehaltsware) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (wie Versicherung, unerlaubte Handlung) entstehenden Forderungen bezüglich der Vorbehaltsware in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab, unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware zuvor bearbeitet wurde. Ist zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer ein Kontokorrent vereinbart, bezieht sich die uns abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo und im Falle der Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zum Einzug der abgetretenen Forderungen ist der Besteller ermächtigt. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum Forderungseinzug können wir widerrufen, wenn sich der Besteller in Zahlungsverzug befindet oder eine sonstige erhebliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder seiner Kreditwürdigkeit eintritt. Dann ist der Besteller verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln und die Drittschuldner von der Abtretung zu benachrichtigen.
- 8.4 Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist untersagt. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich durch Übergabe der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu informieren. Die uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibenden Kosten hat der Besteller zu tragen.
- 8.5 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme der Ware liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware nach vorheriger Androhung der Verwertung und angemessener Fristsetzung durch freihändigen Verkauf zu verwerten. Der Verwertungserlös wird unter Abzug der Verwertungskosten auf den Preis angerechnet.
- 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, sind wir nach unserer Wahl und auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe verpflichtet.

9. Pfandrecht

Sind Lohnarbeiten vereinbart, steht uns wegen unserer Forderungen aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen zu. Werden wir durch die Lohnverarbeitung Eigentümer der neuen Sache oder werden von uns eingebrachte Gegenstände nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes, gelten insoweit die Eigentumsvorbehalte gemäß Ziff. 8.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort unseres Lieferwerkes oder Lagers. Erfüllungsort für die Zahlung ist Wuppertal.
- 10.2 Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, Wuppertal. Wir sind berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

11. Schlussbestimmungen

- 11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 11.2 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen sollen durch eine ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung am nächsten kommende Regelung ersetzt werden.

PICARD GmbH
 Rottsiepen 15
 42349 Wuppertal
 Deutschland
 Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
 F +49 202 247 54 50
 info@picard-hammer.de
 www.picard-hammer.de
 AG Wuppertal – HRB 28194

Standard Terms and Conditions (Entrepreneur)

1. Area of Application

- 1.1 These Standard Terms and Conditions apply to all contracts for deliveries and services to business persons (§ 14 BGB [German Civil Code]).
- 1.2 We will not accept differing terms and conditions from the customer, unless we expressly approved their validity in writing.

2. Quotation and Contract Conclusion

- 2.1 Our quotations are subject to change. A purchase contract comes into effect only when we execute the order or confirm the order in writing.

3. Prices

- 3.1 Prices are ex works. They do not include the packaging and shipping costs as well as the statutory value added tax.
- 3.2 The current list prices valid on the date of delivery are applied.. In addition to that, we reserve the right to charge the prices valid on the date of delivery due to incurred cost increases (for wages, material and energy) in arrears for contracts with a delivery time of more than 4 months.

4. Delivery Time and Delivery Quantity

- 4.1 The agreed delivery time begins upon dispatch of our written order confirmation, at the earliest, however, upon fulfillment of the customers duties to cooperate (such as provision of design plans, documents and/or drawings and notification of all circumstances essential for the execution of the order) and upon clarification between the parties of all details of execution.
- 4.2 The delivery time is considered as kept if the delivery item has left the warehouse on expiration of the delivery time or if we have announced the readiness of dispatch.
- 4.3 If non-compliance with the delivery time is based on unforeseeable events beyond our control (such as force majeure, labour disputes, company break-downs, committee work, delay in delivery caused by pre-suppliers), we are entitled to reasonably postpone the delivery time by the duration of the malfunction. This also applies if these circumstances occur during an already existing delay.
- 4.4 If the customer is entitled to claim compensation for default due to slight negligence on our part, this claim is limited to 0.5 % of the value of the delayed delivery for each full week of delay, however, in total no more than 5 % of the value of that part of the entire delivery that could not be put to the contractual use due to the delay.
- 4.5 Partial deliveries are permitted to the extent reasonable, even if this results in higher shipping costs to the recipient due to this.
- 4.6 Excess quantities or shortfalls of 10 % are permitted in this industry.
- 4.7 Only orders of a minimum value of 150,- Euro will be proceed.

5. Packaging, Dispatch and Risk Taking

- 5.1 The type and method of packaging is up to us.
- 5.2 The risk passes to the forwarding agent or carrier upon transfer of the goods, at the latest, however, when the goods leave the warehouse. This also applies if carriage-free delivery has been agreed.
- 5.3 If dispatch is delayed due to circumstances which the customer is responsible for, the risk passes to the customer from the day of readiness of dispatch.

6. Payment

- 6.1 Our invoices are payable without any deduction to our payments office within 30 days of the date of invoice. The same applies to partial deliveries. If payment is made within 8 days of the date of invoice, we will grant a cash discount of 2 % as long as the customer has paid our other due invoices.
- 6.2 Cheques and bills of exchange shall only be accepted upon special arrangement and for processing purposes only. Bill of exchange charges and discount charges are borne by the customer and are payable immediately.
- 6.3 The customer is only entitled to rights of retention if its counter-claim is based on the same contractual relationship. The customer may only offset claims against counter-claims that are undisputed, are ready for a decision or legally determined.
- 6.4 Should we get to know a considerable deterioration in the customer's financial circumstances, we are entitled to perform services only if a guarantee is given (such as absolute guarantee, bank guarantee). If the customer fails to comply with the request to give a guarantee in due time, we shall have the right to withdraw from the contract and to demand compensation for damages.

7. Claims due to Defects and Liability

- 7.1 The customer must give notice of obvious defects within 14 calendar days after delivery. § 377 HGB shall apply to traders.
- 7.2 In case of defects, we shall warrant by means of subsequent improvement of defects or replacement delivery at our option. If the subsequent improvement of defects or replacement delivery fails, the customer may demand, at its option, a reduction of the contract price or withdrawal from the contract.
- 7.3 We are not liable for defects that are based on the customer's specifications (e.g. constructional drawings and instructions).
- 7.4 All claims due to a defect become statute-barred within one year from the date the goods were delivered. This doesn't apply to claims for damages according to item 7.5 and recourse claims pursuant to § 478 BGB [German Civil Code].
- 7.5 Should we be obliged under contract or law to compensate damages, we are liable for damages resulting from an injury to life, body or health which are based on a breach of duty that is negligent at the least. Furthermore, we are liable for the infringement of a fundamental contractual obligation that is negligent at the least, yet limited to the foreseeable, typically occurring damage. With regard to all other damages, we are only liable for a wilful or grossly negligent breach of duty. A breach of duty on our part shall be equal to a breach of duty on part of our legal representative or vicarious agent. In case

of fraudulent concealment of a defect, the liability resulting from giving a guarantee or a assuming a procurement risk and pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected.

8. Retention of Title

- 8.1 The delivered goods remain our ownership until all claims from the business relationship we are entitled to against the customer have been fulfilled. In the case of a current account, the retained ownership ensures our current account balance claims. If payment is effected by means of a bill of exchange, the retention of title will not lapse until the bill of exchange has been paid by the customer as acceptor.
- 8.2 Any processing of or alterations to the goods are always carried out for us as the manufacturer without us being under any obligation by this. If the goods are processed, mixed or combined with other objects that are not owned by us, we shall acquire co-ownership of the new goods in a ratio of the invoice value of the goods to the other objects at the time of processing, mixing or combination. If our ownership expires as a result of combination or mixing, the customer herewith transfers its (co-)ownership of the uniform item to the extent of the invoice value of the goods delivered by us.

The customer holds our (co-)ownership in safe custody for us free of charge and with the diligence of a prudent businessman and insures it against break-age, theft and damage caused by fire or water.

- 8.3 The customer is entitled to resell the goods or our (co-)ownership (together with all future goods subject to retention of title) in the orderly course of business. The customer herewith assigns to us all claims regarding the goods subject to retention of title that arise from reselling or for any other legal reason (such as insurance, unauthorised action) of the invoice amount agreed with us (including value-added tax), irrespective of whether the goods subject to retention of title were processed before. If a current account has been agreed between the customer and its end customer, the claim assigned to us also refers to the recognised balance and, in the case of insolvency, to the causal balance.

The customer is authorised to collect the assigned claims. We have the right to revoke the authorisation to resell and to collect claims if the customer is in arrears or if any other considerable deterioration of its financial circumstances or creditworthiness arises. In such a case, the customer is obliged to supply us with information and documents necessary to assert the assigned claims and to inform third-party debtors of the assignment.

- 8.4 Pledging or transferring the goods subject to retention of title by way of security is prohibited. The customer must inform us immediately of any enforcement measures taken by third parties relating to the goods subject to retention of title or the claims assigned to us and must handover any documents necessary for an intervention. The customer bears any residual costs from resulting legal action despite our winning the case.
- 8.5 If the customer is in arrears, we are entitled to take back the goods. The customer is obliged to return the same. Taking back the goods only constitutes a rescission of the contract if explicitly declared by us as such in writing.

We are entitled to realize the goods taken back after prior threat of realization and fixing a reasonable period to realize the goods through private sale. The proceeds obtained from realization are set off against the price after deduction of the realization costs.

- 8.6 If the realizable value of the securities exceeds the nominal value of the secured claims by more than 10 %, we will be obliged to release the securities at our option and at the customer's request.

9. Right of Pledge

Due to our claims arising from the order, we are entitled to a contractual right of pledge to the objects transferred into our possession due to the order if wage work has been agreed. If we become the owner of the new item due to toll processing or if objects integrated by us do not form an essential part of the object of the contract, the retentions of title in this respect shall apply pursuant to item 8.

10. Place of Performance and Place of Jurisdiction

- 10.1 The place of performance for the delivery is the place of our plant or warehouse. The place of performance for the payment is Wuppertal, Germany.
- 10.2 If the party to the contract is a merchant, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contract is Wuppertal, Germany. We are entitled to sue the customer at its general place of jurisdiction.

11. Final Provisions

- 11.1 The law of the Federal Republic of Germany is applicable to the exclusion of the UN Sales Convention.
- 11.2 Should single provisions of the contract be ineffective, the effectiveness of the remaining provisions are not affected thereof. Ineffective provisions are replaced by a regulation which comes closest to the parties' economic purpose.

Picard GmbH
 Rottsiepen 15
 42349 Wuppertal
 Germany
 Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
 F +49 202 247 54 50
 info@picard-hammer.de
 www.picard-hammer.de
 Wuppertal Local Court – Commercial
 Register No. HRB 28194

Ohne Stiel
Without handle

OS

Eschenstiel
Ash handle

ES

Hickorystiel
Hickory handle

HS

Fiberglasstiel
Fibreglass handle

FS

Stahlrohrstiel
Tubular steel shaft

RS

Zolltarifnummer
Customs tariff

ZN

Stiel
Handle

Gewicht ohne Stiel
Weight without handle

Gewicht mit Stiel
Weight with handle

Packnorm
Packing

Länge
Length

Höhe
Height

Größe
Size

Schneidbreite
Cutting edge

Maulbreite
Width of mouth

Für Bolzen
For bolts

Vollstahl
Full steel

Echtleder
Real leather

Glatte Bahn
Plain face

Charierte (geraute) Bahn
Checked face

Glatte oder charierte (geraute) Bahn
Plain or checked face

Gewölbte Bahn
Bowed face

Vierkant-Bahn, flach, glatt
Square face flat, plain

Vierkant-Bahn, flach, chariert (geraut)
Square face flat, checked

Vierkant-Bahn, leicht gewölbt
Square face slightly bowed

Runde Bahn, flach, glatt
Round face flat, plain

Runde Bahn, flach, chariert (geraut)
Round face flat, checked

Runde Bahn, leicht gewölbt
Round face slightly bowed

Runde Bahn, stark gewölbt
Round face bowed

Runde Bahn, hochrund gewölbt
Round face highly bowed

Rechteckige Bahn, gewölbt, senkrecht
Rectangular face bowed, vertical

Rechteckige Bahn, gewölbt, waagrecht
Rectangular face bowed, horizontal

Siehe Seite
See page

Red Dot Design Award-Gewinner
Red Dot Design Award winner

VPA/GS-geprüft
VPA/GS tested

VPA Excellent-zertifiziert
VPA Excellent certified



PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE