



**MARTEAU DE FRAPPEUR  
SUPERCRAFT SERIES 3366.VS**

- Sans rebond, grande force de frappe
- Manche en hickory laqué, amortissant les vibrations
- Embouts interchangeable en nylon spécial **Pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

**BLOC DE FRAPPE**

- Frappez-le : il est fait pour ça !
- Construction de routes, de voies piétonnes et d'espaces verts
- Plastique spécial, résistant et durable
- Permet de compenser les différences de nivea

Réf. art.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3688.001	200	140	40	1.065

**SUPERCRAFT SÉRIE 3377.1**

- Sans rebond, grande force de frappe
- Protège et soulage les articulations
- Manche en tube d'acier incassable et peinture fluorescente jaune
- Embouts interchangeable en nylon spécial **Pas d'écaillage** (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3377.140	40	805	305
3377.150	50	1.150	315
3377.160	60	1.750	325



HALDER France SAS T +33 1 80 45 00 55  
67, Avenue des Tilleuls info@halder.fr  
94320 Thiais, FRANCE www.halder.fr

Vendu par :



FR/FR/04/2020



**L'ORIGINAL  
POUR LES  
PROFESSIONNELS**

**BTP / JARDINAGE  
ET PAYSAGISTE**

## TRAVAUX DE PAVEMENTS



## POSE DE CARRELAGE ET PIERRE NATUREL

## POSITIONNER ET AJUSTER DES PIÈCES LÉGÈRES ET DÉLICATES

### SIMPLEX SÉRIE 3027

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- Embouts interchangeables : caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.050	50	1.105	370
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

### MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX SÉRIE 3027.VS

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en hickory, haute densité, fibres longues, très robuste,
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- Embouts interchangeables : caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

### SIMPLEX SÉRIE 3013

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / TPE moyen (gris, dureté moyenne, **sans marquage**)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3013.050	50	1.060	370
3013.060	60	1.420	405

### SIMPLEX SÉRIE 3012

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3012.050	50	1.095	370
3012.060	60	1.480	405

### SIMPLEX SÉRIE 3113

- Boîtier en aluminium extra léger
- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / TPE moyen (gris, dureté moyenne, **sans marquage**)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3113.050	50	635	370
3113.060	60	850	405

### SIMPLEX SÉRIE 3137

- Boîtier en aluminium extra léger
- Toutes les pièces sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents : superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure) / TPE moyen (gris, dureté moyenne, **sans marquage**)

Réf. art.	∅ [mm]	[g]	[mm]
3137.050	50	645	370
3137.060	60	875	405