



SIMPLEX SÉRIE 3117

- Parfait pour le travail de précision sur les pièces délicates
- **Boîtier en aluminium extra léger**
- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Embouts interchangeables : TPE souple (bleu, souple, **sans marquage**) / super-plastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3117.030	30	185	295
3117.040	40	350	325



FERROPLEX SÉRIE 3677

- Marteau et maillet 2 en 1
- Avec manche en tube d'acier et poignée en caoutchouc ergonomique
- Tête de marteau en acier trempé de haute qualité
- Côté opposé avec embout en nylon échangeable très résistant à l'usure, pas d'écaillage (même à des températures négatives)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3677.030	30	600	290
3677.035	35	800	295



SUPPORT MAGNÉTIQUE

- Parfait pour fixer des pare-vapeur
- Forte tenue grâce à ses six aimants en néodyme
- Permet aussi de suspendre des câbles, des bandes adhésives et d'autres outils
- L'aimant recouvert de caoutchouc empêche les rayures et résiste à l'huile

Réf. art.	Couleur	Ø [mm]	[g]
3688.002	bleu	75	250
3688.003	noir	75	250



HALDER France SAS
67, Avenue des Tilleuls
94320 Thiais, FRANCE

T +33 1 80 45 00 55
info@halder.fr
www.halder.fr

Vendu par :



103.161

FR/FR/04/2020



**L'ORIGINAL
POUR LES
PROFESSIONNELS**

CHARPENTIER / COUVREURS

TRAVAUX DE CHARPENTE



TRAVAUX DE CHARPENTE SANS REBOND



COUVREURS-ZINGUEURS / TRAVAIL DE LA TÔLE



SIMPLEX SÉRIE 3027

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en bois de haute qualité
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- Embouts interchangeables : caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.060	60	1.510	405
3027.080	80	2.770	490

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX SÉRIE 3027.VS

- Toutes les pièces individuelles sont remplaçables
- Manche en hickory de haute qualité, haute densité, longues fibres, très stable
- Boîtier robuste et durable en fonte malléable
- Embouts interchangeables : caoutchouc chargé (noir, dureté moyenne, amortissant, faible usure) / superplastique (blanc, dureté moyenne, très durable, résistant à l'usure)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3027.081	80	3.170	800
3027.100	100	5.350	1.000

SECURAL SÉRIE 3380

- Effet anti-rebond maximisé
- Totalement incassable
- Embouts interchangeables en polyuréthane : rectangulaires, silencieux, amortissants, durables

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30x40	680	300
3380.045	35x45	1.000	310

SUPERCRAFT SÉRIE 3377

- Sans rebond, grande force de frappe
- Protège et soulage les articulations
- Manche en tube d'acier incassable et poignée ergonomique et antidérapante
- Embouts interchangeables en nylon spécial : pas d'écaillage, très résistants à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335

SUPERCRAFT SÉRIE 3366

- Sans rebond, grande force de frappe
- Protège et soulage les articulations
- Manche en hickory amortissant les vibrations
- Embouts interchangeables en nylon spécial : pas d'écaillage, très résistants à l'usure, silencieux

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3366.020	20	245	300
3366.025	25	325	305
3366.030	30	460	330
3366.035	35	560	335
3366.040	40	715	355

BASEPLEX SÉRIE 3968

- Boîtier en zinc moulé avec protection du manche
- Manche en bois vernis, ergonomique
- Embouts interchangeables : acétate de cellulose (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage)

Réf. art.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3968.025	25	215	270
3968.030	30	360	280
3968.040	40	510	325