

Poussoirs • avec embout sphérique et fente

22050.0510



Description produit

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Matières

Embout

- inox 1.4305, nitruré

Corps

- inox 1.4305

Ressort


- inox

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage



ressort normal



ressort puissant

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.


Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Autres produits

- Supports, pour poussoirs
- Poussoirs, avec embout sphérique et fente - INCH

Plan



Informations détaillées

d ₁	Dimensions			n	Course s [mm]	Pression ¹⁾		max. [°C]	[g]	Référence article
	d ₂	l	[mm]			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
inox, ressort standard										
M10	4,5	19		1,5	2,5	19	42	250	7	22050.0510

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.