

Douilles de fixation, affleurantes • pour broches de levage

22350.1936



Description produit

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.

Cette conception convient pour les applications nécessitant un montage affleurant.

Une clé à ergots est nécessaire pour le montage. Nous proposons en accessoire une clé à ergots universelle, réglable et une douille à ergots. La douille à ergots est idéale en combinaison avec un tournevis à douille notamment en cas d'espaces réduits.

Résistant à l'abrasion et à l'usure.

Matières

- inox 1.4542, trempé par précipitation

Assemblage

Montage simple et sécurisé.

Intégration facile dans différents matériaux.


Utilisable dans des pièces à parois fines.

Les douilles peuvent être facilement installées grâce à l'outil de montage optionnel.

Peut être intégré dans des trous borgnes.

Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

Plan






taille M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

taille M24/M30/M36x2


Informations détaillées

| Dimensions | | Pour longueur nominale | Dimensions | | | | | | | Couple de serrage max. | x | Charge admissible | | | Pour broches de levage | Référence article | |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|
| d ₁ | d ₂ | | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | | | F ₁ | F ₂ | F ₃ | | | |
| H11 | [mm] | [mm] | -0,2 | +0,3 | +0,1 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kN] | [g] | | |
| 16 | M30 | 75 | 39 | 19,2 | 5,1 | 90 | 84 | 30 | 31 | 200 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 22350.0645 / .0745 | 248 | 22350.1936 |

Accessoires

| | Utilisable pour taille d_1 [mm] | Écart ergot $\pm 0,1$ [mm] | Diamètre ergot $-0,1$ [mm] | Embout carré [in] |  [g] | Référence article |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| clé de vissage réglable, avec compensation | | | | | | |
|  | 10/12/16/20/25 | - | 5 | | 309 | 22350.1991 |
| clé à ergots | | | | | | |
|  | 16/20 | 30 | 5 | 1/2 | 243 | 22350.1998 |

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.