

Patins articulés • avec trous de fixation

22590.0720



Description produit

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d'appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °. Deux trous de fixation dans le patin.

Matières

Rotule

- inox 1.4305

Patin


- inox 1.4305

Plus d'informations

Notes

Pour les versions $d_1 = M10$ et $M12$ le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Plan



Informations détaillées

d_1	d_2 -0,5	d_3	Dimensions				SW	Charge admissible pour utilisation statique max.	Référence article	
			l_3	h_1	h_2	t				
			[mm]				[mm]	[kN]	[g]	
patin et rotule en inox – croquis 1										
M20	80	9	64	42	16,5	17	30	44	784	22590.0720

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.