

Goujons filetés • DIN 6379 pour écrous en T

23040.0081



Description produit

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Matières

- acier traité

Plus d'informations

Références


Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Des goujons filetés avec la dimension b_1 plus longue que d'après la norme DIN 6379 sont également disponibles.

Autres produits

- Écrous en T, DIN 508
- Goujons filetés, DIN 6379 avec b_1 long, pour écrous en T
- Goujons filetés, à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T
- Rondelles, DIN 6340 traitées
- Écrous six pans, DIN 6330 (hauteur 1,5 d)

Plan



Informations détaillées

d	l	Dimensions		[g]	Référence article
		b_1	b_2		
[mm]					
qualité 10.9					
M8	40	11	20	12	23040.0081

Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.