


## Écrous rallonge • (hauteur 3 d)

23090.0010



### Description produit

À la différence d'un écrou hexagonal DIN 6330, les écrous rallonge sont rallongés et conviennent particulièrement comme raccord pour les goujons filetés.

### Matières


- acier traité, qualité 10, phosphaté

### Plus d'informations

### Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

### Plan



### Informations détaillées

d	Dimensions			Référence article
	e	m	s	
M10	18,5	30	16	23090.0010

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.