

## Appuis réglables

23470.0006



### Description produit

Les appuis réglables sont équipés d'un filetage trapézoïdal autobloquant, d'une broche avec blocage fin de course. Les plaques de fixation sont fixées dans les rainures en T et permettent de positionner les appuis réglables pour éviter tout déplacement lors du changement des pièces. Grâce à ces plaques de serrage, les appuis peuvent également être utilisés sur des montages verticaux. Les appuis réglables sont souvent utilisés pour soutenir des pièces à usiner. L'utilisation des têtes oscillantes garantit une surface d'appui en position précise. A l'aide de la tête de centrage utilisée comme pièce intermédiaire, plusieurs vérins de tailles 52, 70 et 100 peuvent être superposés.

### Matières

#### Têtes

- acier cémenté, bruni


#### Supports

- acier bruni

#### Appuis réglables

- acier 1.0503 verni







### Plan



### Informations détaillées

I <sub>2</sub> Hauteur bridage max. [mm]	Dimensions					Charge admissible [kN]	[g]	Référence article
	l <sub>1</sub> min.	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]			
appui réglable								
52	42	50	50	Tr 30 x 4	12	60	539	23470.0006

## Accessoires

	Dimensions										Pour vérins réglables [mm]	 [g]	Référence article
	d	d <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]			
<b>support</b>													
	-	50	60	20,5	-	190	38	46	90		52/ 70/100	879	23470.0250
<b>tête oscillante</b>													
	50	-	-	-	32	-	-	-	-		52/ 70/100	399	23470.0350
<b>tête sphérique</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171
<b>tête en vé</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172
<b>tête de centrage</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100	107	23470.0170

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.