

## Boutons à croisillons • DIN 6335 plastique

24640.1240



### Description produit

#### Matières


##### Douille

- inox A2

##### Poignée

- DIN 7708 - thermoplastique (PF 31), noir similaire à RAL 9005


### Plan



### Informations détaillées

Dimensions						max. [°C]	[g]	Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>7</sub> ~ [mm]	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~	t <sub>3</sub>			
avec insert taraudé, forme K, inox								
40	M8	18	13	25	14	110	16	24640.1240

### Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.