

## Vis moletées tête plate • DIN 653

24770.0077



### Description produit

Toutes les vis moletées tête plate sont réalisées d'une seule pièce et avec filetage jusque sous la tête (désignation A de la norme DIN).

### Matières


- acier, bruni, qualité 5.8

### Plus d'informations

#### Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	l	Dimensions		[g]	Référence article
		d <sub>2</sub>	k		
[mm]					
acier					
M3	16	12	2,5	2,7	24770.0077

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

#### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.