

## Écrous moletés épaulés • DIN 466

24780.0280



### Description produit

#### Matières


- inox 1.4301, mat

#### Plus d'informations

#### Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.


### Plan



### Informations détaillées

Dimensions					Référence article
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	k	
[mm]					[g]
inox					
M8	30	16	18	6	44
					24780.0280

### Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.