

Moyeux arbre-pignon • sans contre-écrou six pans, en inox

25050.0225



Description produit

Les moyeux arbres-pignons avec et sans contre-écrou six pans permettent l'assemblage efficace de tous types de montage arbre-pignon tels les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames, les leviers, etc.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Matières

Partie externe

- inox, nickelé

Partie interne

- inox, nickelé

Écrou


- inox, trempé, nickelé

Plus d'informations

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Plan



Informations détaillées

Dimensions				SW	Couple de serrage de l'écrou	Couple transférable	Charges de poussées axiale transférable	Pression de surface de l'arbre	Pression de surface du moyeu	Alésage moyeu	Diamètre de l'arbre	Référence article	
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		T _A max.	M max.	F _a max.	p _w max.	p _N max.	D ₁ H9	D ₂ h9		
[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
25	42	41	30	46	175	277,9	22,3	121	77	42	25	307	25050.0225

Accessoires

	SW		Référence article
	[mm]	[g]	
clé à fourche spéciale			
	46	610	25050.0846

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.