

Poussoirs • avec embout sphérique et fente - INCH

2B020.0272



Description produit

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter. Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Matières

Embout

- acier de décolletage, trempé, bruni

Corps


- acier de décolletage, bruni

Ressort

- inox

Caractéristique

Force puissante du ressort : 2 marques longitudinales



ressort normal

ressort puissant

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande. Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

- Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références


Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Autres produits

- Poussoirs, avec embout sphérique et fente

Plan



Informations détaillées

d ₁	Dimensions			d ₂	l	Course s	Pression ¹⁾		min.	max.	oz	Référence article
	Filetage	[in]	[in]				F ₁	F ₂				
1/4-20	1/4	0,25	2A-UNC	0,119	17/32	0,078	3	9,7	-22	194	0,074	2B020.0272

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.