

## Marteaux de frappeur SIMPLEX • Caoutchouc chargé avec pied intégré / TPE souple; avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité

3012.281



### Description produit

Le maillet SIMPLEX de la série 3012 dispose de la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. Grâce à sa forme ingénieuse, l'embout en caoutchouc avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Le manche en hickory de 70cm permet d'attraper aisément le marteau de devant en étant debout. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources. Cette version est disponible en taille D60mm et D80mm.

Caractéristiques du produit :

- Évolution du bestseller de Halder : L'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc avec pied intégré permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Le manche en hickory de 70cm permet une préhension aisée en étant debout.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en taille D60mm et D80mm.

### Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, charpenterie

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

### Matières

#### Manche

- Hickory

#### Embout 1

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

#### Embout 2

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

#### Boîtier

- fonte malléable

### Informations détaillées

Ø			Dimensions		GTIN	Référence article
			Longueur x Largeur x Hauteur			
			[in]	[oz]		
3,15	6,89	31,5	31,5 x 6,89 x 3,15	114,82	4030618312451	3012.281

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.