

Maillets SUPERCRAFT • avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique

3366.045



Description produit

Le tube de tête des marteaux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Les embouts offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d'une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s'écaillent pas, même à des températures négatives.

Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations.

La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Un coin en aluminium et une goupille assurent une liaison sûre entre le manche et la tête. Toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Une liaison soudée de qualité, extrêmement étanche, entre la plaque de protection et la tête du marteau empêche la grenaille de s'échapper, même à sollicitation maximale. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.

Le manche et les embouts sont interchangeables.

Cette version est disponible de la taille D20mm à D80mm ou comme marteau de frappeur d'un poids allant jusqu'à 9 300g.

Caractéristiques du produit :

- Sans rebond, pour des frappes très puissantes.
- Silencieux et ménageant les articulations.
- Embouts en nylon spécial d'une résistance maximale.
- Entièrement mécano-soudé.
- Manche en hickory verni, amortissant les vibrations, ergonomique et très solide.
- La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe.
- Manche et embouts interchangeables.
- Disponible de la taille D20mm à D80mm, ou comme marteau de frappeur d'un poids allant jusqu'à 9 300g

Domaine d'application

Positionnement de pièces à usiner dans étaux, travaux de la tôle, montage de pièces à usiner acutangulées, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion, construction d'échafaudages, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'usine, travaux de maintenance, fer à cordon/tiges métalliques, pour les travaux de force, percées d'ouverture, tapissiers et selliers, perçage de trous avec poinçon, insertion d'œillets avec poinçon à œillet, insertion d'agrafes

Matières



Manche

- Hickory

Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- amortit le bruit
- très grande force de frappe

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [in]	 [oz]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
								
1,77	4,72	14,17	14,17 x 4,72 x 1,81	29,28	4030618301622	AAA905c002	21-04-09-16	3366.045

Exemple d'application



















Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.