

## Promo Plus Box Dreamteam Maintenance • Maillet SUPERCRAFT avec manche en bois d'hickory et maillet BASEPLEX, acétate de cellulose/nylon

3366s001



### Description produit

La Promo Plus Box DREAMTEAM MAINTENANCE de Halder propose deux maillets idéaux pour la frappe sur acier et le travail de la tôle. Ils permettent d'effectuer facilement de nombreuses réparations :

Le maillet SUPERCRAFT sans rebond avec un diamètre de tête D40mm (réf. art. 3366.040) optimise la force de frappe grâce à la réduction du rebond. Il permet des frappes très puissantes mais aussi silencieuses et ménageant les articulations. Le danger lié aux éclats de métal est totalement exclu. Les embouts interchangeables offrent d'excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations.

Le maillet BASEPLEX D30mm (réf. art. 3968.030) est plus petit d'un chiffre que le maillet SUPERCRAFT. Il comporte la combinaison d'embouts acétate de cellulose/nylon. L'embout rouge en acétate de cellulose est dur et résistant à l'huile et à la graisse. L'embout blanc en nylon est un peu plus dur que le rouge et de plus il est résistant à l'usure. Le corps principal en zinc est moulé sous pression de qualité et comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts. Le manche en bois est ergonomique et verni. Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables.


Pack économique avec deux outils recommandés par Halder pour la frappe sur métal et tôle:

- Contient le maillet SUPERCRAFT sans rebond avec manche en hickory D40mm (réf. art. 3366.040).
  - Pour des frappes très puissantes, silencieuses et ménageant les articulations.
  - Aucun danger lié aux éclats de métal.
  - Embouts interchangeables en nylon spécial d'une résistance maximale.
  - Manche en hickory verni, amortissant les vibrations, ergonomique et très solide.
  - La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe.
- Maillet BASEPLEX D30mm (réf. art. 3968.030) avec la combinaison d'embouts acétate de cellulose (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse)/nylon (blanc, résistant à l'usure).
  - Corps principal en zinc moulé sous pression de qualité avec protection du manche et logement sophistiqué pour les embouts.
  - Manche en bois ergonomique et verni.
  - Les embouts et le manche sont remplaçables.

### Domaine d'application

Pour travaux de réparation et de maintenance

### Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [in]	 [oz]	GTIN	Référence article
5,12 x 1,97 x 15,75	38,8	4030618311874	3366s001

Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.