

## Maillet BLACKCRAFT • avec manche en tube d'acier incassable, habillé de PUR et ergonomique, poignée antidérapante

3379.050



### Description produit

Le tube de tête des marteaux BLACKCRAFT est rempli de grenaille d'acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe.

Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l'utilisation des marteaux BLACKCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Le maillet BLACKCRAFT est entièrement habillé de polyuréthane. Cela ne protège pas seulement le maillet de la corrosion, cela préserve également les pièces, les protège des rayures et empêche la formation d'étincelles en cas d'erreur de frappe. De plus, cela réduit les vibrations. L'épaisse couche de polyuréthane sur les côtés de frappe confère au maillet une longue durée de vie.

Le maillet BLACKCRAFT se caractérise aussi par un manche en tube d'acier incassable et par une poignée antidérapante et ergonomique.

Cette version est disponible de la taille D40mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

- Sans rebond, pour des frappes très puissantes.
- Silencieux et ménageant les articulations.
- Entièrement enrobé de polyuréthane : pas de corrosion, pas de rayures sur la pièce, pas de formation d'étincelles en cas d'erreur de frappe, réduction supplémentaire des vibrations.
- Grande longévité grâce à une épaisse couche de polyuréthane sur les côtés de frappe.
- Manche en tube d'acier ergonomique, antidérapant et incassable.
- Disponible de la taille D40mm à D60mm.

### Domaine d'application

Travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile, desserrer des pneus collées, construction des carrosseries, travaux de débosselage, positionnement de pièces à usiner, travaux de dressage, travaux de la tôle, travaux de maintenance, travail sur des composants avec des surfaces sensibles

### Matières

#### Manche

- tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique

### Informations détaillées

Ø	Dimensions			[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	Longueur	Largeur	Hauteur					
1,97	4,53	12,2	12,2 x 4,53 x 1,97	31,75	4030618301820	AAA905c002	21-04-09-16	3379.050

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.