

## Marteau rivoir MAXXCRAFT • suivant DIN 1041

3666.005



### Description produit

Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce à l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d'amortir les „ratés“

### Domaine d'application

D'utilisation universelle dans l'industrie et chez les artisans, c'est-à-dire partout où, jusqu'à présent on utilisait des marteaux de serruriers DIN usuels.

### Matières

#### Tête du marteau

- acier spécial haute qualité, matricé

#### Manche

- Hickory

### Informations détaillées

Désignation	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article	
	[in]	[oz]	[in]	[oz]				
MAXXCRAFT 500	4,57	12,6	12,64 x 4,57 x 1,12	17,64	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005

### Exemple d'application







## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.