

## Maillets SIMPLEX • Plastique; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

3706.040



### Description produit

La série SIMPLEX 3706 est équipée des deux côtés avec un embout plastique. Cet embout rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité).

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse).
- Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
- Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en diamètre de 30mm à 60mm.

### Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

### Matières

#### Manche

- fibre de verre avec poignée caoutchouc




#### Embouts

- Plastique, rouge
- durs
- résistant à l'huile et graisse

#### Boîtier

- fonte malléable, noire

### Informations détaillées

| Ø    | Dimensions  |   | Longueur x Largeur x Hauteur<br>[in] | <br>[oz] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Référence<br>article |
|------|---|---|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|      |  |  |                                      |   |               |                   |             |                      |
| 1,57 | 4,53  | 12,8  | 12,8 x 4,53 x 1,57                   | 30,69   | 4030618303466 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3706.040             |

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.