

## Embouts BASEPLEX · Nylon, blanc

3988.050



## Description produit

L'embout BASEPLEX en nylon (série 3988) est un embout très dur avec une dureté d'environ 75 Shore D. Cet embout blanc est un peu plus dur que l'embout rouge, de plus il est résistant à l'usure. Il est résistant à l'huile et à la graisse. Cet embout est disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :


- Embout BASEPLEX en nylon.
- Blanc.
- Dur.
- Résistant à l'huile et à la graisse.
- Disponible de la taille D25mm à D50mm.

## Matières

## Embout

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

## Informations détaillées

| Ø    | Dimensions                           | <br>[oz] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Référence<br>article |
|------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|      | Longueur x Largeur x Hauteur<br>[in] |   |               |                   |             |                      |
| 1,97 | 2,17 x 2,17 x 1,26                   | 2,47  | 4030618304258 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3988.050             |

## Conformité

## Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

## Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

## Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.