


## Butées • striées

EH 1586.



### Description produit

#### Matières


##### Embouts

- carbure

##### Corps

- acier à outil, trempé

### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensions					Référence article	
				l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
[mm]										[g]
<b>striées, sur les deux faces – croquis 1</b>										
M12	12	44	22	2	44	24	21,4	13,4	402	<a href="#">1586.060</a>
<b>entièrement striées, sur les deux faces – croquis 2</b>										
M12	–	40	20	–	44	–	21,4	–	395	<a href="#">1586.062</a>

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.