

## Mâchoires support • oscillants

EH 1702.




### Description produit

- Pour la fixation des mors de placage (réf. art. 1703.300-1703.400), des kits de griffes de serrage (réf. art. 1702.600) et des griffes de serrage (réf. art. 1702.710-1702.780)
  - Face frontale utilisable pour le serrage (traitée et rectifiée)
  - Mors mobile oscillant (réf. art. 1702.200)
  - Pour le serrage des pièces non-prismatiques
  - Pour compenser de pièces avec des faces à brider non parallèles
- Mors et griffes de serrage à **commander séparément**.

### Matières

- acier trempé

### Plan



croquis 1

croquis 2

### Informations détaillées

Largeur de mâchoire [mm]	Dimensions				Référence article	
	b	l [mm]	h	c		
<b>mors fixe – croquis 1</b>						
125	189	104	20	24	3	1702.100
<b>mors mobile – croquis 2</b>						
125	189	97	20	24	3	1702.200

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.