

## Douilles de fixation • pour broches de levage

EH 22350.



### Description produit

Les douilles de fixation assurent un montage rapide et plus sûr des broches de levage EH 22350 / EH 22351.  
Résistant à l'abrasion et à l'usure.


### Matières

- inox 1.4542, trempé par précipitation

### Assemblage

Montage simple et sécurisé.  
Intégration facile dans différents matériaux.  
Utilisable dans des pièces à parois fines.  
Peut être intégré dans des trous borgnes.  
Dans le cas de pièces à paroi mince, le montage s'effectue à l'aide d'un contre-écrou.

### Plan




### Informations détaillées

Dimensions		Pour longueur nominale	Dimensions				SW	Couple de serrage max.	x	Charge admissible			Pour broches de levage	Référence article	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>			
H11	[mm]	[mm]	-0,2	+0,3	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]			[g]			
8	M16 x 1,5	10	24	9,8	27,5	20	19	90	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0601 / .0701	34	<a href="#">22350.0900</a>
8	M16 x 1,5	15	24	9,8	27,5	20	19	90	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0602 / .0702	34	<a href="#">22350.0902</a>
8	M16	25	24	9,8	37,5	25	19	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0604 / .0704	47	<a href="#">22350.0904</a>
8	M16	35	24	9,8	47,5	35	19	75	1,5	1,5	1,2	0,5	22350.0606 / .0706	57	<a href="#">22350.0906</a>
10	M20 x 1,5	15	28	12,2	35,5	24	24	145	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0621 / .0721	71	<a href="#">22350.0910</a>
10	M20 x 1,5	25	28	12,2	35,5	24	24	145	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0623 / .0723	74	<a href="#">22350.0912</a>
10	M20	35	28	12,2	46,0	29	24	130	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0625 / .0725	94	<a href="#">22350.0914</a>
10	M20	50	28	12,2	65,0	49	24	130	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0627 / .0727	117	<a href="#">22350.0916</a>
12	M24 x 1,5	15	32	14,7	35,5	24	27	220	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	95	<a href="#">22350.0920</a>
12	M24 x 1,5	25	32	14,7	36,5	24	27	220	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0633 / .0733	103	<a href="#">22350.0922</a>
12	M24	35	32	14,7	48,5	36	27	200	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0635 / .0735	120	<a href="#">22350.0924</a>
12	M24	50	32	14,7	72,5	60	27	200	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0637 / .0737	164	<a href="#">22350.0926</a>
16	M30 x 2	25	39	19,2	44,0	29	30	440	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0641 / .0741	164	<a href="#">22350.0930</a>

Dimensions		Pour longueur nominale	Dimensions				SW	Couple de serrage max.	x	Charge admissible			Pour broches de levage	Référence article	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>			
H11			-0,2	+0,3											
[mm]		[mm]	[mm]				[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]			[g]		
16	M30	50	39	19,2	66,0	44	30	400	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0643 / .0743	238	<a href="#">22350.0934</a>
16	M30	75	39	19,2	96,0	74	30	400	1,5	4,8	4,5	4,1	22350.0645 / .0745	325	<a href="#">22350.0936</a>
20	M36 x 2	50	43	26,0	70,0	55	36	440	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0673 / .0773	353	<a href="#">22350.0954</a>
20	M36 x 2	75	43	26,0	95,0	80	36	440	1,5	10,0	8,5	6,5	22350.0675 / .0775	470	<a href="#">22350.0956</a>

### Exemple d'application



### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.