

## Câbles de retenue · pour broches à segments filetés

EH 22355.



### Description produit

Ces câbles de retenue sont prévus pour fixation sur les broches à segments filetés EH 22355./EH 22356 et empêchent de les perdre.

### Matières

#### Anneau de fixation

- inox

#### Circlip

- thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

#### Œillet

- inox

#### Câble de retenue

- inox

#### Revêtement de câble de retenue

- avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir

### Plus d'informations


#### Notes

Réalisations spéciales sur demande.


#### Autres produits

- Câbles de retenue

### Plan



croquis 1



croquis 2

### Informations détaillées

Dimensions l [mm]	📦 [g]	Référence article
<b>inox, avec circlip et anneau de fixation – croquis 1, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir</b>		
150	13,0	22355.6001
200	8,2	22355.6002
300	15,0	22355.6003
<b>inox, avec circlip et œillet – croquis 2, avec revêtement en thermoplastique PA 6, noir</b>		
150	9,9	22355.6011
200	10,0	22355.6012
300	15,0	22355.6013

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.