

Lardons étagés

EH 23110.



Description produit

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Matières


- acier cémenté, bruni, rectifié

Plus d'informations

Références

Taille 20 voir 23130.0020.


Plan



Informations détaillées

Largeur de la rainure machine b h6 [mm]	Pour vis ISO 4762 [mm]	 [g]	Référence article
taille 10-12 – croquis 1			
10	M6	19	23110.0010
12	M6	20	23110.0012
taille 14-18 – croquis 2			
14	M6	28	23110.0014
16	M6	30	23110.0016
18	M6	32	23110.0018
taille 22-36 – croquis 3			
22	M6	58	23110.0022
24	M6	63	23110.0024
28	M6	68	23110.0028
36	M6	81	23110.0036

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.