

Brides · étagés  
EH 23160.




Description produit

Cette bride (tête de bridage) DIN 6316 étagée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Matières

- acier traité, bruni


Plan



Informations détaillées

Cote nominale b <sub>1</sub> [mm]	Dimensions [mm]											Pour vis		Référence article	
	l	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	e <sub>3</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]	[in]		[g]
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M 6	1/4	39	<a href="#">23160.0107</a>
9,0	70	10	20	10	8	15	19,5	46	20	14	3	M 8	5/16	80	<a href="#">23160.0109</a>
11,0	90	13	25	12	10	19	26,5	58	25	18	4	M10	3/8	168	<a href="#">23160.0111</a>
13,0	115	16	30	15	12	24	32,5	75	32	23	5	M12	1/2	325	<a href="#">23160.0113</a>
17,0	145	20	40	20	14	29	38,5	99	40	28	6	M16	5/8	685	<a href="#">23160.0117</a>

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.