

## Verrous rotatifs • un côté

EH 24100.



### Description produit

Pour verrouillage de portes, de tiroirs; utilisables également comme aide au transport etc.  
Le verrou rotatif est indexable en 4 x 90°.

### Matières

#### Levier

- zamac, argenté similaire à RAL 9006
- zamac, noir similaire à RAL 9005


#### Pièces intérieures

- métal fritté

#### Vis

- inox A2 (ISO 10642)


### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensions					SW	Charge admissible max.	[g]	Référence article
				b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
				[mm]					[mm]	[N]		
<b>argent</b>												
M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0101
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	136	24100.0151
<b>noir</b>												
M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	60	24100.0102
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	136	24100.0152

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.