

Poignées rabattables • tournantes

EH 24532.



Description produit

Matières

- Axe**
- acier bruni
 - inox 1.4305


Poignée

- thermoplastique, noir, mat

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l'axe et la rabattre.

Plan



Informations détaillées

Dimensions									max. [°C]	[g]	Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	[mm]			
acier											
18	M5	16	57	15,0	5	52	9,5	110	53	24532.0018	
21	M5	16	67	15,0	5	62	9,5	110	63	24532.0021	
22	M5	16	73	15,0	5	68	9,5	110	67	24532.0022	
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0023	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0026	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0028	
inox											
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0123	
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5	110	137	24532.0126	
28	M8	26	118	26,0	10	106	16,0	110	225	24532.0128	

Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.