

Boutons étoiles à tige filetée • similaire DIN 6336, inox A4 EH 24741.



Description produit

Ces boutons étoiles à tige filetée sont fabriquées selon la norme DIN 6336, mais il s'agit d'une version sans bord susceptible d'accumuler la saleté. Ces boutons étoiles à tige filetée conviennent donc à tous les domaines d'application où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Matières



Poignée

- inox 1.4408, moulé, poli

Vis

- inox A4

Plan



Informations détaillées

d ₁	d ₂	Dimensions				Référence article	
		l [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	12	118	24741.0105
40	M 8	25	14	25	12	115	24741.0110
40	M 8	30	14	25	12	120	24741.0115
40	M 8	40	14	25	12	124	24741.0120
50	M10	20	18	32	15	229	24741.0125
50	M10	25	18	32	15	232	24741.0130
50	M10	30	18	32	15	234	24741.0135
50	M10	45	18	32	15	242	24741.0140
50	M10	55	18	32	15	252	24741.0145
63	M12	30	20	40	19	429	24741.0150
63	M12	40	20	40	19	435	24741.0155
63	M12	50	20	40	19	442	24741.0160

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.