

Boutons étoiles · plastique

EH 24750.



Description produit

Matières

Couvercle

- thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
- thermoplastique (PA), blanc similaire à RAL 9019
- thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
- thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
- thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

- thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Bague taraudée


- inox

Plus d'informations

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages, sur demande.

Plan



Informations détaillées

| Dimensions | | | | | Température | | Poids | Référence article |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------|-------|----------------------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ [mm] | l ₁ | l ₂ | min. | max. | [g] | |
| | | | | | [°C] | | | |
| noir | | | | | | | | |
| 30 | M 4 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 5,5 | 24750.0030 |
| 30 | M 5 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 5,7 | 24750.0035 |
| 40 | M 5 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 8,2 | 24750.0040 |
| 40 | M 6 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 9,5 | 24750.0045 |
| 50 | M 6 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 16,0 | 24750.0050 |
| 50 | M 8 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 19,0 | 24750.0055 |
| 62 | M 8 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 30,0 | 24750.0060 |
| 62 | M10 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 39,0 | 24750.0065 |
| blanc | | | | | | | | |
| 30 | M 4 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 5,5 | 24750.0031 |
| 30 | M 5 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 5,7 | 24750.0036 |
| 40 | M 5 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 8,2 | 24750.0041 |
| 40 | M 6 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 9,5 | 24750.0046 |
| 50 | M 6 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 16,0 | 24750.0051 |
| 50 | M 8 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 19,0 | 24750.0056 |
| 62 | M 8 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 30,0 | 24750.0061 |
| 62 | M10 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 39,0 | 24750.0066 |

| d ₁ | d ₂ | Dimensions | | | min. | max. | Référence article |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|-------------------|
| | | d ₃ [mm] | l ₁ | l ₂ | | | |
| orange | | | | | | | |
| 30 | M 4 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0032 |
| 30 | M 5 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0037 |
| 40 | M 5 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0042 |
| 40 | M 6 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0047 |
| 50 | M 6 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0052 |
| 50 | M 8 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0057 |
| 62 | M 8 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0062 |
| 62 | M10 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0067 |
| jaune | | | | | | | |
| 30 | M 4 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0033 |
| 30 | M 5 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0038 |
| 40 | M 5 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0043 |
| 40 | M 6 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0048 |
| 50 | M 6 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0053 |
| 50 | M 8 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0058 |
| 62 | M 8 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0063 |
| 62 | M10 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0068 |
| bleu | | | | | | | |
| 30 | M 4 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0034 |
| 30 | M 5 | 14,0 | 19 | 7 | -30 | 80 | 24750.0039 |
| 40 | M 5 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0044 |
| 40 | M 6 | 16,5 | 22 | 9 | -30 | 80 | 24750.0049 |
| 50 | M 6 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0054 |
| 50 | M 8 | 22,0 | 26 | 10 | -30 | 80 | 24750.0059 |
| 62 | M 8 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0064 |
| 62 | M10 | 22,0 | 35 | 13 | -30 | 80 | 24750.0069 |

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.