

Marteaux de frappeur SIMPLEX • Caoutchouc chargé avec pied intégré / superplastique; avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité EH 3027.



Description produit

Les maillets SIMPLEX D60mm et D80mm avec la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / superplastique sont indispensables pour une grande variété d'applications. Ces bestsellers de la maison Halder ont évolué : Grâce à sa forme ingénieuse, l'embout en caoutchouc avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Le manche en hickory de 70cm permet d'attraper aisément le maillet en étant debout. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible en D60mm et D80mm. Également avec un manche court.

Caractéristiques du produit :

- Poursuite du développement du bestseller Halder : L'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) combiné au manche de 70cm permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Manche de qualité en hickory à fibres longues, très solide, verni et ergonomique.
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D60mm et D80mm, également avec un manche court.

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, pose de bordures de trottoir, pose de murets en L, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, construction d'échafaudages, construction de tentes, charpenterie, construction de maisons préfabriquées

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

Matières

Manche

- Hickory

Embout 1

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Embout 2

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions			Longueur x Largeur x Hauteur [in]	[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	Référence article
2,36	5,91	30,71	30,71 x 5,91 x 2,36	67,02	4030618311164	AAA938c002	3027.261	
3,15	6,89	31,50	31,50 x 6,89 x 3,15	113,58	4030618312444	AAA938c002	3027.281	

Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.