

Maillets SIMPLEX • Nylon; avec boîtier en aluminium et manche en bois
EH 3108.



Description produit

La série SIMPLEX 3108 est équipée des deux côtés avec un embout en nylon.
Cet embout blanc (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène.
Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l'huile et à la graisse.
Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm
Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout en superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources
- Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Positionner des pièces, montage de pièces à usiner acutangulées, assemblage des boîtiers, construction des moules, construction d'usine, construction de halles, construction en acier, construction de stands d'exposition, travaux de la tôle, travaux de réparation et de maintenance

Matières

Manche

- bois

Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

Boîtier

- aluminium

Informations détaillées

Ø	Dimensions				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
			Longueur x Largeur x Hauteur [in]					
1,18	3,54	11,61	11,61 x 3,54 x 1,18	7,58	4030618300526	AAA905c002	21-04-09-16	3108.030
1,57	4,53	12,80	12,80 x 4,53 x 1,57	13,93	4030618300533	AAA905c002	21-04-09-16	3108.040
1,97	5,31	14,57	14,57 x 5,31 x 1,97	25,40	4030618300540	AAA905c002	21-04-09-16	3108.050
2,36	5,91	15,94	15,94 x 5,91 x 2,36	32,80	4030618300557	AAA905c002	21-04-09-16	3108.060

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.