

## Kit Extracteur • 4 pièces

### EH 3408.



#### Description produit

Les petits auxiliaires de la maison Halder dans un set de 4. Le coffret en plastique de qualité supérieure permet de transporter et de conserver facilement les produits. Les poinçons et massettes sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeable, très résistantes à l'usure, qui ne s'écaillent pas (art. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Ils permettent ainsi un travail très sûr et délicat avec un marteau en acier.

Les massettes sont comme des maillets sans manche où l'on tient la tête de marteau directement dans la main. Elles ne sont pas seulement utilisées aux endroits où une accessibilité réduite rend l'utilisation d'un marteau impossible, elles permettent aussi de doser la force de frappe avec précision, de frapper juste et de travailler avec un minimum d'effort. Les massettes sont sans rebond car remplies de grenaille en acier. Ainsi, lorsque l'embout frappe l'ouvrage, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe et permet de travailler en silence et en préservant les articulations.

Les massettes facilitent énormément le travail dans les lieux difficiles d'accès, par exemple pour les travaux de montage/de réparation/de maintenance ou les travaux où la force de frappe doit être dosée.

Caractéristiques du produit :

- Pack économique de 4 composé de deux massettes et de deux poinçons.
- Coffret en plastique de qualité supérieure, solide, facile à transporter.
- Poinçons de diamètre 10 mm et 15 mm (art. 3408.010 / 3408.015).
- Massettes de diamètre 20 mm et 30 mm (art. 3408.020 / 3408.030).
- Têtes en nylon spécial interchangeable, très résistantes à l'usure, qui ne s'écaillent pas, aux deux extrémités.
- Travail très sûr, délicat et silencieux avec un marteau en acier.
- De plus, les massettes sont sans rebond.
- Possibilité de doser précisément la force de frappe.
- La solution pour les travaux avec accessibilité limitée.

#### Matières

##### Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

#### Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [in]	 [oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
9,06 x 1,77 x 7,09	43,03	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

#### Conformité

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

##### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

##### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.