

Support magnétique

EH 3688.



Description produit

Le support magnétique de Halder est un support multifonction polyvalent, notamment pour les soufflettes, les câbles, les tuyaux, les vêtements, les rubans de signalisation et bien d'autres choses. Il est facile d'y accrocher ou suspendre les outils sans que le support n'ait à être vissé. Ce support magnétique solide en plastique dispose d'une forte tenue grâce à ses 6 aimants en néodyme dans le fond (D65mm). Sa surface de contact en caoutchouc est résistante à l'huile et ne raie pas le support qui l'accueille.

Sa forme spéciale offre deux zones utilisables séparément (p. ex. pour soufflette et tuyau) et empêche que les articles accrochés ou suspendus ne tombent ou ne glissent par inadvertance. On assure ainsi un poste de travail sûr, sans risque de trébuchement.

Les supports magnétiques sont emballés individuellement. Le carton protège, détaille les consignes de sécurité et les conseils d'utilisation.

Ce produit est disponible en bleu et en noir.

Caractéristiques du produit :

- Support multifonction sans vissage du support.
- Version en plastique massif.
- Forte tenue grâce à six aimants en néodyme dans le fond (D65mm).
- La surface de contact en caoutchouc est résistante à l'huile et ne raie pas le support qui l'accueille.
- La forme spéciale permet deux zones utilisables séparément.
- Emballage de vente attrayant avec des conseils d'utilisation et des consignes de sécurité.
- Disponible en bleu et noir.

Domaine d'application

Soufflettes, câbles, vêtements, ruban de délimitation et autres ustensiles peuvent être aisément fixés ou suspendus.

Matières

Aimant

- Aimant permanent

Corps


- plastique

Plus d'informations

Notes

Version OEM avec surface frontale personnalisée (autocollant) sur demande.
Unité d'emballage 10 pièces (quantité de commande en pièces)

Informations détaillées

d	Dimensions		Couleur	 [oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	[in]	l						
2,95		3,94	bleu	8,82	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002
2,95		3,94	noir	8,82	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

Exemple d'application









