

Poussoirs latéraux · lisses, avec joint d'étanchéité

22150.0170



Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Matières

Joint

- CR

Corps

- aluminium

Ressort

- inox

Embout

- thermoplastique (POM), blanc

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$$l_0 = \text{entraxe},$$

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à $l_2 - d_2/2$, alors $x = d_2/2 - s$
ou

y inférieur à $l_2 - d_2/2$, alors $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Plus d'informations

Autres produits

- Douilles excentriques, pour poussoirs latéraux, lisses

Plan





Informations détaillées

| Dimensions | | Pression F max. ¹⁾ ~ [N] | Dimensions | | Course s [mm] | Alésage de positionnement D H8 [mm] | x ²⁾ [mm] | max. [°C] | [g] | Référence article |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|----------------------|
| d ₁ | d ₂ | | l ₁ -2 | l ₂ ±0,5 | | | | | | |
| [mm] | [mm] | | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 12 | 8 | 50 | 14,5 | 13,5 | 1,3 | 12 | 2,7 | 80 | 2,9 | 22150.0170 |

¹⁾ valeur moyenne mesurée

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Accessoires

| | Dimensions d ₁ [mm] |  [g] | Référence article |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| outil de montage | | | |
|  | 12 | 86 | 22150.0832 |

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.