

## Marteaux de frappeur SIMPLEX • TPE souple / superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois d'hickory

3017.081



### Description produit

La série SIMPLEX 3017 offre la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / superplastique.

L'embout bleu TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la série SIMPLEX, très amortissant et idéal pour les travaux délicats. Par rapport aux marteaux classiques, il ne laisse aucune trace noire d'abrasion.

L'embout en superplastique (série 3207) offre une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Il s'agit d'un embout mi-dur en plastique constitué d'un matériau extrudé extrêmement homogène. Par rapport aux embouts en plastique moulé par injection, il est beaucoup plus résistant à l'usure et plus durable.

Le boîtier en fonte malléable possède une douille de protection du manche intégrée qui lui confère une grande résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations et de forme ergonomique est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Selon le principe ingénieux SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être montés ultérieurement. Cela ne préserve pas seulement le porte-monnaie mais également les ressources.

Cette massette est disponible en diamètre de 80 mm avec un poids total de 3 130 g et une longueur totale de 80 cm.

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, mi-dur, très durable)
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée, très résistant à la rupture.
- Manche en bois de haute qualité, amortit les vibrations, forme ergonomique ; zone de prise avec double vernissage (peu salissante).
- Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en diamètre de 80 mm (poids total 3 130 g)

### Domaine d'application

Travaux de menuiserie, construction de portes, construction de meubles, pose de pierres naturelles

### Matières

#### Manche

- Hickory

#### Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

#### Embout 2

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

#### Boîtier

- fonte malléable

### Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur	[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	[in]	[in]						
3,15	6,89	31,5	31,5 x 6,89 x 3,15	110,41	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.