

Support magnétique

3688.002



Description produit

Le support magnétique de Halder est un support multifonction polyvalent, notamment pour les soufflettes, les câbles, les tuyaux, les vêtements, les rubans de signalisation et bien d'autres choses. Il est facile d'y accrocher ou suspendre les outils sans que le support n'ait à être vissé. Ce support magnétique solide en plastique dispose d'une forte tenue grâce à ses 6 aimants en néodyme dans le fond (D65mm). Sa surface de contact en caoutchouc est résistante à l'huile et ne raie pas le support qui l'accueille.

Sa forme spéciale offre deux zones utilisables séparément (p. ex. pour soufflette et tuyau) et empêche que les articles accrochés ou suspendus ne tombent ou ne glissent par inadvertance. On assure ainsi un poste de travail sûr, sans risque de trébuchement.

Les supports magnétiques sont emballés individuellement. Le carton protège, détaille les consignes de sécurité et les conseils d'utilisation.

Ce produit est disponible en bleu et en noir.

Caractéristiques du produit :

- Support multifonction sans vissage du support.
- Version en plastique massif.
- Forte tenue grâce à six aimants en néodyme dans le fond (D65mm).
- La surface de contact en caoutchouc est résistante à l'huile et ne raie pas le support qui l'accueille.
- La forme spéciale permet deux zones utilisables séparément.
- Emballage de vente attrayant avec des conseils d'utilisation et des consignes de sécurité.
- Disponible en bleu et noir.

Domaine d'application

Soufflettes, câbles, vêtements, ruban de délimitation et autres ustensiles peuvent être aisément fixés ou suspendus.

Matières

Aimant

- Aimant permanent

Corps

- plastique

Plus d'informations

Notes

Version OEM avec surface frontale personnalisée (autocollant) sur demande.
Unité d'emballage 10 pièces (quantité de commande en pièces)

Informations détaillées

| d | Dimensions | | Couleur |  [oz] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Référence article |
|------|------------|------|---------|--|---------------|----------------|-------------|-------------------|
| | [in] | l | | | | | | |
| 2,95 | | 3,94 | bleu | 8,82 | 4030618309895 | EAB489h002 | 21-02-08-13 | 3688.002 |

Exemple d'application











Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.